
SICK.COM



DATABLAD

NANSX-AAACAEZZ1

Systemstickkontakt nanoScan3
Systemstickkontakt och expansionsmoduler

SICK Sensor Intelligence



Bilden kan avvika från texten

SYSTEMSTICKKONTAKT OCH EXPANSIONSMODULER

NANSX-AAACAEZZ1

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
NANSX-AAACAEZZ1	2104860

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/Systemstickkontakt_nanoScan3

TEKNISKA DATA I DETALJ


KÄNNETECKEN

Speciellt utförande	Integrerat konfigurationsminne

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
China GB certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


STRÖMFÖRSÖRJNING



Pin	Beteckning	Beskrivning
1	+24 V DC	Matningsspänning +24 V DC
2	0 V DC	Matningsspänning 0 V DC
3	OSSD 1.A	OSSD-par 1, OSSD A
4	OSSD 1.B	OSSD-par 1, OSSD B
5	Uni-I/O 01	Universell-I/O 1, konfigurerbar
6	Uni-I/O 02	Universell-I/O 2, konfigurerbar
7	Uni-I/O 03	Universell-I/O 3, konfigurerbar
8	Uni-I/O 04	Universell-I/O 4, konfigurerbar
9	Uni-I 01	Universalingång 1, konfigurerbar
10	Uni-I 02	Universalingång 2, konfigurerbar
11	Uni-I 03	Universalingång 3, konfigurerbar
12	Uni-I 04	Universalingång 4, konfigurerbar
13	Uni-I 05	Universalingång 5, konfigurerbar
14	Uni-I 06	Universalingång 6, konfigurerbar

Pin	Beteckning	Beskrivning
15	Uni-I 07	Universalingång 7, konfigurerbar
16	Uni-I 08	Universalingång 8, konfigurerbar
17	n.c.	Okopplad
Gänga	FE	Funktionsjord/skärmning
	Detaljer, se bruksanvisningen	

STIFTTILLDELNING ETHERNET



Pin	Beteckning	Beskrivning
1	TX+	Sändardata +
2	RX+	Mottagardata +
3	TX-	Sändardata -
4	RX-	Mottagardata -
Gänga	SH	Skärm
	Detaljer, se bruksanvisningen	

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/2104860

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence