



ARS60-FAL00042

ARS60

ABSOLUT-ENCODER

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Abbildung kann abweichen



## Bestellinformationen

| Typ            | Artikelnr. |
|----------------|------------|
| ARS60-FAL00042 | 1034773    |

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/ARS60](http://www.sick.com/ARS60)

## Technische Daten im Detail

## Sicherheitstechnische Kenngrößen

|                                                                               |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>MTTF<sub>D</sub> (mittlere Zeit bis zu einem gefährbringenden Ausfall)</b> | 300 Jahre (EN ISO 13849-1) <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

<sup>1)</sup> Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 40 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

## Performance

|                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Schrittzahl pro Umdrehung (Auflösung max.)</b>        | 42                                                |
| <b>Messschritt</b>                                       | 360° /Schrittzahl                                 |
| <b>Messschrittabweichung</b>                             | 0,016° nicht binäre Schrittzahlen                 |
| <b>Fehlergrenzen G</b>                                   | 0,046° (nicht binäre Schrittzahlen) <sup>1)</sup> |
| <b>Wiederholstandardabweichung <math>\sigma_r</math></b> | 0,005° <sup>2)</sup>                              |

<sup>1)</sup> Gemäß DIN ISO 1319-1, Lage der oberen und unteren Fehlergrenze abhängig von der Einbausituation, angegebener Wert bezieht sich auf symmetrische Lage, d.h. Abweichung in obere und untere Richtung haben den gleichen Betrag.

<sup>2)</sup> Gemäß DIN ISO 55350-13; es liegen 68,3 % der gemessenen Werte innerhalb des angegebenen Bereichs.

## Schnittstellen

|                                    |                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kommunikationsschnittstelle</b> | Parallel                                                                       |
| <b>Initialisierungszeit</b>        | 80 ms <sup>1)</sup>                                                            |
| <b>Codeart</b>                     | Gray                                                                           |
| <b>Codeverlauf parametrierbar</b>  | CW (im Uhrzeigersinn) bei Blickrichtung auf die Welle im Uhrzeigersinn drehend |
| <b>Messwertumkehrspanne</b>        | 0,005°                                                                         |
| <b>Ansprechschwelle</b>            | 0,003°                                                                         |

<sup>1)</sup> Nach dieser Zeit können gültige Positionen gelesen werden.

## Elektrik

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Anschlussart</b> | Leitung, 22-adrig, radial, 3 m |
|---------------------|--------------------------------|

<sup>1)</sup> Nur bei stehender Welle (Initialisierungszeit beachten).

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versorgungsspannung</b>            | 10 ... 32 V                                                                 |
| <b>Betriebsstrom</b>                  | Typ. 90 mA                                                                  |
| <b>Schaltpegel der Steuereingänge</b> | Logisch H = 0,7 x U <sub>S</sub> , Logisch L = 0 V ... 0,3 x U <sub>S</sub> |
| <b>Betätigung Set-Knopf</b>           | ≥ 100 ms <sup>1)</sup>                                                      |

<sup>1)</sup> Nur bei stehender Welle (Initialisierungszeit beachten).

## Mechanik

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Mechanische Ausführung</b>             | Aufsteckhohlwelle                     |
| <b>Wellendurchmesser</b>                  | 15 mm <sup>1)</sup>                   |
| <b>Eigenschaft der Welle</b>              | Klemmung vorne                        |
| <b>Gewicht</b>                            | Ca. 0,3 kg <sup>2)</sup>              |
| <b>Material, Gehäuse</b>                  | Aluminiumdruckguss                    |
| <b>Anlaufdrehmoment</b>                   | Typ. 0,6 Ncm                          |
| <b>Betriebsdrehmoment</b>                 | Typ. 0,4 Ncm                          |
| <b>Zulässige Wellenbewegung statisch</b>  | ± 0,3 mm (radial)<br>± 0,5 mm (axial) |
| <b>Zulässige Wellenbewegung dynamisch</b> | ± 0,1 mm (radial)<br>± 0,2 mm (axial) |
| <b>Betriebsdrehzahl</b>                   | ≤ 3.000 min <sup>-1</sup>             |
| <b>Trägheitsmoment des Rotors</b>         | Siehe Abbildung                       |
| <b>Lagerlebensdauer</b>                   | 3,6 x 10 <sup>9</sup> Umdrehungen     |
| <b>Winkelbeschleunigung</b>               | ≤ 500.000 rad/s <sup>2</sup>          |

<sup>1)</sup> Spannzangen für 6, 8, 10, 12 und 14 mm sowie 1/4", 3/8" und 1/2" als Zubehör extra bestellen. Für 15 mm Wellendurchmesser ist keine Spannzange erforderlich.

<sup>2)</sup> Bezogen auf Geräte mit Stecker.

## Umgebungsdaten

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>EMV</b>                                      | Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3 <sup>1)</sup> |
| <b>Schutzart</b>                                | IP66, Leitung (IEC 60529)                        |
| <b>Zulässige relative Luftfeuchte</b>           | 90 % (Betaung nicht zulässig)                    |
| <b>Betriebstemperaturbereich</b>                | -20 °C ... +85 °C                                |
| <b>Lagerungstemperaturbereich</b>               | -40 °C ... +100 °C, ohne Verpackung              |
| <b>Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks</b>   | 50 g, 11 ms (EN 60068-2-27)                      |
| <b>Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration</b> | 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)          |


<sup>1)</sup> Die EMV entsprechend den angeführten Normen wird gewährleistet, wenn geschirmte Leitungen verwendet werden.

## Zertifikate

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b>                                          | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b>                                          | ✓ |
| <b>ACMA declaration of conformity</b>                                        | ✓ |
| <b>China RoHS</b>                                                            | ✓ |
| <b>cULus certificate</b>                                                     | ✓ |
| <b>Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)</b> | ✓ |



Anschlussbelegung




| PIN | Farbe der Adern<br>(Leitungsanschluss) | SignalBinär     | SignalGray      | SignalBCD                         |   |
|-----|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| 1   | Violett                                | 2 <sup>0</sup>  | G <sup>0</sup>  | 2 <sup>0</sup> v. 10 <sup>0</sup> | – |
| 2   | Weiß/braun                             | 2 <sup>1</sup>  | G <sup>1</sup>  | 2 <sup>1</sup> v. 10 <sup>0</sup> | – |
| 3   | Weiß/grün                              | 2 <sup>2</sup>  | G <sup>2</sup>  | 2 <sup>2</sup> v. 10 <sup>0</sup> | – |
| 4   | Weiß/gelb                              | 2 <sup>3</sup>  | G <sup>3</sup>  | 2 <sup>3</sup> v. 10 <sup>0</sup> | – |
| 5   | Weiß/grau                              | 2 <sup>4</sup>  | G <sup>4</sup>  | 2 <sup>0</sup> v. 10 <sup>1</sup> | – |
| 6   | Weiß/rosa                              | 2 <sup>5</sup>  | G <sup>5</sup>  | 2 <sup>1</sup> v. 10 <sup>1</sup> | – |
| 7   | Weiß/blau                              | 2 <sup>6</sup>  | G <sup>6</sup>  | 2 <sup>2</sup> v. 10 <sup>1</sup> | – |
| 8   | Weiß/rot                               | 2 <sup>7</sup>  | G <sup>7</sup>  | 2 <sup>3</sup> v. 10 <sup>1</sup> | – |
| 9   | Weiß/schwarz                           | 2 <sup>8</sup>  | G <sup>8</sup>  | 2 <sup>0</sup> v. 10 <sup>2</sup> | – |
| 10  | Braun/grün                             | 2 <sup>9</sup>  | G <sup>9</sup>  | 2 <sup>1</sup> v. 10 <sup>2</sup> | – |
| 11  | Braun/gelb                             | 2 <sup>10</sup> | G <sup>10</sup> | 2 <sup>2</sup> v. 10 <sup>2</sup> | – |
| 12  | Braun/grau                             | 2 <sup>11</sup> | G <sup>11</sup> | 2 <sup>3</sup> v. 10 <sup>2</sup> | – |
| 13  | Braun/rosa                             | 2 <sup>12</sup> | G <sup>12</sup> | 2 <sup>0</sup> v. 10 <sup>3</sup> | – |
| 14  | Braun/blau                             | 2 <sup>13</sup> | G <sup>13</sup> | 2 <sup>1</sup> v. 10 <sup>3</sup> | – |
| 15  | Braun/rot                              | 2 <sup>14</sup> | G <sup>14</sup> | 2 <sup>2</sup> v. 10 <sup>3</sup> | – |
| 16  | Grün                                   | Parity          |                 | Parity                            |   |
| 17  | Rosa                                   |                 | Store           |                                   | – |
| 18  | Gelb                                   |                 | Enable          |                                   | – |
| 19  | Braun                                  |                 | CW/CCW (V/R)    |                                   | – |
| *   | Grau                                   |                 | SET             |                                   | – |
| 20  | Blau                                   |                 | GND             |                                   | – |
| 21  | Rot                                    |                 | U <sub>s</sub>  |                                   | – |

Diagramme



Diagramme <b>Trägheitsmoment des Rotors</b>



Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/ARS60](http://www.sick.com/ARS60)

|                                                                                     | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ         | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Steckverbinder und Leitungen                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Anschlussart Kopf A:</b> Offenes Leitungsende</li><li>• <b>Anschlussart Kopf B:</b> Offenes Leitungsende</li><li>• <b>Signalart:</b> Parallel</li><li>• <b>Lieferumfang:</b> Meterware</li><li>• <b>Leitung:</b> 22-adrig, PUR, halogenfrei</li><li>• <b>Beschreibung:</b> Parallel, geschirmt</li></ul> | LTG-2622-MW | 6027532    |

|                                                                                    | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                             | Typ          | Artikelnr. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Wellenadaption                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produktsegment:</b> Wellenadaption</li> <li>• <b>Produkt:</b> Spannzangen</li> <li>• <b>Beschreibung:</b> Spannzange für Aufsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 6 mm, Außendurchmesser 15 mm</li> </ul>            | SPZ-006-AD-A | 2029174    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produktsegment:</b> Wellenadaption</li> <li>• <b>Produkt:</b> Spannzangen</li> <li>• <b>Beschreibung:</b> Spannzange für Aufsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 1/4" (6,35 mm), Außendurchmesser 15 mm</li> </ul>  | SPZ-1E4-AD-A | 2029175    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produktsegment:</b> Wellenadaption</li> <li>• <b>Produkt:</b> Spannzangen</li> <li>• <b>Beschreibung:</b> Spannzange für Aufsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 8 mm, Außendurchmesser 15 mm</li> </ul>            | SPZ-008-AD-A | 2029176    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produktsegment:</b> Wellenadaption</li> <li>• <b>Produkt:</b> Spannzangen</li> <li>• <b>Beschreibung:</b> Spannzange für Aufsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 3/8" (9,525 mm), Außendurchmesser 15 mm</li> </ul> | SPZ-3E8-AD-A | 2029177    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produktsegment:</b> Wellenadaption</li> <li>• <b>Produkt:</b> Spannzangen</li> <li>• <b>Beschreibung:</b> Spannzange für Aufsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 10 mm, Außendurchmesser 15 mm</li> </ul>           | SPZ-010-AD-A | 2029178    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produktsegment:</b> Wellenadaption</li> <li>• <b>Produkt:</b> Spannzangen</li> <li>• <b>Beschreibung:</b> Spannzange für Aufsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 12 mm, Außendurchmesser 15 mm</li> </ul>           | SPZ-012-AD-A | 2029179    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produktsegment:</b> Wellenadaption</li> <li>• <b>Produkt:</b> Spannzangen</li> <li>• <b>Beschreibung:</b> Spannzange für Aufsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 1/2" (12,7 mm), Außendurchmesser 15 mm</li> </ul>  | SPZ-1E2-AD-A | 2029180    |

## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)