



IME12-04NPOZW2K

IME

INDUKTIVE NÄHERUNGSSENSOREN

**SICK**  
Sensor Intelligence.




### Bestellinformationen

| Typ             | Artikelnr. |
|-----------------|------------|
| IME12-04NPOZW2K | 1040753    |

im Lieferumfang enthalten: BEF-MU-M12 (1)

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/IME](http://www.sick.com/IME)

Abbildung kann abweichen



### Technische Daten im Detail

#### Merkmale

|                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Bauform</b>                                    | Metrisch                                      |
| <b>Gehäusebauform</b>                             | Kurzbauform                                   |
| <b>Gewindegröße</b>                               | M12 x 1                                       |
| <b>Durchmesser</b>                                | Ø 12 mm                                       |
| <b>Schaltabstand <math>S_n</math></b>             | 4 mm                                          |
| <b>Gesicherter Schaltabstand <math>S_a</math></b> | 3,24 mm                                       |
| <b>Einbau in Metall</b>                           | Nicht bündig                                  |
| <b>Schaltfrequenz</b>                             | 2.000 Hz                                      |
| <b>Anschlussart</b>                               | Leitung, 3-adrig, 2 m                         |
| <b>Schaltausgang</b>                              | PNP                                           |
| <b>Schaltausgang Detail</b>                       | PNP                                           |
| <b>Ausgangsfunktion</b>                           | Öffner                                        |
| <b>Elektrische Ausführung</b>                     | DC 3-Leiter                                   |
| <b>Schutzart</b>                                  | IP67 <sup>1)</sup>                            |
| <b>Lieferumfang</b>                               | Befestigungsmutter, Messing, vernickelt (2 x) |

<sup>1)</sup> Nach EN 60529.

#### Mechanik/Elektrik

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Versorgungsspannung</b> | 10 V DC ... 30 V DC |
| <b>Restwelligkeit</b>      | ≤ 10 %              |
| <b>Spannungsabfall</b>     | ≤ 2 V <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Bei  $I_a$  max.

<sup>2)</sup> Versorgungsspannung  $U_B$  und Umgebungstemperatur  $T_a$  konstant.

<sup>3)</sup> Von  $S_r$ .

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Bereitschaftsverzögerung</b>            | ≤ 100 ms                             |
| <b>Hysteres</b>                            | 5 % ... 15 %                         |
| <b>Reproduzierbarkeit</b>                  | ≤ 2 % <sup>2)</sup><br><sup>3)</sup> |
| <b>Temperaturdrift (von S<sub>r</sub>)</b> | ± 10 %                               |
| <b>EMV</b>                                 | Nach EN 60947-5-2                    |
| <b>Dauerstrom I<sub>a</sub></b>            | ≤ 200 mA                             |
| <b>Leerlaufstrom</b>                       | ≤ 10 mA                              |
| <b>Leitungsmaterial</b>                    | PVC                                  |
| <b>Leiterquerschnitt</b>                   | 0,25 mm <sup>2</sup>                 |
| <b>Leitungsdurchmesser</b>                 | Ø 3,9 mm                             |
| <b>Kurzschlusschutz</b>                    | ✓                                    |
| <b>Einschaltimpulsunterdrückung</b>        | ✓                                    |
| <b>Schock- und Schwingfestigkeit</b>       | 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm    |
| <b>Umgebungstemperatur Betrieb</b>         | -25 °C ... +75 °C                    |
| <b>Gehäusematerial</b>                     | Messing, vernickelt                  |
| <b>Werkstoff, aktive Fläche</b>            | Kunststoff, PA 66                    |
| <b>Gehäuselänge</b>                        | 44 mm                                |
| <b>Nutzbare Gewindelänge</b>               | 24 mm                                |
| <b>Max. Anzugsdrehmoment</b>               | ≤ 12 Nm                              |
| <b>UL-File-Nr.</b>                         | NRKH.E181493                         |

<sup>1)</sup> Bei I<sub>a</sub> max.

<sup>2)</sup> Versorgungsspannung U<sub>B</sub> und Umgebungstemperatur T<sub>a</sub> konstant.

<sup>3)</sup> Von S<sub>r</sub>.

## Sicherheitstechnische Kenngrößen

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>MTTF<sub>D</sub></b> | 1.735 Jahre |
| <b>DC<sub>avg</sub></b> | 0 %         |

## Reduktionsfaktoren

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Hinweis</b>         | Die Werte gelten als Richtwerte, die variieren können |
| <b>Stahl St37 (Fe)</b> | 1                                                     |
| <b>Edelstahl (V2A)</b> | Ca. 0,8                                               |
| <b>Aluminium (Al)</b>  | Ca. 0,45                                              |
| <b>Kupfer (Cu)</b>     | Ca. 0,4                                               |
| <b>Messing (Ms)</b>    | Ca. 0,4                                               |

## Einbauhinweis

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bemerkung</b> | Zugehörige Grafik siehe "Einbauhinweis" |
| <b>A</b>         | 12 mm                                   |
| <b>B</b>         | 24 mm                                   |
| <b>C</b>         | 12 mm                                   |
| <b>D</b>         | 12 mm                                   |
| <b>E</b>         | 8 mm                                    |

|          |       |
|----------|-------|
| <b>F</b> | 32 mm |
|----------|-------|


#### Klassifikationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>   | 27270101 |
| <b>ECLASS 6.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECLASS 6.2</b>     | 27270101 |
| <b>ECLASS 7.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECLASS 8.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECLASS 8.1</b>     | 27270101 |
| <b>ECLASS 9.0</b>     | 27270101 |
| <b>ECLASS 10.0</b>    | 27270101 |
| <b>ECLASS 11.0</b>    | 27270101 |
| <b>ECLASS 12.0</b>    | 27274001 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002714 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002714 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002714 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC002714 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39122230 |


#### Zertifikate

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b>       | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b>       | ✓ |
| <b>ACMA declaration of conformity</b>     | ✓ |
| <b>Moroccan declaration of conformity</b> | ✓ |
| <b>China RoHS</b>                         | ✓ |
| <b>cULus certificate</b>                  | ✓ |


#### Einbauhinweis Nicht bündiger Einbau



## Anschlussschema Cd-003



## Maßzeichnung IME12 Kurzbauforn, Leitung, nicht bündig



Maße in mm

- ① Anschluss
- ② Anzeige-LED
- ③ Befestigungsmutter (2 x); SW 17, Metall

## Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/IME](http://www.sick.com/IME)

|                                                                                     | Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ         | Artikelnr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Befestigungstechnik                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Beschreibung:</b> Klemmblock für Rundsensoren M12 mit Festanschlag</li> <li><b>Material:</b> Kunststoff</li> <li><b>Details:</b> Kunststoff (PA12) glasfaserverstärkt</li> <li><b>Lieferumfang:</b> Inkl. Befestigungsmaterial</li> </ul>  | BEF-KHF-M12 | 2051480    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Beschreibung:</b> Befestigungsplatte für M12-Sensoren</li> <li><b>Material:</b> Stahl</li> <li><b>Details:</b> Stahl, verzinkt</li> <li><b>Lieferumfang:</b> Ohne Befestigungsmaterial</li> </ul>                                          | BEF-WG-M12  | 5321869    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Beschreibung:</b> Befestigungswinkel für M12-Sensoren</li> <li><b>Material:</b> Stahl</li> <li><b>Details:</b> Stahl, verzinkt</li> <li><b>Lieferumfang:</b> Ohne Befestigungsmaterial</li> </ul>                                          | BEF-WN-M12  | 5308447    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Beschreibung:</b> Klemmblock für Rundsensoren M12 ohne Festanschlag</li> <li><b>Material:</b> Kunststoff</li> <li><b>Details:</b> Kunststoff (PA12) glasfaserverstärkt</li> <li><b>Lieferumfang:</b> Inkl. Befestigungsmaterial</li> </ul> | BEF-KH-M12  | 2051479    |

## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)