



S30A-7111CP

S3000 PROFINET IO Advanced

SICHERHEITSLASERSCANNER

SICK
Sensor Intelligence.



Abbildung kann abweichen



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
S30A-7111CP	1045654

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/S3000_PROFINET_IO_Advanced

Technische Daten im Detail

Merkmale

Verwendung	S3000 PROFINET IO besitzt keine lokalen Ein- und Ausgänge und wird ausschließlich in einem Netzwerk mit entsprechender Steuerung betrieben.
Ausführung	Sensor ohne Systemstecker
Einsatzbereich	Indoor
Schutzfeldreichweite	7 m
Warnfeldreichweite	49 m (20 m bei 20 % Remission)
Entfernungsmessbereich	49 m
Anzahl simultan überwachter Schutzfelder	2
Art des Feldsatzes	Dualfeldsätze
Anzahl Feldsätze	4
Anzahl Felder	8
Anzahl Überwachungsfälle	4
Scanwinkel	190°
Auflösung (konfigurierbar)	30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
Winkelauflösung	0,5°, 0,25°, abhängig von Auflösung und Reichweite
Ansprechzeit	60 ms ¹⁾
Schutzfeldzuschlag	100 mm
Anzahl Mehrfachauswertungen	2 ... 16, konfigurierbar
Verzögerung des automatischen Rücksetzens	120 ms ... 4.920 ms, konfigurierbar

¹⁾ Abhängig von Basisansprechzeit und Mehrfachauswertung.

Sicherheitstechnische Kenngrößen

Typ	Typ 3 (IEC 61496)
Sicherheits-Integritätslevel	SIL 2 (IEC 61508)
Kategorie	Kategorie 3 (EN ISO 13849)
Performance Level	PL d (EN ISO 13849)
PFH_D (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefährdungsbringenden Ausfalls pro Stunde)	$8,0 \times 10^{-8}$
T_M (Gebrauchsdauer)	20 Jahre (EN ISO 13849)
Sicherer Zustand im Fehlerfall	Die sicherheitsgerichteten Daten sind logisch 0.

Funktionen

Wiederanlaufssperre	✓
Mehrfachauswertung	✓
Überwachungsfallumschaltung	✓
Simultane Überwachung	✓
Statische Schutzfeldumschaltung	✓
Kontur als Referenz	✓
Integrierter Konfigurationsspeicher	✓
Messdatenausgabe	Über RS-422

Schnittstellen

Anschlussart	
Busanschluss	Kupferleitung (2 Dosen für RJ-45-Push-Pull-Stecker)
Versorgungsanschluss	Systemstecker mit oder ohne Anschlussleitung
Konfigurations- und Diagnoseschnittstelle	RS-232
Übertragungsrate	9,6 kBaud, 19,2 kBaud, 38,4 kBaud
Feldbus, industrielles Netzwerk	PROFINET PROFI-safe
Art der Feldbusintegration	Im Gerät integriert
Geräteeigenschaften	PROFINET-IO-Gerät mit 2-Port-Real-Time-Switch nach PROFINET Spezifikation V2.2 PROFI-safe-Profil mit 6 Octet Input und 6 Octet Output nach IEC 61784-3-3 V2.4 Zykluszeit 4,8,16,32,...ms GSDML nach GSDML Spezifikation V2.25
Switch-Eigenschaften	Filtering Data Base nach IEEE 802.1D 6 Priorisierungslevels für IEEE 802.1Q – Netzwerkpriorisierung 64 kByte SRAM-Speicher zum Zwischenspeichern von Telegrammen, verwaltet in Teilen von 768 Bytes Ressourcenpriorisierung für Network-Control und RTC2/3 Frames Telegrammerweiterung basierend auf „Cut-through“ Port-Zustände (Disabled, Blocking, Forwarding) Unterstützung von Non-Real-Time und Real-Time Datentransfer
Port-Eigenschaften	Auto-Negotiation Auto-Crossover (MDIX) Auto-Polarity 100Base-TX

Conformance	Conformance Class B
Topologie-Unterstützung	SNMP, MIB-2, LLDP nach IEEE 802.1AB
	MRP-Client-Unterstützung
Diagnosen	Applikationsbezogene herstellereigenspezifische Kanaldiagnosen und Kanaldiagnosen des PROFI-safe-Profiles, individuell abschaltbar
	Systemfehler melden
	Leitungsdiagnose
	Nachbarschaftsalarme
	Unterstützung Portstatistik
	I&M Support von I&M0 bis I&M4
Schnittstellen	TCP Port 9000 und UDP Port 30718
	RS-232
Funktionalitäten, die nicht unterstützt werden	Multicast Kommunikation
	Supervisor-AR
	MAC-pause mechanism in full duplex
	Back-pressure in half duplex
	Static learning
	Broadcast Storm Control

Elektrik

Schutzklasse	III (VDE 0106, EN 60950)
Versorgungsspannung U_v	24 V DC (16,8 V DC ... 28,8 V DC)
Stromaufnahme	0,8 A ¹⁾

¹⁾ Bei 24 V DC ohne Ausgangslast.

Mechanik

Abmessungen (B x H x T)	155 mm x 185 mm x 160 mm
Gewicht	3,3 kg
Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Gehäusefarbe	RAL 1021 (rapsgelb)
Material der Frontscheibe	Polycarbonat
Oberfläche der Frontscheibe	Außenseite kratzfest beschichtet

Umgebungsdaten

Schutzart	IP65 (EN 60529)
Betriebsumgebungstemperatur	-10 °C ... +50 °C
Lagertemperatur	-25 °C ... +50 °C
Schwingfestigkeit	IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3
Klasse	5M1 (IEC 60721-3-5)
Schockfestigkeit	IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3
Klasse	5M1 (IEC 60721-3-5)
Dauerschock	50 m/s², 11 ms
	100 m/s², 16 ms

Sonstige Angaben

Lichtart	Gepulste Laserdiode
Wellenlänge	905 nm
Detektierbarer Remissionsgrad	1,8 % ... > 1.000 %, Reflektoren
Laserklasse	1 (21 CFR 1040.10 und 1040.11, IEC 60825-1)


Zertifikate

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Profinet certificate	✓
PROFIsafe certificate	✓
China GB certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27272705
ECLASS 5.1.4	27272705
ECLASS 6.0	27272705
ECLASS 6.2	27272705
ECLASS 7.0	27272705
ECLASS 8.0	27272705
ECLASS 8.1	27272705
ECLASS 9.0	27272705
ECLASS 10.0	27272705
ECLASS 11.0	27272705
ECLASS 12.0	27272705
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
UNSPSC 16.0901	39121528


Maßzeichnung



Maße in mm

Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/S3000_PROFINET_IO_Advanced

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Befestigungstechnik			
	Beschreibung: Visier für Befestigungssatz Heavy Duty (2080350) Material: Stahl Details: Stahl, lackiert (RAL 1021) Packungseinheit: 1 Stück	Visier Heavy Duty	2083733
	Beschreibung: Befestigungswinkel, schwere Ausführung, mit Schutzhaube, zur Bodenmontage, Justage um Längs- und Querachse mittels Ausrichtplatte, Höhenjustage möglich. Verkippungswinkel $\pm 5^\circ$. Zusätzliche Halterungen sind nicht erforderlich. Material: Stahl Details: Stahl, lackiert (RAL 1021) Farbe: RAL 1021 (rapsgelb) Packungseinheit: 1 Stück	Befestigungs- satz Heavy Duty	2080350
	Beschreibung: Befestigungswinkel zur direkten Montage nach hinten an Wand oder Maschine, keine Justagemöglichkeit Material: Aluminium Details: Aluminium Packungseinheit: 1 Stück	Befestigungssatz 1	2015623
	Beschreibung: Befestigungswinkel zur rückseitigen Montage an Wand oder Maschine, Justage um Längs- und Querachse möglich, nur in Verbindung mit Befestigungssatz 1 (2015623) Material: Aluminium Details: Aluminium Packungseinheit: 1 Stück	Befestigungssatz 2	2015624
	Beschreibung: Befestigungswinkel zur Montage nach hinten oder unten an Wand, Boden oder Maschine, Justage um Längs- und Querachse möglich, nur in Verbindung mit Befestigungssatz 1 (2015623) und 2 (2015624) Material: Aluminium Details: Aluminium Packungseinheit: 1 Stück	Befestigungssatz 3	2015625
Steckverbinder und Leitungen			
	Anschlussart Kopf A: Stecker, M8, 4-polig, gerade Anschlussart Kopf B: Stecker, USB-A, gerade Leitung: 10 m, 4-adrig, PVC Beschreibung: Ungeschirmt	DSL-8U04G10M025KM:	6034575
	Anschlussart Kopf A: Stecker, M8, 4-polig, gerade Anschlussart Kopf B: Stecker, USB-A, gerade Leitung: 2 m, 4-adrig, PVC Beschreibung: Ungeschirmt	DSL-8U04G02M025KM:	6034574
Systemstecker und Erweiterungsmodule			
	Beschreibung: Ohne Leitung, für S3000 PROFINET IO Advanced und ProfessionalNicht für Verwendung von Inkrementalgebern, integrierter Konfigurationsspeicher	SX1A-A0000L	2047286
	Leitung: 1 m, 2-adrig, PVC Beschreibung: Vorkonfektioniert, ungeschirmt, für S3000 PROFINET IO Advanced und ProfessionalNicht für Verwendung von Inkrementalgebern, integrierter Konfigurationsspeicher Anschlusstechnik: Offenes Leitungsende	SX1A-B0201L	2049575
	Leitung: 1 m, 2-adrig, PVC Beschreibung: Vorkonfektioniert mit Power-Y-Verteiler, ungeschirmt, für S3000 PROFINET IO Advanced und ProfessionalNicht für Verwendung von Inkrementalgebern, integrierter Konfigurationsspeicher	SX1A-B0201M	2049857

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com