

SEL34-HFB0K02

SEK/SEL

MOTOR-FEEDBACK-SYSTEME

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
SEL34-HFB0K02	1053403

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/SEK_SEL

Abbildung kann abweichen



Technische Daten im Detail

Sicherheitstechnische Kenngrößen

MTTF_D (mittlere Zeit bis zu einem gefährbringenden Ausfall)	275 Jahre (EN ISO 13849) ¹⁾
---	--

¹⁾ Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Berechnung auf Basis nominaler Last der Bauteile, durchschnittlicher Umgebungstemperatur 60 °C, Einsatzhäufigkeit 8760 h/a. Alle elektronischen Ausfälle werden als gefährliche Ausfälle angesehen. Nähere Informationen siehe Dokument Nr. 8015532.

Performance

Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung	16
Anzahl der absolut erfassbaren Umdrehungen	4.096
Maximale Schrittzahl je Umdrehung	2.097.152 via RS 485
Gesamtschrittzahl	512
Messschritt	20 " bei Interpolation der Sinus-/Cosinussignale mit z. B. 12 Bit
Integrale Nichtlinearität	± 288 ", Fehlergrenzen bei Auswertung der Sinus-/Cosinussignale Typische Werte bei Nominallage ± 0,1 mm und +20 °C
Differentielle Nichtlinearität	± 144 ", Fehlergrenzen bei Auswertung der Sinus-/Cosinussignale, typische Werte bei Nominallage ± 0,1 mm und +20 °C
Arbeitsdrehzahl	≤ 6.000 min ⁻¹ , bis zu der die Absolutposition zuverlässig gebildet werden kann
Verfügbarer Speicherbereich	1.792 Byte
Systemgenauigkeit	± 432 "

Schnittstellen

Codeart für den Absolutwert	Binär
Codeverlauf	Bei Drehung der Welle im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung "A" (siehe Maßzeichnung)
Kommunikationsschnittstelle	HIPERFACE®

Elektrik

Anschlussart	Stecker, 8-polig, radial
Versorgungsspannung	7 V DC ... 12 V DC

Empfohlene Versorgungsspannung	8 V DC
Stromaufnahme	≤ 50 mA

Mechanik

Wellenausführung	Konuswelle
Gewicht	≤ 0,04 kg
Trägheitsmoment des Rotors	1 gcm ²
Betriebsdrehzahl	12.000 min ⁻¹ , 12.000 U/min
Winkelbeschleunigung	≤ 500.000 rad/s ²
Zulässige radiale Wellenbewegung	± 0,15 mm
Zulässige axiale Wellenbewegung	± 0,3 mm

Umgebungsdaten

Betriebstemperaturbereich	-20 °C ... +115 °C
Lagertemperaturbereich	-50 °C ... +125 °C, ohne Verpackung
Relative Luftfeuchte/Betäuung	90 %, Betäuung nicht zulässig
Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks	100 g, 10 ms (EN 60068-2-27)
Frequenzbereich der Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibration	50 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
EMV	Nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3
Schutzart	IP20, im angebauten Zustand, bei aufgestecktem Gegenstecker und geschlossener Abdeckung (IEC 60529)

Zertifikate


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27270590
ECLASS 5.1.4	27270590
ECLASS 6.0	27270590
ECLASS 6.2	27270590
ECLASS 7.0	27270590
ECLASS 8.0	27270590
ECLASS 8.1	27270590
ECLASS 9.0	27270590
ECLASS 10.0	27273805
ECLASS 11.0	27273901
ECLASS 12.0	27273901
ETIM 5.0	EC001486


ETIM 6.0	EC001486
ETIM 7.0	EC001486
ETIM 8.0	EC001486
UNSPSC 16.0901	41112113

Maßzeichnung



Maße in mm


Anbauvorgaben



^{*)} Größe der Toleranz reduziert die zulässige Wellenbewegung, siehe Datenblatt.

Alle Maße in mm


PIN-Belegung Ansicht Steckseite




PIN	Signal	Farbe der Adern (Leitungsanschluss)	Erklärung
1	U_S	Rot	Versorgungsspannung
2	$+ \text{ SIN}$	Weiß	Prozessdatenkanal
3	REFSIN	Braun	Prozessdatenkanal
4	$+ \text{ COS}$	Rosa	Prozessdatenkanal
5	REFCOS	Schwarz	Prozessdatenkanal
6	GND	Blau	Masseanschluss
7	Daten +	Grau oder gelb	Parameterkanal RS 485
8	Daten -	Grün oder violett	Parameterkanal RS 485

Der GND-Anschluss (0 V) der Versorgungsspannung hat keine Verbindung zum Gehäuse

Diagramme Signalverlauf bei Drehen der Welle im Uhrzeigersinn mit Blick in Richtung "A" (siehe Maßzeichnung) 1 Periode = $360^\circ : 16$



Diagramme



Bedienhinweis Übersicht der Statusmeldungen für HIPERFACE[®]

	Status code	Description	SEK34	SEL34
Error type	00h	The encoder has not detected any faults	■	■
Initialization	01h	Incorrect alignment data	■	■
	02h	Incorrect internal angular offset	■	■
	03h	Data field partitioning table destroyed	■	■
	04h	Analog limit values not available	■	■
	05h	Internal I2C bus inoperative	■	■
	06h	Internal checksum error	■	■
Protocol	07h	Encoder reset occurred as a result of program monitoring	■	■
	09h	Parity error	■	■
	0Ah	Checksum of transmitted data is incorrect	■	■
	0Bh	Unknown command code	■	■
	0Ch	Number of transmitted data is incorrect	■	■
	0Dh	Transmitted command argument is not allowed	■	■
Data	0Eh	The selected data field may not be written to	■	■
	0Fh	Incorrect access code	■	■
	10h	Size of specified data field cannot be changed	■	■
	11h	Specified word address lies outside the data field	■	■
Position	12h	Access to non-existent data field	■	■
	1Fh	Speed too high, no position formation possible	■	■
	20h	Singleturn position unreliable	■	■
	21h	Multiturn position error	■	
Other	22h	Multiturn position error	■	
	23h	Multiturn position error	■	
	1Ch	Value monitoring of the analog signals (process data)	■	■
	1Eh	Encoder temperature critical	■	■
	08h	Counter overflow	■	■

Bedienhinweis Übersicht der unterstützenden Befehle für HIPERFACE[®]

Overview of commands supported			SEK34	SEL34
Command byte	Function	Code 0 ¹⁾	Comments	Comments
42h	Read position		9 bits	21 bits
43h	Set position	■		
44h	Read analog value		Channel number F0H ²⁾ 48h	Channel number F0H ²⁾ 48h
			Temperature [°C]	Temperature [°C]
46h	Read counter			
47h	Increment Counter			
49h	Delete counter	■		
4Ah	Read data			
4Bh	Store data			
4Ch	Determine status of a data field			
4Dh	Create data field			
4Eh	Determine available memory area			
4Fh	Change access code			
50h	Read encoder status			
52h	Read out type label		Encoder type = 42h	Encoder type = 47h
53h	Encoder reset			
55h	Allocate encoder address	■		
56h	Read serial number and program version			

¹⁾ The commands thus labelled include the parameter "Code 0". Code 0 is a byte inserted into the protocol, for additional safeguarding of vital system parameters against accidental overwriting. When shipped, "Code 0" = 55h.

²⁾ Temperature compatible with SCx (encoder temperature [°C] *2.048 – 40).

Bedienhinweis Kennwerte gültig für alle angegebenen Umgebungsbedingungen

Signal	Values/unit
Signal peak, peak V_{SS} of SIN, COS	0.8 V ... 1.2 V
Signal offset REFSIN, REFCOS	2.2 V ... 2.8 V

Bedienhinweis Typenspezifische Einstellungen

Type-specific settings	SEK34	SEL34
Model ID (command 52h)	42h	47h
Free E ² PROM [bytes]	1792	1792
Address	40h	40h
Mode_485 ¹⁾ ²⁾	E4h	E4h
Codes 0 to 3	55h	55h
Counter	0	0

¹⁾ The baud rate 9600 is set by default. Other baud rates cannot be selected.

²⁾ When using the motor feedback systems SEK34/SEL34, please ensure that the controller's auto-baud function is not enabled, since these motor feedback systems compensate for minor variations when transmitting at a baud rate of 9600.

Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/SEK_SEL

Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Steckverbinder und Leitungen		
<ul style="list-style-type: none"> Anschlussart Kopf A: Offenes Leitungsende Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: HIPERFACE®, HIPERFACE® Lieferumfang: Meterware Leitung: 8-adrig, PUR, halogenfrei Beschreibung: HIPERFACE®, geschirmtHIPERFACE® 	LTG-2708-MW	6028361
Befestigungstechnik		
<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Prüflehre für SEK/SEL34, SEK/SEL37 und EES/EEM37 	BEF-MW-PL	2084768

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com