



DR35-B15522

Dx35

LICHTLAUFZEITSENSOREN


SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
DR35-B15522	1057659

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Dx35



Technische Daten im Detail

Merkmale

Messbereich	200 mm ... 35.000 mm, auf Reflexionsfolie „Diamond Grade“ ¹⁾						
Messobjekt	Reflektor						
Auflösung	100 µm						
Wiederholpräzision	≥ 0,5 mm ^{1) 2)}						
Messgenauigkeit	Typ. ± 15 mm ³⁾						
Ansprechzeit	2,5 ms ... 96,5 ms, 2,5 ms / 6,5 ms / 12,5 ms / 24,5 ms / 96,5 ms ^{4) 5)}						
Schaltfrequenz	333 Hz/100 Hz/50 Hz/25 Hz/6 Hz ^{4) 5)}						
Ausgabezeit	1 ms ... 32 ms, 1 ms/2 ms/4 ms/8 ms/32 ms ^{4) 6)}						
Sendestrahl	<table border="0"> <tr> <td>Lichtsender</td> <td>Laser, rot ⁷⁾</td> </tr> <tr> <td>Lichtart</td> <td>Sichtbares Rotlicht</td> </tr> <tr> <td>Typ. Lichtfleckgröße (Distanz)</td> <td>15 mm x 15 mm (bei 2 m)</td> </tr> </table>	Lichtsender	Laser, rot ⁷⁾	Lichtart	Sichtbares Rotlicht	Typ. Lichtfleckgröße (Distanz)	15 mm x 15 mm (bei 2 m)
Lichtsender	Laser, rot ⁷⁾						
Lichtart	Sichtbares Rotlicht						
Typ. Lichtfleckgröße (Distanz)	15 mm x 15 mm (bei 2 m)						
Laserkenndaten	<table border="0"> <tr> <td>Normative Referenz</td> <td>IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014</td> </tr> <tr> <td>Laserklasse</td> <td>1 ⁸⁾</td> </tr> <tr> <td>Mittlere Laserlebensdauer (bei 25 °C)</td> <td>100.000 h</td> </tr> </table>	Normative Referenz	IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014	Laserklasse	1 ⁸⁾	Mittlere Laserlebensdauer (bei 25 °C)	100.000 h
Normative Referenz	IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014						
Laserklasse	1 ⁸⁾						
Mittlere Laserlebensdauer (bei 25 °C)	100.000 h						
Zusatzfunktion	Einstellbare Geschwindigkeit: Super Fast ... Super Slow						

¹⁾ Siehe Wiederholgenauigkeitskennlinien.

²⁾ Entspricht 1 σ.

³⁾ Auf Reflexionsfolie „Diamond Grade“.

⁴⁾ Abhängig von der eingestellten Geschwindigkeit: Super Fast ... Super Slow.

⁵⁾ Seitliches Einführen des Objekts in den Messbereich.

⁶⁾ Kontinuierliche Änderung des Abstands zum Objekt im Messbereich.

⁷⁾ Wellenlänge: 658 nm; max. Leistung: 120 mW; Pulsdauer: 4 ns; Tastgrad: 1/250.

⁸⁾ Nicht absichtlich in den Laserstrahl starren. Den Laserstrahl nicht auf die Augen von Personen richten.

	Schaltmodi: Distanz zur Reflexionsfolie (DtR) / Schaltfenster (Wnd) / Objekt zwischen Sensor und Hintergrund (ObSB) Einlern- und invertierbarer Digitalausgang Multifunktionseingang: Laser aus / externer Teach / deaktiviert Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	
Sicherheitstechnische Kenngrößen		
	MTTF _D	101 Jahre
	DC _{avg}	0%

- 1) Siehe Wiederholgenauigkeitskennlinien.
- 2) Entspricht 1 σ .
- 3) Auf Reflexionsfolie „Diamond Grade“.
- 4) Abhängig von der eingestellten Geschwindigkeit: Super Fast ... Super Slow.
- 5) Seitliches Einführen des Objekts in den Messbereich.
- 6) Kontinuierliche Änderung des Abstands zum Objekt im Messbereich.
- 7) Wellenlänge: 658 nm; max. Leistung: 120 mW; Pulsdauer: 4 ns; Tastgrad: 1/250.
- 8) Nicht absichtlich in den Laserstrahl starren. Den Laserstrahl nicht auf die Augen von Personen richten.

Schnittstellen

IO-Link		✓ , IO-Link V1.1
	Funktion	Prozessdaten, Parametrierung, Diagnose
	Datenübertragungsrate	38,4 kbit/s
Digitalausgang		
	Anzahl	2 ^{1) 2)}
	Art	Gegentakt: PNP/NPN
	Funktion	Ausgang Q ₂ umstellbar: Digitalausgang / Q ₁ nicht / deaktiviert
	Maximaler Ausgangsstrom I _A	≤ 100 mA
Multifunktionseingang (MF)		1 x ³⁾
Hysterese		0 mm ... 34.950 mm ⁴⁾

- 1) Ausgang Q kurzschlussgeschützt.
- 2) Spannungsabfall < 3 V.
- 3) Ansprechzeit ≤ 60 ms.
- 4) Einstellbar über IO-Link.

Elektrik

Versorgungsspannung U_B	DC 12 V ... 30 V ^{1) 2)}
Leistungsaufnahme	≤ 1,7 W ³⁾
Restwelligkeit	≤ 5 V _{ss} ⁴⁾
Initialisierungszeit	≤ 500 ms
Aufwärmzeit	≤ 20 min
Anzeige	LEDs
Schutzart	IP65 IP67
Schutzklasse	III
Anschlussart	

- 1) Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
- 2) Bei Nutzung von IO-Link: U_v > 18 V.
- 3) Ohne Last, bei +20 ° C.
- 4) Darf U_y-Toleranzen nicht unter- oder überschreiten.

Stecker

- 1) Grenzwerte, verpolsicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A.
 2) Bei Nutzung von IO-Link: $U_v > 18$ V.
 3) Ohne Last, bei +20° C.
 4) Darf U_v -Toleranzen nicht unter- oder überschreiten.

Mechanik

Abmessungen (B x H x T)	32 mm x 58,67 mm x 42,7 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (ABS/PC)
Frontscheibenmaterial	Kunststoff (PMMA)
Gewicht	65 g

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-30 °C ... +55 °C, $U_v \leq 24$ V
Umgebungstemperatur Lager	-40 °C ... +75 °C
Max. rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	≤ 95 %
Schwingfestigkeit	EN 60068-2-6, EN 60068-2-64
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 ¹⁾

- ¹⁾ Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen.

Zertifikate


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
cTUVus certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27270801
ECLASS 5.1.4	27270801
ECLASS 6.0	27270801
ECLASS 6.2	27270801
ECLASS 7.0	27270801
ECLASS 8.0	27270801
ECLASS 8.1	27270801
ECLASS 9.0	27270801
ECLASS 10.0	27270801
ECLASS 11.0	27270801
ECLASS 12.0	27270916

ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825
UNSPSC 16.0901	41111613


Maßzeichnung




Maße in mm

- ① Optikachse, Sender
- ② Optikachse, Empfänger
- ③ Gerätenuhlpunkt
- ④ Befestigungsbohrung M4
- ⑤ Statusanzeige Ausgang Qa/Q2
- ⑥ Statusanzeige Ausgang Q₁
- ⑦ Betriebsanzeige
- ⑧ Bedienelemente

Anschlussart Stecker M12, 5-polig



Anschlussschema




① Multifunktionseingang (MF)

Kennlinie 1) Super Slow ... 5) Super Fast



Super Slow ... Super Fast

Reproduzierbarkeit in mm




Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Dx35

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Befestigungstechnik			
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Ausrichteinheit Material: Stahl Details: Stahl, verzinkt Lieferumfang: Inklusive Befestigungsmaterial für den Sensor 	BEF-AH-DX50	2048397
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Platte N02 für Universalklemmhalter Material: Stahl, Zinkdruckguss Details: Stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruckguss (Klemmhalter) Lieferumfang: Universalklemmhalter (5322626), Befestigungsmaterial Verwendbar für: W4S-3 Glass, W10, W4SLG-3, W4S-3 Inox, W4S-3 Inox Glass, W9, W11-2, W12-3, W12-2 Laser, W12G, W12 Teflon, W16, W250, W250-2, PowerProx, W11G-2, Transpa-Tect, WTT12, UC12, P250, G6 Inox, W4S, W4SL-3V, W4SLG-3V, W4SL-3H 	BEF-KHS-N02	2051608
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Befestigungswinkel: horizontaler Lichtaustritt bei Boden- bzw. Deckenmontage oder vertikaler Lichtaustritt bei Wandmontage, Stahl, verzinkt, inklusive Befestigungsmaterial Material: Stahl Details: Stahl, verzinkt Lieferumfang: Inklusive Befestigungsmaterial für den Sensor 	BEF-WN-DX35	2069592

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Steckverbinder und Leitungen			
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-codiert Anschlussart Kopf B: Stecker, M12, 5-polig, gerade, A-codiert Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 2 m, 5-adrig, PUR, halogenfrei Einsatzbereich: Schleppkettenbetrieb, Öl- /Schmiermittelbereich, Roboter, Schleppkettenbetrieb 	YF2A15-020U-B5M2A15	2096009
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gewinkelt, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 2 m, 5-adrig, PVC Einsatzbereich: Unbelastete Zonen, Chemikalienbereich 	YG2A15-020V-B5XLEAX	2096215
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 2 m, 5-adrig, PVC Einsatzbereich: Unbelastete Zonen, Chemikalienbereich 	YF2A15-020V-B5XLEAX	2096239
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gewinkelt, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 0,6 m, 5-adrig, PVC Einsatzbereich: Unbelastete Zonen, Chemikalienbereich 	YG2A15-C60VB5XLEAX	2145573
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gewinkelt, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 1 m, 5-adrig, PVC Einsatzbereich: Unbelastete Zonen, Chemikalienbereich 	YG2A15-010V-B5XLEAX	2145574
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gewinkelt, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 3 m, 5-adrig, PVC Einsatzbereich: Unbelastete Zonen, Chemikalienbereich 	YG2A15-030V-B5XLEAX	2145575
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 0,6 m, 5-adrig, PVC Einsatzbereich: Unbelastete Zonen, Chemikalienbereich 	YF2A15-C60VB5XLEAX	2145570
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 3 m, 5-adrig, PVC Einsatzbereich: Unbelastete Zonen, Chemikalienbereich 	YF2A15-030V-B5XLEAX	2145572
Geräteschutz und Gerätepflege			
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Wetterschutzhaube für Dx35/Dx50/Dx50-2/Dx80 	OBW-KHS-M02	2050205

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Reflektoren und Optik			
	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung: Reflexionsfolie „Diamond Grade“, selbstklebend, konfektionierbar vom Bogen • Abmessungen: 74,9 cm 91,4 cm • Umgebungstemperatur Betrieb: -34 °C ... +70 °C 	REF-DG-K	4019634
	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung: Reflektorplatte, Reflexionsfolie „Diamond Grade“, 330 mm x 330 mm, Material Grundplatte: Aluminium, anschraubbar • Umgebungstemperatur Betrieb: -34 °C ... +70 °C 	PL240DG	1017910

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com