



FX3-CPU320002

Flexi Soft

SICHERHEITSSTEUERUNGEN


SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
FX3-CPU320002	1059305

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Flexi_Soft



Technische Daten im Detail

Merkmale

Modul	Hauptmodul
Art der Konfiguration	Über Software (Flexi Soft Designer)
Lieferumfang	Hauptmodul ohne Systemstecker Zugfeder-Klemmenstecker für EFI-Schnittstelle Zugfeder-Klemmenstecker für Flexi-Line-Schnittstelle Sicherheitshinweis Betriebsanleitung zum Download
Hinweis	Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".

Sicherheitstechnische Kenngrößen

Sicherheits-Integritätslevel	SIL 3 (IEC 61508)
Kategorie	Kategorie 4 (EN ISO 13849)
Performance Level	PL e (EN ISO 13849)
PFH_D (mittlere Wahrscheinlichkeit eines Gefahr bringenden Ausfalls pro Stunde)	1,69 x 10 ⁻⁹ (EN ISO 13849) 0,4 x 10 ⁻⁹ (EN ISO 13849) ¹⁾
T_M (Gebrauchsdauer)	20 Jahre (EN ISO 13849)

¹⁾ Gültig für ein Modul FX3-CPU3, das ausschließlich für die Durchleitung von Informationen via Flexi Line verwendet wird.

Funktionen

Sichere SICK-Gerätekommunikation	✓
Sichere Vernetzung	
Flexi Link	✓
Flexi Line	✓
Automatic Configuration Recovery (ACR)	✓

Schnittstellen

Systemanschluss	Systemstecker ¹⁾
Anzahl EFI-Schnittstellen	2
Flexi-Line-Schnittstelle	✓
Anschlussart	Steckbare Zugfederklemmen
Konfigurations- und Diagnoseschnittstelle	RS-232 (Dose M8, 4-polig) Mini-USB

¹⁾ Der Systemstecker ist separat zu bestellen! Details siehe "Zubehör".

Elektrik

Schutzklasse	III (EN 61140)
Art der Spannungsversorgung	PELV oder SELV ¹⁾
Versorgungsspannung U_v	24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
Interne Leistungsaufnahme	≤ 2,5 W
Überspannungskategorie	II (EN 61131-2)
Einschaltzeit	≤ 18 s

¹⁾ Der Strom des Netzteils, das das Hauptmodul versorgt, muss extern auf max. 4 A limitiert werden. Entweder durch das Netzteil selbst oder durch eine Sicherung.

Mechanik

Abmessungen (B x H x T)	22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm
Gewicht	133 g (± 5 %)

Umgebungsdaten

Schutzart	IP20 (EN 60529)
Betriebsumgebungstemperatur	-25 °C ... +55 °C
Lagertemperatur	-25 °C ... +70 °C
Luftfeuchtigkeit	≤ 95 %, nicht kondensierend

Klassifikationen


ECLASS 5.0	27243001
ECLASS 5.1.4	27243101
ECLASS 6.0	27243101
ECLASS 6.2	27243101
ECLASS 7.0	27243101
ECLASS 8.0	27243101
ECLASS 8.1	27243101
ECLASS 9.0	27243101
ECLASS 10.0	27243101
ECLASS 11.0	27243101
ECLASS 12.0	27243101
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449

UNSPSC 16.0901	32151705
-----------------------	----------

Zertifikate

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
CCC certificate	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
KC Mark certificate	✓
cTUVus certificate	✓
S Mark certificate	✓
EC-Type-Examination approval	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Maßzeichnung CPU3



Maße in mm

① ungefährer Steckbereich

Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Flexi_Soft

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Systemstecker und Erweiterungsmodule			
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Systemstecker: Spannungsversorgung des Flexi-Soft-Systems, Speichern der Systemkonfiguration (inklusive EFI-fähige Geräte) und automatische Konfiguration von angeschlossenen EFI-fähigen Sicherheitssensoren (Automatic configuration recovery) Anschluss technik: Schraubklemmen Kompatible Geräte: Für FX3-CPU2 und FX3-CPU3 	FX3-MPL100001	1047162
Steckverbinder und Leitungen			
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: USB, geschirmt Anschlussart Kopf A: Stecker, USB-A, gerade Anschlussart Kopf B: Stecker, Mini-USB, gerade Signalart: USB Leitung: 3 m, 4-adrig Hinweis: Zur Verbindung des Konfigurationsanschlusses mit der USB-Schnittstelle des PCs 	Verbindungsleitung (Stecker-Stecker)	6042517
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: USB, geschirmt Anschlussart Kopf A: Stecker, USB-A, gerade Anschlussart Kopf B: Stecker, Mini-USB, gerade Signalart: USB Leitung: 5 m, 4-adrig Hinweis: Zur Verbindung des Konfigurationsanschlusses mit der USB-Schnittstelle des PCs 	Verbindungsleitung (Stecker-Stecker)	6053566
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Ungeschirmt Anschlussart Kopf A: Stecker, M8, 4-polig, gerade Anschlussart Kopf B: Stecker, USB-A, gerade Leitung: 2 m, 4-adrig, PVC 	DSL-8U04G02M025KM:	6034574
	<ul style="list-style-type: none"> Beschreibung: Ungeschirmt Anschlussart Kopf A: Stecker, M8, 4-polig, gerade Anschlussart Kopf B: Stecker, USB-A, gerade Leitung: 10 m, 4-adrig, PVC 	DSL-8U04G10M025KM:	6034575
Sicherheitsrelais			
	<ul style="list-style-type: none"> Anwendungen: Ausgangserweiterung für OSSDs Kompatible Sensortypen: Sicherheitssensoren mit OSSDs Anschlussart: Frontstecker mit Zugfederklemmen Wiederanlaufsperr: nein Schützkontrolle (EDM): Über Pfad Ausgänge: 4 Freigabestrompfade (sicher), 1 Rückmeldestrompfad (zur Verwendung als Schützkontrolle, nicht sicher), 1 Meldestrompfad (nicht sicher) Gehäusebreite: 28 mm 	RLY3-OSSD400	1099971
	<ul style="list-style-type: none"> Anwendungen: Ausgangserweiterung für OSSDs Kompatible Sensortypen: Sicherheitssensoren mit OSSDs Anschlussart: Frontstecker mit Zugfederklemmen Wiederanlaufsperr: nein Schützkontrolle (EDM): Über Pfad Ausgänge: 2 Freigabestrompfade (sicher), 1 Rückmeldestrompfad (zur Verwendung als Schützkontrolle, nicht sicher) Gehäusebreite: 18 mm 	RLY3-OSSD100	1085343

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com