


V2D631R-MKSEB8

Lector63x

KAMERABASIERTE CODELESER

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

| Typ | Artikelnr. |
|----------------|------------|
| V2D631R-MKSEB8 | 1080072 |

im Lieferumfang enthalten: Optischschutzhülle (PMMA) (1), S-Mount-Objektiv (1), VI55I-WH1441M0 (1), V2D631R-MXSXB0 (1)

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Lector63x

Abbildung kann abweichen



Technische Daten im Detail

Merkmale

| | |
|--------------------------|--|
| Variante | Komplettgerät |
| Optischer Fokus | Einstellbarer Fokus (manuell) |
| Sensor | CMOS Monochrom |
| Sensorauflösung | 1.280 px x 1.024 px (1,3 MP) |
| Beleuchtung | Integriert |
| Beleuchtungsfarbe | Weiß, LED, sichtbar, |
| Feedbackspot | LED, sichtbar, grün, 525 nm, ± 15 nm LED, sichtbar, rot, 630 nm, ± 20 nm |
| Ausrichthilfe | Laser, rot, 630 nm ... 680 nm |
| Laserklasse | 1, entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme der Konformität mit IEC 60825-1 Ed.3 wie in der „Laser Notice No. 56“ vom 8. Mai 2019 beschrieben (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) |
| Objektiv | S-Mount |
| Optisches Format | 1/1,8" |
| Brennweite | 17,5 mm |
| Blende | 8 |
| Scanfrequenz | ≤ 50 Hz, bei 1,3 Megapixeln Auflösung |
| Codeauflösung | ≥ 0,1 mm ¹⁾ |
| Arbeitsbereich | 50 mm ... 2.200 mm ^{2) 3)} |

¹⁾ Objektivabhängig, Details siehe Sichtfelddiagramm.

²⁾ Objektivabhängig.

³⁾ Details siehe Sichtfelddiagramm.

Mechanik/Elektrik

| | |
|--------------------------------|---|
| Anschlussart | 1 x M12, 17-poliger Stecker (seriell, CAN, I/Os, Spannungsversorgung) 1 x M12, 8-polige Dose (Ethernet, 1 GBit/s) 1 x M8, 4-polige Dose (USB) 1 x M12, 4-polige Dose (Ansteuerung externe Beleuchtung) |
| Versorgungsspannung | 12 V DC ... 24 V DC, ± 20 % |
| Leistungsaufnahme | Typ. 10 W, ± 20 % |
| Ausgangsstrom | ≤ 100 mA |
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss |
| Frontscheibenmaterial | Kunststoff |
| Schutzart | IP67 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02)) |
| Elektrische Sicherheit | EN 60950-1 (2011-01) |
| Gewicht | 490 g |
| Abmessungen (L x B x H) | 108 mm x 63,1 mm x 59,1 mm |

Performance

| | |
|-------------------------------|--|
| Lesbare Codestrukturen | 1D-Codes, Stacked, 2D-Codes |
| Barcodearten | GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, USPS (Postnet, Planet, USPS4SCB), Australian Post, Dutch KIX Post, Royal Mail, Swedish Post |
| 2D-Codearten | Data-Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, MaxiCode, QR-Code |
| Stacked-Codearten | PDF417 |
| Codequalifikation | In Anlehnung an ISO/IEC 16022, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 18004 |

Schnittstellen

| | |
|---------------------------------|--|
| Ethernet | ✓ , TCP/IP |
| Funktion | Datenschnittstelle (Ausgabe Leseergebnis), Serviceschnittstelle, FTP (Bildübertragung) |
| Datenübertragungsrate | 10/100/1.000 Mbit/s |
| PROFINET | ✓ |
| Funktion | PROFINET Single Port (integriert), PROFINET Dual Port (optional über externes Feldbusmodul CDF600-2) |
| Datenübertragungsrate | 10/100 Mbit/s |
| EtherNet/IP™ | ✓ |
| Datenübertragungsrate | 10/100/1.000 Mbit/s |
| Seriell | ✓ , RS-232, RS-422 |
| Funktion | Datenschnittstelle (Ausgabe Leseergebnis), Serviceschnittstelle |
| Datenübertragungsrate | 0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud (RS-232) |
| CAN | ✓ |
| Funktion | SICK CAN-Sensor-Netzwerk CSN (CAN Controller/CAN Device, Multiplexer/Server) |
| Datenübertragungsrate | 250 kbit/s ... 500 kbit/s |
| PROFIBUS DP | ✓ |
| Art der Feldbusintegration | Optional über externes Feldbusmodul CDF600-2 |
| Digitaleingänge | 4 („Sensor 1“, „Sensor 2“, 2 Eingänge über optionalen Parameterspeicher CMC600 im CDB650/CDM420) |
| Konfigurierbare Eingänge | Encodereingang, Externer Trigger |

| | |
|--|--|
| Digitalausgänge | 6 (CDB650: „Result 1“, „Result 2“, „Result 3“, „Result 4“, 2 externe Ausgänge über CMC600 oder CDM420: „Result 1“, „Result 2“, 2 externe Ausgänge über CMC600 oder Leitung mit offenem Ende: „Result 1“, „Result 2“, „Result 3“, „Result 4“) |
| Konfigurierbare Ausgänge | Lesebestätigung, Externe Beleuchtungssteuerung, frei konfigurierbare Ausgabebedingung, „Device Ready“ |
| Lesetaktung | Digitaleingänge, freilaufend, serielle Schnittstelle, Ethernet, CAN, Autotakt, Präsentationsmodus |
| Optische Anzeigen | 11 LEDs (5 x Statusanzeige, 16 LEDs, 5 x LED-Bargraph, 1 grüner/roter Feedbackspot) |
| Akustische Anzeigen | Beeper (konfigurierbar) |
| Bedienelemente | 2 Tasten (wählen und starten bzw. beenden von Funktionen) |
| Bedienerschnittstellen | Webserver |
| Konfigurationssoftware | SOPAS ET |
| Speicherkarte | MicroSD-Speicherkarte (Flash-Card), max. 32 GB, optional |
| Datenspeicherung und -abruf | Bild- und Datenspeicherung via MicroSD-Speicherkarte und externem FTP |
| Encoderfrequenz | Max. 1 kHz |
| Ansteuerung externe Beleuchtung | Via Digitalausgang (max. 24 V Trigger) oder externem Beleuchtungsanschluss |

Umgebungsdaten

| | |
|---|---|
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011) |
| Schwingfestigkeit | EN 60068-2-6:2008-02 |
| Schockfestigkeit | EN 60068-2-27:2009-05 |
| Betriebsumgebungstemperatur | 0 °C ... +50 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C ... +70 °C |
| Relative Luftfeuchte | 90 %, nicht kondensierend |

Zertifikate


| | |
|--|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| cULus certificate | ✓ |
| KC Mark certificate | ✓ |
| Profinet certificate | ✓ |
| Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854) | ✓ |
| 4Dpro | ✓ |

Klassifikationen

| | |
|---------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27280103 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 6.0 | 27280103 |
| ECLASS 6.2 | 27280103 |
| ECLASS 7.0 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 8.1 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |

| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211701 |

Maßzeichnung




Maße in mm


- ① Anschluss "External light" (externe Beleuchtung, Dose, M12, 4-polig, A-codiert)
- ② Anschluss "Ethernet" (Gigabit-Ethernet, Dose, M12, 8-polig, X-codiert)
- ③ Anschluss "USB" (Dose, Typ M8, 4-polig), nur zur vorübergehenden Verwendung als Serviceschnittstelle
- ④ Anschluss "Power/Serial Data/CAN/I/O" (Stecker, M12, 17-polig, A-codiert)
- ⑤ Optikschutzhaube (Länge: 22,7 mm, 37,7 mm oder 60 mm)
- ⑥ 4 Schutzkappen, zur Abdichtung der elektrischen Anschlüsse im Sinne der Schutzart IP67 (Auslieferungszustand)
- ⑦ 4 Sacklochgewinde M5; Tiefe: 5,5 mm; zur Befestigung des Produkts
- ⑧ 2 Nutensteine M5; Tiefe: 5,5 mm; einschwenkbar; zur alternativen Befestigung des Produkts
- ⑨ Anschluss für eine integrierbare Beleuchtungseinheit (Ringbeleuchtung VI551)
- ⑩ 2 Laser-Ausrichthilfen
- ⑪ S- oder C-Mount-Optikmodul
- ⑫ 4 Sacklochgewinde 2,5 mm, zur Befestigung der Distanzhalter für die integrierbare Beleuchtung (Ringbeleuchtung VI551)
- ⑬ Optische Achse und Mitte des Bildsensors
- ⑭ Basisgerät: manuelle Fokusschraube für ein S-Mount-Objektiv, zugänglich durch die runde Öffnung in der Gehäuseabdeckung. Um die eingestellte Bildschärfe zu sichern, die runde Öffnung mit einem selbstklebenden Etikett abkleben.
- ⑮ Kompletgerät: Die Öffnung ist bereits überklebt.
- ⑯ 2 Funktionstasten
- ⑰ 5 Bargraph-LEDs
- ⑱ Klappbare Abdeckung der Geräteoberseite, Zugriff auf die MicroSD-Speicherkarte und die manuelle Fokusschraube (S-Mount)
- ⑳ 5 Status-LEDs (2 Ebenen)

Sichtfeld


Perceived area of field of view: H x V (mm) ①




Min. resolution in mm ③
1D code ④ 2D code ⑤



Perceived area of field of view: H x V (mm) ①



Min. resolution in mm ③
1D code ④ 2D code ⑤



- a: f = 9.6 mm — c: f = 17.5 mm
- b: f = 12.5 mm — d: f = 25.0 mm
- - - Optional spacer rings required ⑨

Für S-Mount- und Standard-C-Mount-Objektive werden Distanzringe für Arbeitsabstände von weniger als etwa 10 mal der Brennweite benötigt.

Für Compact-C-Mount-Objektive sind Distanzringe nicht erforderlich, jedoch kann die integrierbare Beleuchtung nicht für Entfernungen kürzer als 300 mm verwendet werden.

① wahrgenommene Fläche des Sichtfelds: horizontal x vertikal (mm)

② gesamter Bereich

③ Minimale Auflösung in mm

④ 1D-Code

⑤ 2D-Code


⑥ Arbeitsabstand in mm

⑦ Brennweite des Objektivs, hier beispielhaft für f = 12,5 mm


⑧ Nahbereich

⑨ Optionaler Abstandsring erforderlich

Auswahlhilfe Lector63x S-mount








Explosionszeichnung



- ① Kameragehäuse
- ② Distanzhalter für integrierbare Beleuchtung
- ③ Distanzring (optional)
- ④ Beleuchtungssteckverbinder
- ⑤ S-Mount-Objektiv
- ⑥ integrierbare Beleuchtung
- ⑦ optischer Filter (optional)
- ⑧ Filterträger
- ⑨ Optikschutzhäube

Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Lector63x

| | Kurzbeschreibung | Typ | Artikelnr. |
|--|--|---------------------|------------|
| Steckverbinder und Leitungen | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 17-polig, gerade, A-codiert • Anschlussart Kopf B: Stecker, M12, 17-polig, gerade, A-codiert • Signalart: Power, seriell, CAN, digitale I/Os • Leitung: 2 m, tiefkühltauglich • Beschreibung: Power, 2-A-geeignet, geschirmt, Seriell, CAN, Digitale I/Os | YM2A8D-020XXX-F2A8D | 6053230 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Anschlussart Kopf A: Stecker, M12, 8-polig, gerade, X-codiert • Anschlussart Kopf B: Stecker, RJ45, 8-polig, gerade • Signalart: Ethernet, Gigabit-Ethernet • Leitung: 2 m, 8-adrig, PUR, halogenfrei • Beschreibung: Ethernet, geschirmt, Gigabit-Ethernet • Einsatzbereich: Öl- /Schmiermittelbereich | YM2X18-020E-G1MRJA8 | 2106258 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Anschlussart Kopf A: Stecker, M12, 8-polig, gerade, X-codiert • Anschlussart Kopf B: Stecker, RJ45, 8-polig, gerade • Signalart: Ethernet, Gigabit-Ethernet • Leitung: 3 m, 8-adrig, PUR, halogenfrei • Beschreibung: Ethernet, geschirmt, Gigabit-Ethernet • Einsatzbereich: Öl- /Schmiermittelbereich | YM2X18-030E-G1MRJA8 | 2145693 |
| Verteilerboxen | | | |
|  | | CDB650-204 | 1064114 |
| Befestigungstechnik | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung: Befestigungswinkel mit Schrauben, L-förmig zur Montage mit Nutensteinen, inklusive Winkelanzeige zur Einstellung des Neigungswinkels • Geeignet für: Lector83x, Inspector83x, Lector63x, InspectorP63x | Befestigungswinkel | 2078970 |

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com