



MLG02N-0295H53201


MLG-2

AUTOMATISIERUNGS-LICHTGITTER

SICK
Sensor Intelligence.



Abbildung kann abweichen



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
MLG02N-0295H53201	1119539

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/MLG-2

Technische Daten im Detail

Merkmale

Geräteausführung		ProNet - Erweiterte Funktionalität inkl. Feldbus
Sensorprinzip		Sender/Empfänger
Kleinstes detektierbares Objekt (MDO)		2,5 mm ¹⁾ 4,5 mm ²⁾ ³⁾
Strahlabstand		2,5 mm
Art der Synchronisation		Leitung
Strahlanzahl		119
Überwachungshöhe		295 mm
Software features (default)		
Q ₁		Anwesenheitskontrolle
Betriebsart		
Standard		✓
Transparent		✓
Staub und Sonnenlichtresistent		✓
Funktion		
Kreuzstrahl		✓
Strahlausblendung		✓
Highspeed Scan		✓
Hohe Messgenauigkeit		✓

¹⁾ MDO min. detektierbares Objekt bei hoher Messgenauigkeit.
²⁾ MDO min. detektierbares Objekt bei Standard Messgenauigkeit.
³⁾ Abhängig von Strahlabstand ohne Kreuzstrahleinstellung.

Applikationen	Schaltausgang	Objekterkennung/Objektbreite Objektwiedererkennung Höhenklassifizierung Locherkennung/Lochgröße Außenmaß/Innenmaß Objektposition Lochposition Zonendefinition
	Datenschnittstelle	Objekterkennung Locherkennung Objekthöhenmessung Messung des Außenmaßes Messung des Innenmaßes Messung der Objektposition Messung der Lochposition
Im Lieferumfang		1 × Sender (in IP69K Schutzröhre) 1 × Empfänger (in IP69K Schutzröhre) 1 × Feldbusmodul 1 × Montageanleitung IP69K 1 × Quickstart-Anleitung

1) MDO min. detektierbares Objekt bei hoher Messgenauigkeit.

2) MDO min. detektierbares Objekt bei Standard Messgenauigkeit.

3) Abhängig von Strahlabstand ohne Kreuzstrahleinstellung.

Mechanik/Elektrik

Lichtsender	LED, Infrarotlicht
Wellenlänge	850 nm
Versorgungsspannung U_v	DC 19,2 V ... 28,8 V ¹⁾
Stromaufnahme Sender	60,95 mA ²⁾
Stromaufnahme Empfänger	143,8 mA ²⁾
Stromaufnahme Feldbusmodul	115 mA
Restwelligkeit	< 5 V _{ss}
Ausgangsstrom I_{max}	100 mA
Ausgangslast, kapazitiv	100 nF
Ausgangslast, induktiv	1 H
Initialisierungszeit	< 1 s
Schaltausgang	Gegentakt: PNP/NPN
Anschlussart	Stecker M12, 5-polig, 1,4 m Stecker M12, 12-polig, 1,4 m
Gehäusematerial	Aluminium (Lichtgitter) PMMA Plexiglas XT Food Contact DoC (Schutzröhre) Polypropylen, Edelstahl 1.4404 (Leitung) VA 1.4305 (Druckausgleichselement) Edelstahl 1.4404 (Endkappen) Edelstahl V4A 1.4404 DIN EN 1672-2 (Leitungsverschraubung)
Anzeige	LED
Schutzart	IP69K ³⁾

1) Ohne Last.

2) Ohne Last bei 24 V.

3) Betrieb im Außenbereich nur mit einem externen Schutzgehäuse.

Schutzschaltungen	U _V -Anschlüsse verpolsicher Ausgang Q kurzschlussgeschützt Störimpulsunterdrückung
Schutzklasse	III
Gewicht	1,16 kg
Option	Schutzgehäuse IP69K
UL-File-Nr.	NRKH.E181493

- ¹⁾ Ohne Last.
²⁾ Ohne Last bei 24 V.
³⁾ Betrieb im Außenbereich nur mit einem externen Schutzgehäuse.

Performance

Maximale Reichweite	2,1 m ¹⁾
Minimale Reichweite	≥ 0 m
Betriebsreichweite	1,5 m
Ansprechzeit	10,5 ms ²⁾

- ¹⁾ Keine Reserve für Umwelteinflüsse und Alterung der Diode.
²⁾ Ohne high speed.

Schnittstellen

EtherNet/IP™	✓
Digitalausgang	Q ₁
Anzahl	1

Umgebungsdaten

Schockfestigkeit	Dauerschocks 10 g, 16 ms, 1000 Schocks Einzelschocks 15 g, 11 ms, 3 je Achse
Schwingfestigkeit	Schwingen sinusförmig 10-150 Hz 5 g
EMV	EN 60947-5-2
Fremdlichtunempfindlichkeit	Direkt: 150.000 lx ¹⁾ Indirekt: 200.000 lx ²⁾
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 °C ... +55 °C
Umgebungstemperatur Lager	-40 °C ... +70 °C

- ¹⁾ Outdoormodus.
²⁾ Gleichlichtfest indirekt.


Zertifikate

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27270910
ECLASS 5.1.4	27270910
ECLASS 6.0	27270910
ECLASS 6.2	27270910
ECLASS 7.0	27270910
ECLASS 8.0	27270910
ECLASS 8.1	27270910
ECLASS 9.0	27270910
ECLASS 10.0	27270910
ECLASS 11.0	27270910
ECLASS 12.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	39121528

Maßzeichnung



	A ¹⁾	B ²⁾
Strahlabstand 2,5 mm	94,25	84,7
Strahlabstand 5 mm	95,5	83,6
Strahlabstand 10 mm	100,5	83,6
Strahlabstand 20 mm	100,5/110,5 ³⁾	83,6
Strahlabstand 25 mm	115,5	83,6
Strahlabstand 30 mm	120,5	83,6
Strahlabstand 50 mm	140,5	83,6

¹⁾ Abstand: MLG-2 Kante - erster Strahl


²⁾ Abstand: MLG-2 Kante - letzter Strahl

³⁾ MLG20x-xx**40**: 100,5 mm
MLG20x-xx**80**: 110,5 mm

Maße in mm

- ① erster Strahl
- ② letzter Strahl
- ③ Überwachungshöhe (siehe technische Daten)
- ④ Strahlabstand
- ⑤ optische Achse
- ⑥ Statusanzeige: LEDs grün, gelb, rot
- ⑦ Anschluss

Maßzeichnung PROFINET, EtherCAT[®], EtherNet/IP




Maße in mm

① Sicherungsschraube M4; Drehmoment 0,5 Nm


② für Gewindebolzen M4; Drehmoment 0,5 Nm

Anschlussart und -schema PROFINET, EtherCAT[®], EtherNet/IP




① Verbindung zum Feldbusmodul

Anschlussbelegung Ethernet




Einstellmöglichkeiten




① Statusanzeige: LEDs grün, gelb, rot

Anschlussschema T-Verteiler



Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/MLG-2

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Steckverbinder und Leitungen			
	Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, A-codiert Anschlussart Kopf B: Dose, M12, 5-polig, A-codiert Anschlussart Kopf C: Stecker, M12, 4-polig, A-codiert Beschreibung: Ungeschirmt, zur Verbindung eines MLG-1 & MLG-2 an eine Seteuerung	SBO-02G12-SM	6029305
	Anschlussart Kopf A: Stecker, M12, 4-polig, D-codiert Anschlussart Kopf B: Stecker, M12, 4-polig, D-codiert Signalart: Ethernet Leitung: 5 m, 4-adrig, PUR, halogenfrei Beschreibung: Ethernet, paarweise verdreht, geschirmt Zulässiger Leiterquerschnitt: ≥ 0,25 mm² Einsatzbereich: Öl- /Schmiermittelbereich	YM2D24-050E-A2M2D24	6034422
	Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-codiert Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 5 m, 5-adrig, PVC Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Einsatzbereich: Chemikalienbereich, Unbelastete Zonen	YF2A15-050V-B5XLEAX	2096240
	Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-codiert Anschlussart Kopf B: Stecker, M12, 5-polig, gerade, A-codiert Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung Leitung: 5 m, 5-adrig, PUR, halogenfrei Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt Einsatzbereich: Unbelastete Zonen, Öl- /Schmiermittelbereich, Roboter, Schleppkettenbetrieb	YF2A15-050U-B5M2A15	2096010
	Anschlussart Kopf A: Stecker, M12, 4-polig, gerade, D-codiert Anschlussart Kopf B: Stecker, RJ45, 4-polig, gerade Signalart: Ethernet, PROFINET Leitung: 5 m, 4-adrig, PUR, halogenfrei Beschreibung: Ethernet, geschirmt, PROFINET Einsatzbereich: Schleppkettenbetrieb, Öl- /Schmiermittelbereich	YM2D24-050P-N1MRJA4	2106184
Befestigungstechnik			
	Beschreibung: Befestigungswinkel für die externe Montage des Feldbusmodul, 1 × Befestigungswinkel und 1 × Schraube M5 × 6 Material: Edelstahl Details: Edelstahl V2A (1.4301)	BEF-WN-FBM-SET1	2082322
	Beschreibung: Edelstahlhalter, schwenkbar Material: Edelstahl Details: Edelstahl 1.4350, Edelstahl 1.4301 Packungseinheit: 4 Stück	BEF-2SMMEAES4	2023708

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com