



# KUP-1010-B

Wellenkupplungen

WELLENADAPTION

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
KUP-1010-B	5312983

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/Wellenkupplungen](http://www.sick.com/Wellenkupplungen)

### Technische Daten im Detail

#### Merkmale


<b>Produktsegment</b>	Wellenadaption
<b>Produkt</b>	Wellenkupplungen
<b>Wellendurchmesser D1</b>	10 mm
<b>Wellendurchmesser D2</b>	10 mm
<b>Kupplung</b>	Balgkupplung
<b>Befestigungsart</b>	Klemmnaben
<b>Länge</b>	29 mm
<b>Maximale Geschwindigkeit</b>	10.000 min <sup>-1</sup>
<b>Maximaler Wellenversatz - radial</b>	± 0,25 mm
<b>Maximaler Wellenversatz - axial</b>	± 0,4 mm
<b>Maximaler Wellenversatz - angular</b>	± 4°
<b>Max. Drehmoment</b>	120 Ncm
<b>Beschreibung</b>	Balgkupplung, Wellendurchmesser 10 mm / 10 mm, Maximaler Wellenversatz: radial +/- 0,25 mm, axial +/- 0,4 mm, angular +/- 4°; max. Drehzahl 10.000 upm, -30° bis +120° Celsius, max. Drehmoment 120 Ncm; Material: Balg aus Edelstahl, Klemmnaben aus Aluminium

#### Klassifikationen

<b>ECLASS 5.0</b>	23031090
<b>ECLASS 5.1.4</b>	23031090
<b>ECLASS 6.0</b>	23031090
<b>ECLASS 6.2</b>	23031090
<b>ECLASS 7.0</b>	23031090
<b>ECLASS 8.0</b>	23031090
<b>ECLASS 8.1</b>	23031090
<b>ECLASS 9.0</b>	23031090
<b>ECLASS 10.0</b>	23031090
<b>ECLASS 11.0</b>	23031090
<b>ECLASS 12.0</b>	23031090
<b>UNSPSC 16.0901</b>	31163014

## Maßzeichnung

Zylinderschraube  
M2,5 x 8, DIN 912 A2



Maße in mm

## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)