

UE410-2R03

Flexi Classic

SICHERHEITSSTEUERUNGEN

SICK
Sensor Intelligence.





Abbildung kann abweichen



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
UE410-2R03	6026144

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Flexi_Classic

Technische Daten im Detail

Merkmale

Modul	Relaismodul
Art der Konfiguration	Durch Anschlussverdrahtung

Sicherheitstechnische Kenngrößen

Sicherheits-Integritätslevel	SIL 3 (IEC 61508)
Kategorie	Kategorie 4 (EN ISO 13849)
Performance Level	PL e (EN ISO 13849)

Schnittstellen

Ausgänge	2 Freigabestrompfade
Anzahl Steuereingänge	1 (B1)
Anzahl Freigabestrompfade	2 (13/14, 23/24)
Anzahl Meldestrompfade	1 (Y14)
Anzahl Rückmeldestrompfade	1 (Y1/Y2)
Anschlussart	Steckbare Schraubklemmen
Anzeigeelemente	LEDs

Elektrik

Schutzklasse	III (EN 61140)
Spannungsversorgung	Über FLEXBUS+
Leistungsaufnahme	≤ 1,6 W
Interne Leistungsaufnahme	≤ 1,6 W ¹⁾
Überspannungskategorie	II (EN 61131-2)

¹⁾ Über FLEXBUS+.

Steuereingänge		
Klemmen		B1
Eingangsspannung		18 V DC ... 30 V DC
Freigabestrompfade		
Klemmen		13/14, 23/24
Ausgangsart		Potenzialfreie Schließerkontakte, zwangsgeführt
Schaltspannung		5 V AC/DC ... 253 V AC/DC
Strombelastbarkeit		10 mA ... 6 A
Meldestrompfade		
Klemmen		Y14
Ausgangsart		Schließerkontakt an intern 24 V DC, zwangsgeführt, strombegrenzt
Ausgangsspannung		16 V DC ... 30 V DC
Ausgangsstrom		≤ 75 mA
Rückmeldestrompfade		
Klemmen		Y1/Y2
Ausgangsart		Potenzialfreie Öffnerkontakte, zwangsgeführt
Schaltspannung		5 V AC/DC ... 253 V AC/DC
Strombelastbarkeit		10 mA ... 6 A

¹⁾ Über FLEXBUS+.

Mechanik

Abmessungen (B x H x T)	22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
Gewicht	160 g (± 5 %)

Umgebungsdaten

Schutzart		
Gehäuse		IP40 (EN 60529)
Klemmen		IP20 (EN 60529)
Betriebsumgebungstemperatur		-25 °C ... +55 °C
Lagertemperatur		-25 °C ... +70 °C
Luftfeuchtigkeit		≤ 95 %, nicht kondensierend
Klimatische Bedingungen nach		EN 61131-2 (55 °C Umgebungstemperatur, 95% rel. Luftfeuchtigkeit)
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)		Klasse A (EN 61000-6-2, EN 55011)

Klassifikationen


ECLASS 5.0	27243001
ECLASS 5.1.4	27243101
ECLASS 6.0	27243101
ECLASS 6.2	27243101
ECLASS 7.0	27243101
ECLASS 8.0	27243101
ECLASS 8.1	27243101
ECLASS 9.0	27243101
ECLASS 10.0	27243101

ECLASS 11.0	27243101
ECLASS 12.0	27243101
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	32151705

Zertifikate

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
CCC certificate	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
KC Mark certificate	✓
cTUVus certificate	✓
S Mark certificate	✓
EC-Type-Examination approval	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Maßzeichnung



Maße in mm

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com