



i200-M0323 Lock

i200 Lock

SICHERHEITSZUHALTUNGEN

SICK
Sensor Intelligence.



Betätiger nicht im Lieferumfang enthalten



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
i200-M0323 Lock	6025113

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/i200_Lock

Technische Daten im Detail

Merkmale

Sensorprinzip	Elektromechanisch
Zuhalteprinzip	Ruhestromprinzip
Zwangsöffner Zuhaltungsüberwachung	1
Schließer Zuhaltungsüberwachung	1
Zwangsöffner Türüberwachung	2
Schließer Türüberwachung	1
Öffner Türüberwachung	0
Zuhaltekraft $F_{\max}$	2.600 N (EN ISO 14119) ¹⁾
Zuhaltekraft F_{Zh}	2.000 N (EN ISO 14119)
Rückhaltekraft	≤ 30 N
Betätigungsfrequenz	≤ 3.600 /h
Betätigungsrichtungen	3
Anfahrsgeschwindigkeit	≤ 10 m/min

¹⁾ Nur in Kombination mit mitgelieferten Befestigungsschrauben, sonst 1950 N.

Sicherheitstechnische Kenngrößen

B_{10d}-Wert	2 x 10 ⁶ Schaltspiele (bei geringer Last)
Bauart	Bauart 2 (EN ISO 14119)
Codierungsstufe des Betätigers	Geringe Codierungsstufe (EN ISO 14119)
Sicherer Zustand im Fehlerfall	Der Schalter hat keine interne Fehlererkennung und kann keinen sicheren Zustand im Fehlerfall einnehmen. Die Fehlererkennung erfolgt durch die angeschlossene sicherheitsgerichtete Logikeinheit.

Funktionen

Sichere Reihenschaltung	Keine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose)
--------------------------------	---

Schnittstellen

Anschlussart	Leitungseinführung, 3 x M20
Anzeigeelemente	LEDs
Anzeige Status	✓

Elektrik

Schaltprinzip	Schleichschaltglied
Gebrauchskategorie	AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
Bemessungsbetriebsstrom (-spannung)	3 A (240 V AC) 3 A (24 V DC)
Bemessungsisolationsspannung U_i	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	2.500 V
Ausgangsart	Elektromechanische Kontakte
Leistungsaufnahme	≤ 7 W
Kurzschlusschutz	3 A gG
Schaltspannung	≥ 5 V DC
Schaltstrom (Schaltspannung)	5 mA (5 V DC)
Magnetbetriebsspannung	(20,4 V DC ... 26,4 V DC)
Einschaltdauer Magnet	100 %
Zuhalteprinzip	Ruhestromprinzip

Mechanik

Gewicht	0,55 kg
Gehäusematerial	Glasfaserverstärkter Polyester
Mechanische Lebensdauer	1 x 10 ⁶ Schaltspiele

Umgebungsdaten

Schutzart	IP65
Betriebsumgebungstemperatur	-20 °C ... +60 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +60 °C

Zertifikate


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
cULus certificate	✓
TÜV approval	✓
TÜV approval annex	✓

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27272603
ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 6.0	27272603
ECLASS 6.2	27272603
ECLASS 7.0	27272603
ECLASS 8.0	27272603



ECLASS 8.1	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
UNSPSC 16.0901	39122205

Maßzeichnung












Maße in mm

Schaltwegdiagramm Darstellung der Kontakte beim Herausziehen des Betätigers (vollständig gesteckt = 0 mm)



- ☐ Kontakte offen
- ☒ Kontakte geschlossen

Schaltelemente

Betätiger gesteckt		Betätiger gezogen
verriegelt	entriegelt	
		
Schaltelement 32	DM LM  DM LM  DM LM 	DM LM  DM LM  DM LM 

↕ Zwangsöffner Zuhaltungsüberwachung
⊖ Zwangsöffner Türüberwachung

LM: Zuhaltungsüberwachung
DM: Türüberwachung

Schaltelement 32:
1 Zwangsöffner + 1 Schließer (Zuhaltungsüberwachung)
2 Zwangsöffner + 1 Schließer (Türüberwachung)

Schaltelement 41:
2 Zwangsöffner (Zuhaltungsüberwachung)
2 Zwangsöffner + 1 Schließer (Türüberwachung)

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com