



# i10-M0453 Lock

i10 Lock

SICHERHEITZUHALTUNGEN

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Betätiger nicht im Lieferumfang enthalten



### Bestellinformationen

| Typ            | Artikelnr. |
|----------------|------------|
| i10-M0453 Lock | 6029934    |

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/i10\\_Lock](http://www.sick.com/i10_Lock)

### Technische Daten im Detail

#### Merkmale

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sensorprinzip</b>                      | Elektromechanisch      |
| <b>Zuhalteprinzip</b>                     | Ruhestromprinzip       |
| <b>Zwangsöffner Zuhaltungsüberwachung</b> | 2                      |
| <b>Schließer Zuhaltungsüberwachung</b>    | 0                      |
| <b>Zwangsöffner Türüberwachung</b>        | 2                      |
| <b>Schließer Türüberwachung</b>           | 0                      |
| <b>Öffner Türüberwachung</b>              | 0                      |
| <b>Zuhaltekraft <math>F_{\max}</math></b> | 1.300 N (EN ISO 14119) |
| <b>Zuhaltekraft <math>F_{Zh}</math></b>   | 1.000 N (EN ISO 14119) |
| <b>Betätigungskraft</b>                   | $\geq 10$ N            |
| <b>Rückhaltekraft</b>                     | $\leq 20$ N            |
| <b>Betätigungsfrequenz</b>                | $\leq 1.200$ /h        |
| <b>Betätigungsrichtungen</b>              | 4                      |
| <b>Anfahrgeschwindigkeit</b>              | $\leq 20$ m/min        |

#### Sicherheitstechnische Kenngrößen

|                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><math>B_{10d}</math>-Wert</b>      | $3 \times 10^6$ Schaltspiele (bei geringer Last)                                                                                                                                                  |
| <b>Bauart</b>                         | Bauart 2 (EN ISO 14119)                                                                                                                                                                           |
| <b>Codierungsstufe des Betätigers</b> | Geringe Codierungsstufe (EN ISO 14119)                                                                                                                                                            |
| <b>Sicherer Zustand im Fehlerfall</b> | Der Schalter hat keine interne Fehlererkennung und kann keinen sicheren Zustand im Fehlerfall einnehmen. Die Fehlererkennung erfolgt durch die angeschlossene sicherheitsgerichtete Logikeinheit. |

#### Funktionen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Sichere Reihenschaltung</b> | Keine, nur Einzelverdrahtung (mit Diagnose) |
|--------------------------------|---------------------------------------------|

## Schnittstellen

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Anschlussart</b> | Leitungseinführung, 3 x M20 |
| Leiterquerschnitt   | 0,34 mm² ... 1,5 mm²        |

## Elektrik

|                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Verschmutzungsgrad</b>                                     | 3                               |
| <b>Schaltprinzip</b>                                          | Schleichschaltglied             |
| <b>Gebrauchskategorie</b>                                     | AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)     |
| <b>Bemessungsbetriebsstrom (-spannung)</b>                    | 4 A (230 V AC)<br>4 A (24 V DC) |
| <b>Bemessungsisolationsspannung <math>U_i</math></b>          | 250 V                           |
| <b>Bemessungsstoßspannungsfestigkeit <math>U_{imp}</math></b> | 2.500 V                         |
| <b>Ausgangsart</b>                                            | Elektromechanische Kontakte     |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                                      | ≤ 8 W                           |
| <b>Kurzschlusschutz</b>                                       | 4 A gG                          |
| <b>Schaltspannung</b>                                         | ≥ 12 V DC                       |
| <b>Schaltstrom (Schaltspannung)</b>                           | 1 mA (24 V DC)                  |
| <b>Magnetbetriebsspannung</b>                                 | (20,4 V DC ... 26,4 V DC)       |
| <b>Einschaltdauer Magnet</b>                                  | 100 %                           |
| <b>Zuhalteprinzip</b>                                         | Ruhestromprinzip                |

## Mechanik

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Gewicht</b>                 | 0,46 kg                          |
| <b>Gehäusematerial</b>         | Thermoplast, glasfaserverstärkt  |
| <b>Mechanische Lebensdauer</b> | 1 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele |

## Umgebungsdaten

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Schutzart</b>                   | IP67 (IEC 60529)  |
| <b>Betriebsumgebungstemperatur</b> | -20 °C ... +55 °C |
| <b>Lagertemperatur</b>             | -20 °C ... +55 °C |


## Zertifikate

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b> | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b> | ✓ |
| <b>China RoHS</b>                   | ✓ |
| <b>cULus certificate</b>            | ✓ |

## Klassifikationen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>   | 27272603 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b> | 27272603 |
| <b>ECLASS 6.0</b>   | 27272603 |
| <b>ECLASS 6.2</b>   | 27272603 |
| <b>ECLASS 7.0</b>   | 27272603 |
| <b>ECLASS 8.0</b>   | 27272603 |
| <b>ECLASS 8.1</b>   | 27272603 |

## Maßzeichnung



## Schaltelemente

|                       | Betätiger gesteckt |            | Betätiger gezogen |
|-----------------------|--------------------|------------|-------------------|
|                       | verriegelt         | entriegelt |                   |
|                       |                    |            |                   |
| Schalt-<br>element 23 |                    |            |                   |
| Schalt-<br>element 25 |                    |            |                   |
| Schalt-<br>element 31 |                    |            |                   |
| Schalt-<br>element 45 |                    |            |                   |

⬇ Zwangsöffner Zuhaltungsüberwachung

⊖ Zwangsöffner Türüberwachung

### Schaltelement 23:

2 Zwangsöffner + 1 Schließer (Zuhaltungsüberwachung)  
1 Öffner (Türüberwachung)

### Schaltelement 25:

2 Zwangsöffner (Zuhaltungsüberwachung)  
1 Öffner + 1 Schließer (Türüberwachung)

### Schaltelement 31:

2 Zwangsöffner (Zuhaltungsüberwachung)  
1 Zwangsöffner + 1 Schließer (Türüberwachung)

### Schaltelement 45:

2 Zwangsöffner (Zuhaltungsüberwachung)  
2 Zwangsöffner (Türüberwachung)

## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)