



UM18-21712D211

UM18

ULTRASCHALL-DISTANZSENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
UM18-21712D211	6066166

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/UM18



Technische Daten im Detail

Merkmale

Betriebsreichweite, Grenzreichweite	20 mm ... 150 mm, 250 mm
Auflösung	≥ 0,069 mm
Wiederholpräzision	± 0,15 % ¹⁾
Messgenauigkeit	± 1 % ^{2) 3)}
Temperaturkompensation	✓
Ansprechzeit	32 ms ⁴⁾
Schaltfrequenz	25 Hz
Ausgabezeit	8 ms
Ultraschallfrequenz (typisch)	380 kHz
Zusatzfunktion	Einstellbare Betriebsmodi: Schaltpunkt (DtO) / Schaltfenster / Hintergrund (ObSB), einlernbarer Digitalausgang, invertierbarer Digitalausgang, einlernbarer Analogausgang, invertierbarer Analogausgang, Multifunktionseingang: Externer Teach / Synchronisation / Multiplexing, Synchronisation von bis zu 20 Sensoren, Multiplexing: keine gegenseitige Beeinflussung von bis zu 20 Sensoren, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Sicherheitstechnische Kenngrößen	
MTTF _D	101 Jahre
DC _{avg}	0%

¹⁾ Bezogen auf den aktuellen Messwert, minimaler Wert ≥ Auflösung.

²⁾ Bezogen auf den aktuellen Messwert.

³⁾ Temperaturkompensation abschaltbar, nicht temperaturkompensiert: 0,17 % / K.

⁴⁾ Die nachgelagerte Glättung des Analogsignals kann die Ansprechzeit applikationsbedingt um bis zu 200 % verlängern.

Schnittstellen

IO-Link	✓, IO-Link V1.1
Funktion	Prozessdaten, Parametrierung, Diagnose, Datenhaltung
Digitalausgang	
Anzahl	1 ¹⁾

¹⁾ Gegentakt: PNP/NPN HIGH = U_U - (< 3 V) / LOW < 3 V.

	Art	Gegentakt: PNP/NPN
	Maximaler Ausgangsstrom I_A	$\leq 100 \text{ mA}$
Analogausgang		
	Anzahl	1
	Art	Spannungsausgang
	Spannung	0 V ... 10 V, $\geq 100.000 \Omega$
	Auflösung	12 bit
Multifunktionseingang (MF)		1 x MF
Hysterese		2 mm

¹⁾ Gegentakt: PNP/NPN HIGH = $U_V - (< 3 \text{ V})$ / LOW $< 3 \text{ V}$.

Elektrik

Versorgungsspannung U_B	DC 10 V ... 30 V ¹⁾
Leistungsaufnahme	$\leq 1,2 \text{ W}$ ²⁾
Initialisierungszeit	$< 300 \text{ ms}$
Anzeige	2 x LED
Schutzart	IP65 / IP67
Schutzklasse	III

¹⁾ Grenzwerte, verpolssicher. Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz: max. 8 A, Class 2.

²⁾ Ohne Last.

Mechanik

Abmessungen (B x H x T)	18 mm x 18 mm x 52,7 mm
Bauform	Zylindrisch
Sendeaustritt	Gerade
Gehäusematerial	Metall (Messing vernickelt, Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen)
Gewicht	25 g
Gewindegöße	M18 x 1
Anschlussart	Stecker, M12, 5-polig

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 °C ... +70 °C
Umgebungstemperatur Lager	-40 °C ... +85 °C

Klassifikationen


ECLASS 5.0	27270804
ECLASS 5.1.4	27270804
ECLASS 6.0	27270804
ECLASS 6.2	27270804
ECLASS 7.0	27270804
ECLASS 8.0	27270804
ECLASS 8.1	27270804
ECLASS 9.0	27270804

ECLASS 10.0	27270804
ECLASS 11.0	27270804
ECLASS 12.0	27272806
ETIM 5.0	EC001846
ETIM 6.0	EC001846
ETIM 7.0	EC001846
ETIM 8.0	EC001846
UNSPSC 16.0901	41111960

Zertifikate

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Maßzeichnung UM18-2xxxxxx1



Maße in mm


① Anschluss

② Befestigungsmuttern, SW 24 mm


③ Statusanzeige Versorgungsspannung aktiv (grün)

④ Statusanzeige des Schalt-/Analogausgangs (orange)

Anschlussart




Anschlusschema UM18-21xxxCxxx_Dxxx Stecker M12, 5-polig



① Multifunktionseingang/Synchronisations- und Multiplexbetrieb/Kommunikation Connect+

Erfassungsbereich UM1x-x17

Erfassungsbereich in mm



- ① Erfassungsbereich abhängig von Reflexionseigenschaften, Größe und Ausrichtung des Objekts
- ② Grenzreichweite
- ③ Betriebsreichweite
- ④ Beispielobjekt: ausgerichtete Platte 500 mm x 500 mm
- ⑤ Beispielobjekt: Rundstab mit einem Durchmesser von 10 mm

Empfohlenes Zubehör

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/UM18

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Netzwerkgeräte			
		IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)	1061790

	Kurzbeschreibung	Typ	Artikelnr.
Befestigungstechnik	<p>Beschreibung: Befestigungsplatte für M18-Sensoren</p> <ul style="list-style-type: none"> Material: Stahl Details: Stahl, verzinkt Lieferumfang: Ohne Befestigungsmaterial Geignet für: GR18, V180-2, V18, W15, Z1, Z2 	BEF-WG-M18	5321870
Reflektoren und Optik		USP-UM18	5323658
Steckverbinder und Leitungen	<p>Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-codiert</p> <p>Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende</p> <p>Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung</p> <p>Leitung: 2 m, 5-adrig, PVC</p> <p>Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt</p> <p>Einsatzbereich: Unbelastete Zonen, Chemikalienbereich</p> <p>Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-codiert</p> <p>Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende</p> <p>Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung</p> <p>Leitung: 0,6 m, 5-adrig, PVC</p> <p>Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt</p> <p>Einsatzbereich: Unbelastete Zonen, Chemikalienbereich</p> <p>Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-codiert</p> <p>Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende</p> <p>Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung</p> <p>Leitung: 3 m, 5-adrig, PVC</p> <p>Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt</p> <p>Einsatzbereich: Unbelastete Zonen, Chemikalienbereich</p>	YF2A15-020V-B5XLEAX YF2A15-C60VB5XLEAX YF2A15-030V-B5XLEAX	2096239 2145570 2145572

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com