



# TBS-1ASN20506ZM

TBS

TEMPERATURSENSOREN

**SICK**  
Sensor Intelligence.



Abbildung kann abweichen



## Bestellinformationen

| Typ             | Artikelnr. |
|-----------------|------------|
| TBS-1ASN20506ZM | 6063897    |

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → [www.sick.com/TBS](http://www.sick.com/TBS)

## Technische Daten im Detail

### Merkmale

|                                               |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Messbereich</b>                            | -20 °C ... +80 °C                                                                                                    |
| <b>Messelement</b>                            | Pt1000, 2-Leiter                                                                                                     |
| <b>Ausgangssignal</b>                         | 2 x PNP                                                                                                              |
| <b>Maximale Bürde <math>R_A</math></b>        | ≤ 100 kΩ Schaltausgänge                                                                                              |
| <b>Schaltausgang</b>                          | 2 x PNP                                                                                                              |
| <b>Anzahl Schaltausgänge</b>                  | 2                                                                                                                    |
| <b>Schaltspannung</b>                         | Versorgungsspannung [V DC] - 1 V DC                                                                                  |
| <b>Maximaler Schaltstrom</b>                  | ≤ 250 mA                                                                                                             |
| <b>Schaltverzögerung</b>                      | 0 s ... 50 s, programmierbar                                                                                         |
| <b>Einstellgenauigkeit der Schaltausgänge</b> | +0,1 °C                                                                                                              |
| <b>Display</b>                                | 14-Segment-LED, blau, 4-stellig, Ziffernhöhe 9 mm, Darstellung elektronisch um 180 ° drehbar, Aktualisierung: 200 ms |
| <b>Drehbarkeit des Gehäuses</b>               | Display gegen Gehäuse mit elektrischem Anschluss: 330 °, Gehäuse gegen Prozessanschluss: 320 °                       |
| <b>Messbereichskalierung</b>                  | Nullpunkt: max. +25 % der Spanne<br>Endwert: max. -25 % der Spanne                                                   |

### Mechanik/Elektrik

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kommunikationsschnittstelle</b>             | -                             |
| <b>Prozessanschluss</b>                        | Gewinde 1/2" NPT              |
| <b>Dichtung</b>                                | Ohne Dichtung                 |
| <b>Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers</b> | 50 mm / 6 mm                  |
| <b>Medienberührende Werkstoffe</b>             | Edelstahl 1.4571 (AISI 316Ti) |
| <b>Maximaler Prozessdruck</b>                  | ≤ 150 bar <sup>1)</sup>       |

<sup>1)</sup> Bei Raumtemperatur und Anschluss über das Gewinde.

<sup>2)</sup> Für Varianten mit 2 Schaltausgängen oder mit einem Schaltausgang + einem Analogausgang.

<sup>3)</sup> Die angegebenen Schutzarten gelten nur im gesteckten Zustand mit Leitungssteckern entsprechender Schutzart.

<sup>4)</sup> Schutzart IP nach IEC 60529.

|                               |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gehäusematerial</b>        | Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Unterteil<br>PC + ABS Kunststoffkopf<br>TPE-E Tastatur<br>PC Displayscheibe                                                                                               |
| <b>Anschlussart</b>           | Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig <sup>2) 3)</sup>                                                                                                                                                  |
| <b>Schutzart</b>              | IP65 <sup>4)</sup><br>IP67 <sup>4)</sup>                                                                                                                                                              |
| <b>Versorgungsspannung</b>    | 15 V DC ... 35 V DC                                                                                                                                                                                   |
| <b>Maximale Stromaufnahme</b> | ≤ 45 mA                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gesamtstromaufnahme</b>    | 570 mA (inkl. Schaltstrom)<br>320 mA                                                                                                                                                                  |
| <b>Elektrische Sicherheit</b> | Schutzklasse: III, Isolationsspannung: 500 V, Überspannungsschutz: 40 V DC, Kurzschlussfestigkeit: Q <sub>A</sub> , Q <sub>1</sub> , Q <sub>2</sub> gegen M, Verpolungsschutz: L <sup>+</sup> gegen M |
| <b>CE-Konformität</b>         | 2004/108/EC, EN 61326-1 Emission (Gruppe 1, Klasse B) und Störfestigkeit (industrieller Bereich)                                                                                                      |
| <b>MTTF</b>                   | 325 Jahre                                                                                                                                                                                             |

<sup>1)</sup> Bei Raumtemperatur und Anschluss über das Gewinde.

<sup>2)</sup> Für Varianten mit 2 Schaltausgängen oder mit einem Schaltausgang + einem Analogausgang.

<sup>3)</sup> Die angegebenen Schutzarten gelten nur im gesteckten Zustand mit Leitungssteckern entsprechender Schutzart.

<sup>4)</sup> Schutzart IP nach IEC 60529.

## Performance

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genauigkeit des Messelements</b>   | Klasse A nach IEC 60751 <sup>1) 2)</sup>                                    |
| <b>Genauigkeit des Schaltausgangs</b> | ≤ ± 0,8 % der Spanne                                                        |
| <b>Genauigkeit der Anzeige</b>        | ≤ ± 0,8 % der Spanne ± 1 Digit                                              |
| <b>Ansprechzeit</b>                   | t <sub>50</sub> ≤ 5 s <sup>3)</sup><br>t <sub>90</sub> ≤ 10 s <sup>3)</sup> |

<sup>1)</sup>  $\leq \pm (0,15 \text{ °C} + 0,002 |t|)$ .

<sup>2)</sup> |t| ist der (positive) Zahlenwert der Temperatur in °C.

<sup>3)</sup> Abhängig von der Sensorkonfiguration, nach IEC 60751.

## Umgebungsdaten

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>            | -20 °C ... +80 °C |
| <b>Lager- und Transporttemperatur</b> | -20 °C ... +80 °C |
| <b>Relative Luftfeuchte</b>           | 45 % ... 75 %     |

## Zertifikate


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b> | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b> | ✓ |
| <b>China RoHS</b>                   | ✓ |
| <b>cULus certificate</b>            | ✓ |

## Klassifikationen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>   | 27200208 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b> | 27200208 |
| <b>ECLASS 6.0</b>   | 27200208 |
| <b>ECLASS 6.2</b>   | 27200208 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECLASS 7.0</b>     | 27200208 |
| <b>ECLASS 8.0</b>     | 27200208 |
| <b>ECLASS 8.1</b>     | 27200208 |
| <b>ECLASS 9.0</b>     | 27200208 |
| <b>ECLASS 10.0</b>    | 27200208 |
| <b>ECLASS 11.0</b>    | 27200208 |
| <b>ECLASS 12.0</b>    | 27200208 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002994 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002994 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002994 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC002994 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 41112211 |

### Maßzeichnung TBS mit Anschluss 1/4" NPT



Maße in mm

### Anschlussart



- ① L+
- ② Q<sub>A</sub>/Q<sub>2</sub>, typabhängig
- ③ M

④ Q<sub>1</sub>

## SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

**Das ist für uns „Sensor Intelligence.“**

## WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → [www.sick.com](http://www.sick.com)