



AKA-NXL1BXB12KX

Busadapter

INTEGRATIONSMODULE UND ADAPTER

SICK
Sensor Intelligence.



Bestellinformationen

Typ	Artikelnr.
AKA-NXL1BXB12KX	6067651

Weitere Geräteausführungen und Zubehör → www.sick.com/Busadapter



Technische Daten im Detail

Merkmale

Zubehörgruppe	Busadapter
Beschreibung	CAN-USB Adapter zum Anschluss des MLS an einen PC
Schutzart	IP20, IP20
Betriebsspannung	5 V
Betriebsumgebungstemperatur	-40 °C ... +85 °C
Abmessungen (B x H x L)	42,5 mm x 20,5 mm x 74 mm


Zertifikate

EU declaration of conformity	✓
-------------------------------------	---

Klassifikationen

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440106
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ETIM 5.0	EC000313
ETIM 6.0	EC000313
ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313
UNSPSC 16.0901	31163032

Maßzeichnung



Maße in mm

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von Menschen vor Unfällen und für die Vermeidung von Umweltschäden.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforderungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlässigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstützen während des gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen für Sicherheit und Produktivität.

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NÄHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte → www.sick.com