



DT500-A523 Dx500

CAPTEURS DE TEMPS DE VOL

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
DT500-A523	1040472

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Dx500



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Plage de mesure	0,2 m ... 70 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 % ¹⁾ ²⁾ 0,2 m ... 30 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 % ¹⁾ ²⁾									
Objet à mesurer	Objets naturels									
Résolution	≤ 0,1 mm									
Précision de répétition	1 mm ³⁾ ⁴⁾									
Exactitude de mesure	± 3 mm									
Temps de réponse	≥ 150 ms									
Durée de sortie	150 ms ... 6.000 ms									
Faisceau de l'émetteur	<table border="0"> <tr> <td>Source d'émission</td> <td>Laser, rouge⁵⁾</td> </tr> <tr> <td>Type de lumière</td> <td>Lumière rouge visible</td> </tr> <tr> <td>Taille typ. du spot lumineux (distance)</td> <td> <table border="0"> <tr> <td>10 mm (à 7 m)</td> </tr> <tr> <td>45 mm (à 30 m)</td> </tr> <tr> <td>100 mm (à 70 m)</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Source d'émission	Laser, rouge ⁵⁾	Type de lumière	Lumière rouge visible	Taille typ. du spot lumineux (distance)	<table border="0"> <tr> <td>10 mm (à 7 m)</td> </tr> <tr> <td>45 mm (à 30 m)</td> </tr> <tr> <td>100 mm (à 70 m)</td> </tr> </table>	10 mm (à 7 m)	45 mm (à 30 m)	100 mm (à 70 m)
Source d'émission	Laser, rouge ⁵⁾									
Type de lumière	Lumière rouge visible									
Taille typ. du spot lumineux (distance)	<table border="0"> <tr> <td>10 mm (à 7 m)</td> </tr> <tr> <td>45 mm (à 30 m)</td> </tr> <tr> <td>100 mm (à 70 m)</td> </tr> </table>	10 mm (à 7 m)	45 mm (à 30 m)	100 mm (à 70 m)						
10 mm (à 7 m)										
45 mm (à 30 m)										
100 mm (à 70 m)										
Caractéristiques du laser	<table border="0"> <tr> <td>Référence normative</td> <td>IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014</td> </tr> <tr> <td>Classe laser</td> <td>2</td> </tr> </table>	Référence normative	IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014	Classe laser	2					
Référence normative	IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014									
Classe laser	2									
Grandeur caractéristiques relatives à la sécurité	<table border="0"> <tr> <td>MTTF_D</td> <td>101 années</td> </tr> <tr> <td>DC_{avg}</td> <td>0 %</td> </tr> </table>	MTTF _D	101 années	DC _{avg}	0 %					
MTTF _D	101 années									
DC _{avg}	0 %									

¹⁾ Avec lumières parasites, 1 kLux max. de lumière constante.

²⁾ Non ambiguë jusqu'à 150 m.

³⁾ Coefficient de réflexion diffuse de 6 % à 90 %.

⁴⁾ Erreur statistique 1 σ.

⁵⁾ Durée de vie moyenne 50 000 h à T_U = +25 °C.

Interfaces

CAN	✓	
	Remarque	Couche 2
Entrée multifonction (MF)		PNP ¹⁾ ²⁾
Entrée laser désactivé		> 12 V

¹⁾ Voir la fonction entrée MF.

²⁾ HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = < 2 V; active HIGH.

Électrique

Tension d'alimentation U_B	CC 10 V ... 30 V, protégé contre l'inversion de polarité $U_V \geq 24$ VCC pour les appareils avec chauffage
Puissance absorbée	Typ. 3 W
Ondulation résiduelle	5 V_{ss} ¹⁾
Durée d'initialisation	500 ms
Indice de protection	IP65
Classe de protection	II ²⁾
Mode de raccordement	Connecteur mâle

¹⁾ Ne doit pas être inférieur ou supérieur aux valeurs de tolérance U_V .

²⁾ Tension de mesure CC 32 V.

Mécanique

Dimensions (L x H x P)	69 mm x 50 mm x 153 mm
Matériau du boîtier	Métal (aluminium moulé sous pression)
Matériau de la vitre frontale	Verre
Poids	1.000 g

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante de fonctionnement	-10 °C ... +45 °C -10 °C ... +75 °C, fonctionnement avec refroidisseur
Température ambiante d'entreposage	-25 °C ... +75 °C
Dérive de température	Typ. 0,05 mm/K
Standard insensibilité à la lumière ambiante	≤ 3.000 lx
Charge mécanique	Choc: (EN 600 68-2-27 / -2-29) Sinus: (EN 600 68-2-6) Bruit: (EN 600 68-2-64)
Compatibilité électromagnétique (CEM)	EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3

Classifications


ECLASS 5.0	27270801
ECLASS 5.1.4	27270801
ECLASS 6.0	27270801
ECLASS 6.2	27270801
ECLASS 7.0	27270801
ECLASS 8.0	27270801

ECLASS 8.1	27270801
ECLASS 9.0	27270801
ECLASS 10.0	27270801
ECLASS 11.0	27270801
ECLASS 12.0	27270916
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825
UNSPSC 16.0901	41111613

Certifications

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Plan coté




Dimensions en mm (inch)

- ① axe optique, émetteur
- ② axe optique, récepteur
- ③ Fiche M12, 5 pôles
- ④ point zéro de l'appareil
- ⑤ trou de fixation

Mode de raccordement DT500-Axx3 CAN (couche 2) connecteur mâle M12, 8 pôles




Schéma de raccordement



① Entrée multifonction (MF)
② non affecté

Possibilités de réglage



⑥ afficheur d'état
⑦ affichage, afficheur à 7 segments
⑧ panneau de commande

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Dx500

	description succincte	type	référence
connecteurs et câbles			
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte Câble: 5 m, 8 fils, PUR, sans halogène Description: Blindé 	YF2A68-050XXXX-LEAX	6032449
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A Description: Blindé Raccordement: Borniers à vis Section du conducteur admissible: 0,25 mm² ... 0,5 mm² 	DOS-1208-GA	6028369
technique de fixation			
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Dispositif d'alignement pour DS/DT500, acier inox (1.4301) avec matériel de fixation Contenu de la livraison: Avec matériel de fixation 	BEF-DSDT	2031377

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com