



PLG3-810F430S03

PLG

RIDEAUX D'AUTOMATISME

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
PLG3-810F430S03	1044085

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/PLG

illustration non contractuelle



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Plus petit objet détectable (MDO)	Faisceau parallèle, 35 mm ¹⁾
Entraxe des faisceaux	30 mm
Nombre de faisceaux	28
Hauteur de détection	810 mm

¹⁾ See characteristic curve.

Mécanique/électronique

Longueur d'onde	650 nm
Tension d'alimentation U_V	CC 15 V ... 30 V ¹⁾
Consommation électrique émetteur	< 80 mA
Ondulation résiduelle	< 5 V_{ss}
Courant de sortie $I_{max.}$	\leq 100 mA
Charge de sortie, capacitive	100 nF
Charge de sortie, inductive	1 H
Durée d'initialisation	0,6 s
Sortie de commutation	PNP ²⁾
Mode sortie	Q commutation sombre ³⁾
Dimensions (L x H x P)	19,2 mm x 879,8 mm x 36,6 mm
Mode de raccordement	Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 280 mm
Matériau du boîtier	Aluminium
Affichage	LED

¹⁾ Valeurs standard.

²⁾ Q.

³⁾ Q = activée quand au moins un faisceau est interrompu, /Q = activée quand tous les faisceaux sont libres.

Indice de protection	IP54
Protections électriques	Raccordements U _V protégés contre l'inversion de polarité Sortie Q protégée contre les courts-circuits Suppression des impulsions parasites
Classe de protection	III
Poids	1.300 g
Vitre frontale	PMMA

1) Valeurs standard.

2) Q.

3) Q = activée quand au moins un faisceau est interrompu, /Q = activée quand tous les faisceaux sont libres.

Performance

Portée maximale	2 m
Portée minimale	≥ 110 mm
Portée de travail	1,3 m
Temps de réponse	< 100 ms ¹⁾

1) Avec charge ohmique.

Caractéristiques ambiantes

Immunité aux chocs	10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
Immunité aux vibrations	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (CEI 68-2-6)
CEM	EN 60947-5-2
Température de fonctionnement	-10 °C ... +55 °C
Température ambiante d'entreposage	-40 °C ... +70 °C

Certifications


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Classifications

ECLASS 5.0	27270910
ECLASS 5.1.4	27270910
ECLASS 6.0	27270910
ECLASS 6.2	27270910
ECLASS 7.0	27270910
ECLASS 8.0	27270910
ECLASS 8.1	27270910
ECLASS 9.0	27270910
ECLASS 10.0	27270910
ECLASS 11.0	27270910
ECLASS 12.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549

ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	39121528

Plan coté





Dimensions en mm (inch)

① hauteur de détection

② indication Power on : vert ; état du faisceau : jaune

③ trou de fixation Ø 5,3 mm

Mode et schéma de raccordement




① if input IN inactive: light path free

fonctions spécifiques

Easy installation

1. Easy mounting on to different profiles



The light grid can be mounted on different profiles, e.g. ITEM, Bosch, round profile.


2. Easy installation with slot nuts




The PLG can easily be mounted on the profile with slot nuts.

Plug & play


1. Plug in and tighten the ring of the connector



2. Device is ready for use



caractéristique : portée




■ Working range ■ Min./max. range

① REF-PLG

② réflecteur PL150

③ réflecteur PL180

Capacité de détection PLG3



accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/PLG

	description succincte	type	référence
technique de fixation			
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Ecrou coulissant avec bille sur ressort pour profilé ITEM, pour chaque : 2 x rainures de 6 et 8 mm, y compris accessoires de fixation Contenu de la livraison: 2 rainures 6 et 2 rainures 8 avec matériel de fixation 	BEF-NSIT-PLG	2041045
réflecteurs et optique			
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Autocollant, longueur sur mesure à partir du rouleau Dimensions: 2,5 cm 22,8 m Température de fonctionnement: -20 °C ... +60 °C 	REF-PLUS-R25-K	4051184

	description succincte	type	référence
connecteurs et câbles			
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Codage A Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte Type de signal: Câble capteur / actionneur Câble: 5 m, 4 fils, PVC Description: Câble capteur / actionneur, non blindé Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique, zones non sollicitées 	YF2A14-050VB3X-LEAX	2096235

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com