



PGT-11-S LAN

PGT-11-S

APPAREILS DE PROGRAMMATION

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
PGT-11-S LAN	1057324

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/PGT-11-S



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Segment de produits	Appareils de programmation
Produit	PGT-11-S
Description	Outil de programmation sVip® LAN pour tous les systèmes Feedback-moteur
Convient pour	SRS/SRM50, SKS/SKM36, SFS/SFM60, SES/SEM70, SES/SEM90, TTK50/70, EKS/EKM36, EES/EEM37, EDS/EDM35, VFS60, CKS36
Contenu de la livraison	1 outil de programmation PGT-11-S LAN, 1 bloc d'alimentation 100-240 V CA / 12 V CC, adaptateur primaire (Europe, UK, USA/Japon, Australie), câble Ethernet 3 m
Dimensions (l x H x L)	70 mm x 30 mm x 90 mm


Certifications

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Classifications

ECLASS 5.0	27279211
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 6.0	27279211
ECLASS 6.2	27279211
ECLASS 7.0	27279211
ECLASS 8.0	27279211
ECLASS 8.1	27279211
ECLASS 9.0	19200592
ECLASS 10.0	19200592
ECLASS 11.0	19200592
ECLASS 12.0	19200592
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
UNSPSC 16.0901	32151707

Plan coté



Dimensions en mm (inch)

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/PGT-11-S

	description succincte	type	référence
connecteurs et câbles			
	Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, JST, 8 pôles, droit Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M23, 17 pôles, droit Type de signal: Incrémental Câble: 1 m, 8 fils Description: Incrémental, non blindé	DSL-2317-G01MJB7	2071332
	Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, bornier, 8 pôles, droit Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M23, 17 pôles, droit Type de signal: Incrémental Câble: 1 m, 8 fils Description: Incrémental, non blindé	DSL-2317-G01MJC7	2071331
	Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, bornier, 8 pôles, droit Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M23, 17 pôles, droit Type de signal: HIPERFACE® Câble: 1 m, 8 fils Description: HIPERFACE®, non blindé	DSL-2317-G01MJC6	2071330
	Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M23, 17 pôles, droit Type de signal: HIPERFACE® Câble: 1 m, 8 fils Description: HIPERFACE®, non blindé	DSL-2317-G01MJC1	2071329
	Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M23, 17 pôles, droit Type de signal: HIPERFACE® Câble: 1 m, 8 fils Description: HIPERFACE®, non blindé	DSL-2317-G01MJB2	2071328
	Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, JST, 8 pôles, droit Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M23, 17 pôles, droit Type de signal: HIPERFACE® Câble: 1 m, 8 fils Description: HIPERFACE®, non blindé	DSL-2317-G01MJB6	2071327
	Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, DUBOX, 8 pôles, droit Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M23, 17 pôles, droit Type de signal: HIPERFACE® Câble: 1 m, 8 fils Description: HIPERFACE®, non blindé	DSL-2317-G01MJB1	2071326
	Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, JST, 4 pôles, droit Type de signal: HIPERFACE DSL® Câble: 1 m Description: HIPERFACE DSL®, blindé	DSL-1202-G01MA	2061361
	Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M23, 12 pôles, droit Type de signal: HIPERFACE® Câble: 1 m, 8 fils Description: HIPERFACE®, non blindé	YF2AA8-010S01M23BE	2109107

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com