



## ACIM1-P2221

LICHTSCHRANKEN UND TASTER

**SICK**  
Sensor Intelligence.



illustration non contractuelle

## informations de commande

type	référence
ACIM1-P2221	1057184

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/](http://www.sick.com/)

## caractéristiques techniques détaillées

## Mécanique/électronique

<b>Tension d'alimentation</b>	85 V AC ... 250 V AC
<b>Fréquence secteur</b>	50 Hz, 60 Hz
<b>Courant de sortie <math>I_{max.}</math></b>	$\leq 200$ mA
<b>Entrée</b>	PNP
<b>Mode de raccordement</b>	Câble avec connecteur femelle, M12, 4 pôles, 0,2 m
<b>Protections électriques</b>	C <sup>1)</sup> D <sup>2)</sup>
<b>Indice de protection</b>	IP65
<b>Contenu de la livraison</b>	Livraison séparée des contre-fiches
<b>Courant d'entrée max. <math>I_i</math></b>	$\leq 100$ mA
<b>Température de fonctionnement</b>	-30 °C ... +60 °C
<b>Température ambiante d'entreposage</b>	-40 °C ... +75 °C

<sup>1)</sup> C = suppression des impulsions parasites.<sup>2)</sup> D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.

## Certifications


<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓

## Classifications


<b>ECLASS 5.0</b>	27270790
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27270790
<b>ECLASS 6.0</b>	27270790
<b>ECLASS 6.2</b>	27270790
<b>ECLASS 7.0</b>	27270790
<b>ECLASS 8.0</b>	27270790
<b>ECLASS 8.1</b>	27270790
<b>ECLASS 9.0</b>	27270790
<b>ECLASS 10.0</b>	27270790
<b>ECLASS 11.0</b>	27270790
<b>ETIM 5.0</b>	EC001852

<b>ETIM 6.0</b>	EC001852
<b>ETIM 7.0</b>	EC001852
<b>ETIM 8.0</b>	EC001852


### Mode de raccordement



### Schéma de raccordement



## Plan coté



Dimensions en mm (inch)

- ① alimentation électrique CA, sortie de commutation
- ② LED d'état verte : tension de sortie CC
- ③ LED d'état orange : signal d'entrée de commutation CC
- ④ sortie de tension CC, entrée de commutation
- ⑤ aimant

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)