

informations de commande

type	référence
V3T12S-MR32A8	1060427

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/TriSpector1000



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Technologie	Triangulation laser 3D
Configurable	✓
Précalibré	✓
Jeu d'outils	Forme Détection de zone Blob Finder Volumes Rechercher plan Plan fixe
Zone de fonctionnement	141 mm ... 541 mm
Exemple de champ de vue	270 mm x 100 mm
Éclairage	Intégré
Couleur d'éclairage	Rouge, laser, visible, 660 nm, ± 7 nm
Classe laser	2 (EN 60825-1:2014+A11:2021; IEC 60825-1:2014, correspond aux normes de fonctionnement FDA pour les produits laser à l'exception de la conformité avec CEI 60825-1 Ed.3., tel que décrite dans le document Laser Notice n° 56 du 8 mai 2019.)
Largeur à la distance de travail minimum	90 mm
Largeur à la distance de travail maximum	330 mm
Intervalle de hauteurs maximal	400 mm
Angle de capteur de vision	65°
Support offline	Émulateur
Tâche	Détecter - Objets standard Détecter - Niveau Mesurer - Dimensions, contours et volume Mesurer - Nombre Surveiller et contrôler - Qualité Déterminer la position - Détermination de position 3D

Mécanique/électronique

Mode de raccordement	Connecteur mâle à 12 pôles, M12, codage A (alimentation électrique, I/O) M12, prise, 8 pôles, codage X (Gigabit-Ethernet) Connecteur femelle à 8 pôles, M12, codage A (codeur)
Matériau, raccords	Laiton nickelé
Tension d'alimentation	24 V DC, ± 20 %
Ondulation résiduelle	< 5 V _{ss}
Puissance absorbée	≤ 11 W

Consommation	< 400 mA, sans charge de sortie
Indice de protection	IP67
Classe de protection	III
Matériau du boîtier	Aluminium anodisé
Matériau de la vitre frontale	PMMA
Poids	1,3 kg
Dimensions (L x l x H)	217 mm x 62 mm x 84 mm

Performance

Fréquence de balayage/d'images	5.000 profils 3D/s
Nombre maximal de profils	2.500 par image
Points de données/profil	1.536
Résolution de la hauteur	40 µm ... 280 µm
Résolution de profil 3D	0,215 mm/px

Interfaces

Ethernet	✓, TCP/IP
Taux de transfert des données	1.000 Mbit/s
Série	✓, RS-232, RS-422
Fonction	Codeur (RS-422 / DBS36E-BBCP02048)
Taux de transfert des données	Fréquence maximale du codeur : 300 kHz
Incrémental	✓, TTL
Logiciel de configuration	SOPAS ET
Entrée numérique	3 (non isolées)
Sortie numérique	4 (non isolées)
Interface du codeur	RS-422 / TTL (DBS36E-BBCP02048)
Fréquence maximale du codeur	Max. 300 kHz

Caractéristiques ambiantes

Compatibilité électromagnétique (CEM)	EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007
Résistance aux chocs	15 g / 6 ms (EN 60068-2-27)
Charge en vibrations	5 g, 10 Hz ... 150 Hz (EN 60068-2-6)
Température de service	0 °C ... +50 °C
Température de stockage	-20 °C ... +70 °C ¹⁾

¹⁾ Humidité relative admissible : de 0 % à 90 % (sans condensation).

Classifications


ECLASS 5.0	27310205
ECLASS 5.1.4	27310205
ECLASS 6.0	27310205
ECLASS 6.2	27310205
ECLASS 7.0	27310205
ECLASS 8.0	27310205
ECLASS 8.1	27310205

ECLASS 9.0	27310205
ECLASS 10.0	27310205
ECLASS 11.0	27310205
ECLASS 12.0	27310205
ETIM 5.0	EC001820
ETIM 6.0	EC001820
ETIM 7.0	EC001820
ETIM 8.0	EC001820
UNSPSC 16.0901	43211731

Certifications

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Certificat cTUVus	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

Plan coté



Dimensions en mm (inch)


- ① raccordement du codeur (filetage interne)
- ② Raccordement Ethernet Gigabit (GbE)
- ③ raccordement alimentation-I/O (filetage interne)
- ④ LED ; activé
- ⑤ LED ; état
- ⑥ LED ; connexion/données
- ⑦ LED ; résultat
- ⑧ LED ; laser
- ⑨ filetage de fixation (M5 x 8,5 mm de longueur)
- ⑩ récepteur optique (milieu)

- ⑪ émetteur optique (milieu)
- ⑫ carte mémoire microSD

Champ de vue


TriSpector1030

Typ. field of view in mm (inch)




Champ de vue








Typical field of view



accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/TriSpector1000

	description succincte	type	référence
technique de fixation			
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Kit d'équerre de fixation comprenant une équerre de montage, une plaque de refroidissement et des vis, y compris un affichage de l'angle pour le réglage de l'inclinaison Convient pour: Lector63x, Inspector63x, Lector83x - jusqu'à 40 °C de température de service, Insepctor83x - jusqu'à 40 °C de température de service, Lector83x - jusqu'à 40 °C de température de service, Insepctor83x - jusqu'à 40 °C de température de service, Lector63x, Inspector63x 	Kit d'équerres de fixation avec angle d'inclinaison -40° - 40°	2076735

	description succincte	type	référence
connecteurs et câbles			
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage A Type de signal: Câble capteur / actionneur Câble: 2 m, 8 fils, PUR, sans halogène Description: Câble capteur / actionneur, blindé Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble, Domaine de l'huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble 	YF2A28-020UA6M2A28	2096105
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 12 pôles, droit Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 17 pôles, droit Type de signal: Power, E/S numériques, série Câble: 0,25 m Description: Power, blindé, E/S numériques, Série 	YF2AAB-C25S01M2AAD	2086398
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte Câble: 2 m Description: Blindé Raccordement: Extrémité de câble ouverte 	Câble de raccordement	6024860
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 12 pôles, droit Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit Type de signal: Power Câble: 0,25 m Description: Power 	YF2A6B-C25XXM2A15	2079766
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage A Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte Type de signal: Câble capteur / actionneur Câble: 5 m, 8 fils, PVC Description: Câble capteur / actionneur, blindé Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de produit chimique 	YM2A28-050VA6X-LEAX	2096233
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit Type de signal: Ethernet, Gigabit Ethernet Câble: 2 m, 8 fils, PUR, sans halogène Description: Ethernet, blindé, Gigabit Ethernet Domaine d'utilisation: Domaine de l'huile/des lubrifiants 	YM2X18-020EG1MR-JA8	2106258
	<ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit Type de signal: Ethernet, Gigabit Ethernet Câble: 3 m, 8 fils, PUR, sans halogène Description: Ethernet, blindé, Gigabit Ethernet Domaine d'utilisation: Domaine de l'huile/des lubrifiants 	YM2X18-030EG1MR-JA8	2145693

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com