



# GRL18S-N1131

GR18

CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES

**SICK**  
Sensor Intelligence.



illustration non contractuelle



## informations de commande

| type         | référence |
|--------------|-----------|
| GRL18S-N1131 | 1069588   |

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/GR18](http://www.sick.com/GR18)

## caractéristiques techniques détaillées

### Caractéristiques

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Principe de fonctionnement</b>             | Barrière réflex                                                                                             |
| <b>Principe de fonctionnement, détail</b>     | Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille)                            |
| <b>Dimensions (l x H x P)</b>                 | 18 mm x 18 mm x 38,1 mm                                                                                     |
| <b>Forme du boîtier (émission de lumière)</b> | Cylindrique                                                                                                 |
| <b>Diamètre filetage (boîtier)</b>            | M18 x 1                                                                                                     |
| <b>Axe optique</b>                            | Axial                                                                                                       |
| <b>Distance de commutation max.</b>           | 0,03 m ... 7,2 m <sup>1)</sup>                                                                              |
| <b>Distance de commutation</b>                | 0,06 m ... 6 m <sup>1)</sup>                                                                                |
| <b>Type de lumière</b>                        | Lumière rouge visible                                                                                       |
| <b>Source d'émission</b>                      | LED PinPoint <sup>2)</sup>                                                                                  |
| <b>Taille du spot lumineux (distance)</b>     | Ø 175 mm (7 m)                                                                                              |
| <b>Longueur d'onde</b>                        | 650 nm                                                                                                      |
| <b>Réglage</b>                                | Aucune                                                                                                      |
| <b>Affichage</b>                              |                                                                                                             |
| LED verte                                     | Afficheur d'état<br>Activé en permanence : mise sous tension                                                |
| LED jaune                                     | État réception de lumière<br>Activé en permanence : objet présent<br>Désactivé en permanence : objet absent |

<sup>1)</sup> Réflecteur PL80A.

<sup>2)</sup> Durée de vie moyenne de 100.000 h à T<sub>U</sub> = + 25 °C.

## Mécanique/électronique

|                                                |                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Tension d'alimentation <math>U_B</math></b> | 10 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup>                     |
| <b>Ondulation résiduelle</b>                   | < 5 V <sub>ss</sub> <sup>2)</sup>                     |
| <b>Consommation</b>                            | 30 mA                                                 |
| <b>Sortie de commutation</b>                   | NPN                                                   |
| <b>Fonction de commutation</b>                 | Antivalent                                            |
| <b>Type de commutation</b>                     | Commutation claire/sombre                             |
| <b>Courant de sortie <math>I_{max}</math></b>  | ≤ 100 mA <sup>3)</sup>                                |
| <b>Temps de réponse</b>                        | < 500 μs <sup>4)</sup>                                |
| <b>Fréquence de commutation</b>                | 1.000 Hz <sup>5)</sup>                                |
| <b>Mode de raccordement</b>                    | Câble, 4 fils, 2 m <sup>6)</sup>                      |
| <b>Matériau du câble</b>                       | Plastique, PVC                                        |
| <b>Protections électriques</b>                 | A <sup>7)</sup><br>B <sup>8)</sup><br>D <sup>9)</sup> |
| <b>Classe de protection</b>                    | III                                                   |
| <b>Filtre polarisant</b>                       | ✓                                                     |
| <b>Matériau du boîtier</b>                     | Métal, Laiton nickelé et ABS                          |
| <b>Matériau de l'optique</b>                   | Plastique, PMMA                                       |
| <b>Indice de protection</b>                    | IP67                                                  |
| <b>Contenu de la livraison</b>                 | Écrou de fixation (2 x)                               |
| <b>Compatibilité électromagnétique (CEM)</b>   | EN 60947-5-2                                          |
| <b>Température de fonctionnement</b>           | -25 °C ... +55 °C <sup>10)</sup>                      |
| <b>Température ambiante d'entreposage</b>      | -40 °C ... +70 °C                                     |
| <b>Fichier UL n°</b>                           | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498                          |

<sup>1)</sup> Valeurs limites. Fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.

<sup>2)</sup> Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance  $U_V$ .

<sup>3)</sup> Pour  $U_V > 24$  V ou température ambiante > 49 °C,  $I_A$  max = 50 mA.

<sup>4)</sup> Durée du signal sur charge ohmique.

<sup>5)</sup> Pour un rapport clair/sombre de 1:1.

<sup>6)</sup> Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C.

<sup>7)</sup> A = raccordements  $U_V$  protégés contre les inversions de polarité.

<sup>8)</sup> B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.

<sup>9)</sup> D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.

<sup>10)</sup> Pour  $U_V \leq 24$  V et  $I_A < 50$  mA.

## Certifications


|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| <b>EU declaration of conformity</b>       | ✓ |
| <b>UK declaration of conformity</b>       | ✓ |
| <b>ACMA declaration of conformity</b>     | ✓ |
| <b>Moroccan declaration of conformity</b> | ✓ |
| <b>China RoHS</b>                         | ✓ |
| <b>ECOLAB certificate</b>                 | ✓ |
| <b>cULus certificate</b>                  | ✓ |

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate | ✓ |
|---------------------------------------------------|---|


Classifications

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 27270902 |
| ECLASS 5.1.4   | 27270902 |
| ECLASS 6.0     | 27270902 |
| ECLASS 6.2     | 27270902 |
| ECLASS 7.0     | 27270902 |
| ECLASS 8.0     | 27270902 |
| ECLASS 8.1     | 27270902 |
| ECLASS 9.0     | 27270902 |
| ECLASS 10.0    | 27270902 |
| ECLASS 11.0    | 27270902 |
| ECLASS 12.0    | 27270902 |
| ETIM 5.0       | EC002717 |
| ETIM 6.0       | EC002717 |
| ETIM 7.0       | EC002717 |
| ETIM 8.0       | EC002717 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

Schéma de raccordement Cd-094



## Caractéristique GRL18S




- ① réflecteur PL80A
- ② réflecteur PL40A
- ③ réflecteur PL20A
- ④ réflecteur P250
- ⑤ réflecteur PL22
- ⑥ bande réflecteur REF-Plus 3436

## Taille du spot lumineux GRL18S




## Graphique de la portée GRL18S




- ① réflecteur PL80A
- ② réflecteur PL40A
- ③ réflecteur PL20A
- ④ réflecteur P250
- ⑤ réflecteur PL22
- ⑥ bande réflecteur REF-Plus 3436

## Plage de réponse GRL18S



## Plan coté GR18S, métal, câble, axial



Dimensions en mm (inch)

- ① câble de connexion 2 m
- ② filetage de fixation M18 x 1
- ③ LED d'état jaune
- ④ LED d'état verte
- ⑤ obturateur
- ⑥ Écrou de fixation (2 x) ; SW 24, métal

## accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/GR18](http://www.sick.com/GR18)

|                        | description succincte                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | type        | référence |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| technique de fixation  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Équerre de fixation pour capteurs M18</li> <li><b>Matériau:</b> Acier</li> <li><b>Détails:</b> Acier galvanisé</li> <li><b>Contenu de la livraison:</b> Sans matériel de fixation</li> <li><b>Convient pour:</b> GR18, V180-2, V18, W15, Z1, Z2</li> </ul>               | BEF-WN-M18  | 5308446   |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Equerre de fixation universelle pour réflecteurs</li> <li><b>Dimensions (l x H x L):</b> 85 mm x 90 mm x 35 mm</li> <li><b>Matériau:</b> Acier</li> <li><b>Détails:</b> Acier galvanisé</li> <li><b>Convient pour:</b> C110A, P250, PL20, PL30A, PL40A, PL80A</li> </ul> | BEF-WN-REFX | 2064574   |
| réflecteurs et optique |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Rectangulaire, à visser</li> <li><b>Dimensions:</b> 51 mm 61 mm</li> <li><b>Température de fonctionnement:</b> -30 °C ... +65 °C</li> </ul>                                                                                                                              | P250        | 5304812   |

|                                                                                   | description succincte                                                                                                                                                                                                                                                                     | type       | référence |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| connecteurs et câbles                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage A</li><li>• <b>Description:</b> Non blindé</li><li>• <b>Raccordement:</b> Borniers à vis</li><li>• <b>Section du conducteur admissible:</b> ≤ 0,75 mm²</li></ul> | STE-1204-G | 6009932   |

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)