



HL18G-M5G3AM

H18 Sure Sense

CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
HL18G-M5G3AM	1081955

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/H18_Sure_Sense

illustration non contractuelle



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Principe de fonctionnement	Barrière réflex
Principe de fonctionnement, détail	Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille)
Dimensions (L x H x P)	16,2 mm x 45,5 mm x 34,4 mm
Forme du boîtier (émission de lumière)	Hybride
Diamètre filetage (boîtier)	M18
Type de fixation	M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm)
Couleur du boîtier	Bleu
Distance de commutation max.	0,1 m ... 3 m ¹⁾
Distance de commutation	0,1 m ... 2,5 m ¹⁾
Type de lumière	Lumière rouge visible
Source d'émission	LED PinPoint ²⁾
Taille du spot lumineux (distance)	60 mm x 120 mm (3 m)
Longueur d'onde	631 nm
Réglage	
Potentiomètre, droite	Apprentissage
Potentiomètre, gauche	Retard à la mise sous tension, réglable : 0 à 2 s
AutoAdapt	✓
Applications spéciales	Détection d'objets transparents
Caractéristiques spécifiques	AutoAdapt

¹⁾ Réflecteur PL80A.

²⁾ Durée de vie moyenne de 100.000 h à T_U = + 25 °C.

Mécanique/électronique

Tension d'alimentation	21.6 V DC ... 250 V DC, 96 V AC ... 250 V AC ¹⁾
Consommation	≤ 10 mA ²⁾
Sortie de commutation	MOSFET
Type de commutation	Commutation sombre
Détail sortie de commutation	
Sortie de commutation Q1	MOSFET, commutation sombre
Courant de sortie I_{max.}	≤ 100 mA
Temps de réponse	≤ 0,5 ms ³⁾
Fréquence de commutation	1.000 Hz ⁴⁾
Fonction temporelle	Retard à l'enclenchement
Mode de raccordement	Câble avec connecteur mâle, micro (1/2"-20), M12, 4 pôles, 2.000 mm
Matériau du câble	Plastique, PVC
Section du conducteur	0,2 mm ²
Protections électriques	A ⁵⁾ B ⁶⁾ D ⁷⁾
Classe de protection	II ⁸⁾
Poids	18 g
Filtre de polarisation	✓
Matériau du boîtier	Plastique, VISTAL®
Matériau de l'optique	Plastique, PMMA
Indice de protection	IP67 IP69K
Contenu de la livraison	Écrou de fixation (1x), M18, plastique, noir, plat
Compatibilité électromagnétique (CEM)	EN 60947-5-2 (Le capteur est conforme aux directives de la réglementation sur la compatibilité électromagnétique (CEM) pour une utilisation industrielle (classe de protection A). S'il est utilisé en zone résidentielle, cet appareil peut causer des interférences.)
Température de fonctionnement	-40 °C ... +70 °C
Température ambiante d'entreposage	-40 °C ... +75 °C
Fichier UL n°	E189383

1) A partir de T_U 60 °C, tension max. = 120 V.

2) Sans charge. La charge de sortie et le capteur doivent utiliser la même source de courant.

3) Durée du signal sur charge ohmique.

4) Pour un rapport clair/sombre de 1:1.

5) A = raccordements Uy protégés contre les inversions de polarité.

6) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.

7) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.

8) Tension assignée : 250 V CA, catégorie de surtension 2.

Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

MTTF_D	499,9 années
DC_{avg}	0 %

Mode de raccordement/affectation des broches

Mode de raccordement	
-----------------------------	--

Mode de raccordement, détail	Câble avec connecteur mâle, micro (1/2"-20), M12, 4 pôles, 2.000 mm
Matériau du câble	Plastique
Section du conducteur	0,2 mm ²
Affectation des broches	
RD/BK 1	L1
WH/RD 2	N
RD 3	Q
GN/YE 4	Not connected


Classifications

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902
ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ECLASS 12.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	39121528

Certifications

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Plan coté




Dimensions en mm (inch)

- ① LED d'état jaune : état réception de lumière
- ② LED d'état verte : afficheur d'état
- ③ trou de fixation M3
- ④ fermeture à déclic de la bague d'adaptation pour le montage (disponible séparément)
- ⑤ Potentiomètre (si sélectionné) ou affichage LED


Dimensions en mm (inch)	Récepteur		Émetteur	
-	A	B	C	D
HTB18 / HTF18	- 1.1 (0.04)	1.1 (0.04)	4.7 (0.19)	0.6 (0.02)
HTE18 / HL18 / HSE18	2.5 (0.1)	0.0 (0.0)	4.0 (0.16)	0.0 (0.0)

Affectation des broches, voir tableau des caractéristiques techniques : mode de raccordement/affectation des broches



Caractéristique

Operating reserve



① réflecteur PL80A

② réflecteur PL40A

③ réflecteur P250F


④ bande réflecteur REF-AC1000

⑤ réflecteur PL41F

⑥ réflecteur PL80A (court)

Taille du spot lumineux

Diameter in mm (inch)




Dimensions in mm (inch)

Sensing range (m feet)	Vertical (mm inch)	Horizontal (mm inch)
0.5 m (1.64 feet)	18 (0.71)	10 (0.39)
0.8 m (2.62 feet)	30 (1.18)	15 (0.59)
1 m (3.28 feet)	40 (1.57)	20 (0.79)
3 m (9.84 feet)	120 (4.72)	60 (2.36)

— Vertical
— Horizontal


Graphique de la portée



■ Sensing range ■ Sensing range max.

- ① réflecteur PL80A
- ② réflecteur PL40A
- ③ réflecteur P250F
- ④ réflecteur PL30A, PL31A
- ⑤ bande réflecteur REF-AC1000
- ⑥ réflecteur PL41F
- ⑦ réflecteur PL20A

Fonctions



accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/H18_Sure_Sense

	description succincte	type	référence
technique de fixation			
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Équerre de fixation pour capteurs M18 Matériau: Acier Détails: Acier galvanisé Contenu de la livraison: Sans matériel de fixation Convient pour: GR18, V180-2, V18, W15, Z1, Z2 	BEF-WN-M18	5308446

	description succincte	type	référence
réflecteurs et optique	 <ul style="list-style-type: none">Description: Réflecteur à film rétroréfléchissant à micro prismes REF-AC1000, adapté aux capteurs à laser, faire attention à l'orientationDimensions: 29 mm 45 mmTempérature de fonctionnement: -30 °C ... +60 °C	P41F	5315128

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com