

# DFS60S-BDOA00S01

DFS60S Pro

CODEUR DE SÉCURITÉ

**SICK**  
Sensor Intelligence.

illustration non contractuelle

## informations de commande

type	référence
DFS60S-BDOA00S01	1093703

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/DFS60S\\_Pro](http://www.sick.com/DFS60S_Pro)

## caractéristiques techniques détaillées

## Caractéristiques

Produit spécial	✓
Particularité	Bras de couple long prémonté
Appareil de référence standard	DFS60S-BDOA01024, 1069535

## Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

Niveau d'intégrité de la sécurité	SIL 2 (CEI 61508), limite d'exigence SIL 2 (CEI 62061) <sup>1)</sup>
Niveau de performance	PL d (EN ISO 13849) <sup>1)</sup>
Catégorie	3 (EN ISO 13849)
PFH (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure)	$1,7 \times 10^{-8}$ <sup>2)</sup>
T <sub>M</sub> (durée d'utilisation)	20 années (EN ISO 13849)
Pas de mesure de sécurité	0,09°, Évaluation de la quadrature
Précision de sécurité	± 0,09°

<sup>1)</sup> Pour des informations détaillées sur le dimensionnement exact de votre machine/installation, veuillez contacter votre filiale SICK compétente.<sup>2)</sup> Les valeurs indiquées se réfèrent à une couverture du diagnostic de 99 %, qui doit être atteint par le système d'entraînement externe et une température de fonctionnement de 95 °C.

## Performance

Périodes sin/cos par tour	1.024
Pas de mesure	0,3 ", lors de l'interpolation des signaux sinus/cosinus avec par ex. 12 bits <sup>1)</sup>
Non-linéarité intégrale	Typ. ± 45 " (en cas de support de couple desserré)
Non-linéarité différentielle	± 7 "

<sup>1)</sup> Non sécurisé.

## Interfaces

Interface de communication	Incrémental
Interface de communication détail	Sin/Cos <sup>1)</sup>
Nombre de canaux de signalisation	6 canaux
Durée d'initialisation	50 ms <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> 1,0 VSS (différentiel).<sup>2)</sup> Après ce temps, il est possible de lire des signaux valides.

<b>Fréquence de sortie</b>	$\leq 153,6 \text{ kHz}$
<b>Puissance absorbée</b>	$\leq 0,7 \text{ W}$ (sans charge)
<b>Résistance de charge</b>	$\geq 120 \Omega$

<sup>1)</sup> 1,0 V<sub>SS</sub> (différentiel).

<sup>2)</sup> Après ce temps, il est possible de lire des signaux valides.

## Électrique

<b>Mode de raccordement</b>	Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial
<b>Tension d'alimentation</b>	4,5 ... 32 V
<b>Signal de référence, nombre</b>	1
<b>Signal de référence, position</b>	90°, Liaison électrique, logique avec sinus et cosinus
<b>Protection contre l'inversion de polarité</b>	✓
<b>Classe de protection</b>	III (selon DIN EN 61140)
<b>Protection contre les courts-circuits des sorties</b>	✓ <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Court-circuit contre un autre canal ou GND admissible pour 30 s max. Pour U<sub>S</sub>  $\leq 12 \text{ V}$ , en plus court-circuit contre U<sub>S</sub> admissible pour 30 s max.

## Mécanique

<b>Interface mécanique</b>	Axe creux non traversant
<b>Diamètre de l'axe</b>	10 mm Avec rainure de clavette
<b>Poids</b>	Env. 0,25 kg <sup>1)</sup>
<b>Matériau, arbre</b>	Acier inoxydable
<b>Matériau, bride</b>	Zinc moulé sous pression
<b>Matériau, boîtier</b>	Aluminium moulé sous pression
<b>Couple de démarrage</b>	$\leq 0,8 \text{ Ncm}$ (+20 °C)
<b>Couple de fonctionnement</b>	$\leq 0,6 \text{ Ncm}$ (+20 °C)
<b>Mouvement admissible de l'arbre statique</b>	$\pm 0,3 \text{ mm}$ (radial) $\pm 0,5 \text{ mm}$
<b>Mouvement admissible de l'arbre dynamique</b>	$\pm 0,05 \text{ mm}$ (radial) $\pm 0,1 \text{ mm}$ (axial)
<b>Vitesse de fonctionnement</b>	$\leq 6.000 \text{ min}^{-1}$ <sup>2)</sup>
<b>Moment d'inertie du rotor</b>	56 gcm <sup>2</sup>
<b>Durée de stockage</b>	$3,6 \times 10^9$ tours <sup>3)</sup>
<b>Accélération angulaire</b>	$\leq 500.000 \text{ rad/s}^2$

<sup>1)</sup> Se rapportant au codeur avec connecteur mâle.

<sup>2)</sup> Considérer un auto-échauffement d'environ 3,0 K pour 1.000 min<sup>-1</sup> en ce qui concerne la plage de température de service admissible.

<sup>3)</sup> Avec nombre de tours et température maximaux.

## Caractéristiques ambiantes

<b>CEM</b>	Selon EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 et CEI 61326-3-1
<b>Indice de protection</b>	IP65 (CEI 60529) <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Avec une connexion enfichable composée d'un contre-connecteur enfiché, au moins IP65.

<sup>2)</sup> Considérer un auto-échauffement d'environ 3,0 K pour 1.000 min<sup>-1</sup> en ce qui concerne la plage de température de service admissible.

<sup>3)</sup> Vérifié pendant le fonctionnement avec le contrôle de la longueur du vecteur.

<b>Humidité relative admissible</b>	90 % (condensation inadmissible)
<b>Plage de température de fonctionnement</b>	-30 °C ... +95 °C <sup>2)</sup>
<b>Plage de température de stockage</b>	-30 °C ... +85 °C, sans emballage
<b>Résistance aux chocs</b>	100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) <sup>3)</sup>
<b>Résistance aux vibrations</b>	10 g, 10 Hz ... 1.000 Hz (EN 60068-2-6)

<sup>1)</sup> Avec une connexion enfichable composée d'un contre-connecteur enfiché, au moins IP65.

<sup>2)</sup> Considérer un auto-échauffement d'environ 3,0 K pour 1.000 min<sup>-1</sup> en ce qui concerne la plage de température de service admissible.

<sup>3)</sup> Vérifié pendant le fonctionnement avec le contrôle de la longueur du vecteur.


## Certifications

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>ACMA declaration of conformity</b>	✓
<b>Moroccan declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓
<b>cULus certificate</b>	✓
<b>EC-Type-Examination approval</b>	✓
<b>Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)</b>	✓

## Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27270501
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27270501
<b>ECLASS 6.0</b>	27270590
<b>ECLASS 6.2</b>	27270590
<b>ECLASS 7.0</b>	27270501
<b>ECLASS 8.0</b>	27270501
<b>ECLASS 8.1</b>	27270501
<b>ECLASS 9.0</b>	27270501
<b>ECLASS 10.0</b>	27270501
<b>ECLASS 11.0</b>	27270501
<b>ECLASS 12.0</b>	27270501
<b>ETIM 5.0</b>	EC001486
<b>ETIM 6.0</b>	EC001486
<b>ETIM 7.0</b>	EC001486
<b>ETIM 8.0</b>	EC001486
<b>UNSPSC 16.0901</b>	41112113

## Plan coté



Dimensions en mm (inch)

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)