



RLY3-OSSD400

ReLy

RELAIS DE SÉCURITÉ

SICK
Sensor Intelligence.



illustration non contractuelle



informations de commande

type	référence
RLY3-OSSD400	1099971

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/ReLy

caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Applications	Extension de sortie pour OSSD
Types de capteur compatibles	Capteurs de sécurité avec OSSD

Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

Niveau d'intégrité de la sécurité	SIL 3 (CEI 61508)
Catégorie	Catégorie 4 (ISO 13849-1)
Niveau de performance	PL e (ISO 13849-1)
PFH_D (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure)	1,0 x 10 ⁻⁹
T_M (durée d'utilisation)	20 années (ISO 13849-1)
Catégorie d'arrêt	0 (IEC 60204-1)

Fonctions

Chemin pour contrôle des contacteurs commandés (EDM)	✓
---	---

Interfaces

Mode de raccordement	Connecteur frontal avec blocs de jonction à ressorts
Entrées	2 entrées de sécurité
Sorties	4 canaux de commande sûrs (sécurisés) 1 circuit de courant de retour (à utiliser pour le contrôle des contacteurs commandés, non sécurisé) 1 canal de signalisation (non sécurisé)
Éléments d'affichage	LEDs

Électrique

Alimentation électrique	Passive (sans alimentation électrique active)
--------------------------------	---

Puissance absorbée (circuits d'entrée)	≤ 2,5 W (DC)
Entrées de sécurité	
Nombre	2
Tension d'entrée HIGH	24 V DC (15 V ... 30 V)
Tension d'entrée LOW	0 V DC (-3 V ... 5 V)
Courant d'entrée	≤ 60 mA
Largeur des impulsions de test	≤ 1 ms
Fréquence des impulsions de test	≤ 10 Hz
Canaux de commande sûrs	
Temps de réponse (ouverture des canaux de commande sûrs)	12 ms
Nombre	4
Type de sortie	Contact de fermeture, à action mécanique positive
Matériau des contacts	Alliage argent, plaqué or
Tension de commutation	10 V AC ... 230 V AC 10 V DC ... 230 V DC
Courant de commutation	10 mA ... 6 A
Somme des courants	12 A
Durée de vie mécanique	1 x 10 ⁷ commutations
Catégorie de surtension	III (EN 60664-1)
Impulsions de surtension tolérées U _{imp}	6 kV (EN 60664-1)
Circuits de courant de retour	
Nombre	1
Type de sortie	Contact d'ouverture, à action mécanique positive
Matériau des contacts	Alliage argent, plaqué or
Tension de commutation	10 V AC ... 30 V AC 10 V DC ... 30 V DC
Courant de commutation	3 mA ... 100 mA
Durée de vie mécanique	1 x 10 ⁷ commutations
Canaux de signalisation	
Nombre	1
Type de sortie	Contact d'ouverture, à action mécanique positive
Matériau des contacts	Alliage argent, plaqué or
Tension de commutation	10 V AC ... 30 V AC 10 V DC ... 30 V DC
Courant de commutation	10 mA ... 100 mA
Durée de vie mécanique	1 x 10 ⁷ commutations

Mécanique

Dimensions (l x H x P)	28 mm x 124,6 mm x 85,5 mm
Poids	180 g

Caractéristiques ambiantes

Indice de protection	IP20 (CEI 60529)
-----------------------------	------------------

Température de service	-25 °C ... +55 °C
Température de stockage	-25 °C ... +70 °C
Humidité de l'air	≤ 95 %, sans condensation
Émissions parasites	Selon CEI 61000-6-4
Immunité aux perturbations	Selon CEI 61326-3-1 Selon CEI 61000-6-2 Selon CEI 60947-5-1


Classifications

ECLASS 5.0	27371990
ECLASS 5.1.4	27371990
ECLASS 6.0	27371819
ECLASS 6.2	27371819
ECLASS 7.0	27371819
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 8.1	27371819
ECLASS 9.0	27371819
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	41113704

Certifications

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
CCC certificate	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
EAC certificate / DoC	✓
Certificat cTUVus	✓
S Mark certificate	✓
EC-Type-Examination approval	✓
EC-Type-Examination approval (Machinery Directive)	✓
EC-Type-Examination approval (Machinery Regulation)	✓
Third party certificate	✓

Plan coté OSSD4



Dimensions en mm (inch)

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com