



MZ2Q-CSSPSKR0S20

MZ2Q-C

CAPTEURS POUR VÉRIN

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
MZ2Q-CSSPSKR0S20	1095814

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/MZ2Q-C



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Type de vérin	Rainure en C
Rainure de fabricant préférée	SMC Bimba
Champ de détection	0 mm ... 50 mm
Formes de vérin avec adaptateur	Rail SMC ECDQ2 Rail SMC CDQ2
Longueur du boîtier	19,5 mm
Sortie de commutation	2 x PNP
Fonction de sortie	2 x contact NO
Versión électrique	CC 4 fils
Indice de protection	IP67 ¹⁾
Réglage	
Panneau de commande apprentissage	Programmation des points de commutation 1 et 2
Caractéristiques spécifiques	Boîtier noir Configuration spéciale du logiciel

¹⁾ Selon EN 60529.

Mécanique/électronique

Champ de détection	0 mm ... 50 mm
Tension d'alimentation	12 V DC ... 30 V DC
Consommation	Typ. 20 mA, sans charge
Chute de tension	≤ 2,2 V
Courant permanent I_a	≤ 100 mA
Classe de protection	III
Hystérésis typ.	1 mT

¹⁾ Tension d'alimentation U_B et température ambiante T_a constantes.

Reproductibilité	$\leq 0,1 \text{ mT}^{1)}$
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Protection contre les courts-circuits	Oui
LED d'état de commutation	Oui
Apprentissage	Oui
Suppression d'impulsion à la mise sous tension	Oui
Température de fonctionnement	-20 °C ... +75 °C
Immunité aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
CEM	Selon EN 60947-5-2
Mode de raccordement	Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée, 0,5 m
Mode de raccordement, détail	
Section du conducteur	0,08 mm ²
Diamètre de câble	Ø 2,6 mm
Rayon de courbure	En cas de pose fixe > 5 x diamètre de câble
	À l'état en mouvement > 10 x diamètre de câble
Sortie de câble	Axial
Câble de raccordement Élément de commande	
Mode de raccordement	Câble, 4 fils, 0,1 m
Câble de raccordement Élément de commande Détails	
Section du conducteur	0,08 mm ²
Diamètre de câble	Ø 2,3 mm
Rayon de courbure	En cas de pose fixe > 5 x diamètre de câble
	À l'état en mouvement > 10 x diamètre de câble
Sortie de câble	Axial
Matériau	
Boîtier	Plastique
Câble	PUR
Fichier UL n°	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

¹⁾ Tension d'alimentation U_B et température ambiante T_a constantes.

Certifications

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

Classifications

ECLASS 5.0	27270104
ECLASS 5.1.4	27270104

ECLASS 6.0	27270104
ECLASS 6.2	27270104
ECLASS 7.0	27270104
ECLASS 8.0	27270104
ECLASS 8.1	27270104
ECLASS 9.0	27270104
ECLASS 10.0	27270104
ECLASS 11.0	27270104
ECLASS 12.0	27274301
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544
UNSPSC 16.0901	39122230

Consigne de montage






Schéma de raccordement Cd-032



Plan coté Câble avec fiche M8, avec bague moletée



- Dimensions en mm (inch)
- ① centre de l'élément de capteur
 - ② vis de fixation diam. 1,3
 - ③ LED
 - ④ Touche d'apprentissage
 - ⑤ LED
 - ⑥ nervures pour collier de serrage
 - ⑦ pour vérin SMC/Bimba (MZ2Q-CSxxxx)
 - ⑧ pour vérin Festo (MZ2Q-CFxxxx)
 - ⑨ Raccordement

Référence	Type	L1	L2	Nombre de fils
1146367	MZ2Q-CSLPSKR0	100 mm	300 mm	4
1146368	MZ2Q-CFLPSKR0	100 mm	300 mm	4
1096578	MZ2Q-CSSNSKR0S21	100 mm	500 mm	4
1044557	MZ2Q-CSSPSKR0S01	100 mm	500 mm	4
1095814	MZ2Q-CSSPSKR0S20	100 mm	500 mm	4
1118101	MZ2Q-CSSPSKR0S22	100 mm	500 mm	4
1042239	MZ2Q-CSSPSKR0	100 mm	500 mm	4
1042243	MZ2Q-CFSPSKR0	100 mm	500 mm	4
1147171	MZ2Q-CSSPSKR0S25	300 mm	500 mm	4

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/MZ2Q-C

	description succincte	type	référence
technique de fixation			
	Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 1 mm à 130 mm, température ambiante de -30 °C à 80 °C Matériau: Acier inoxydable, aluminium Détails: Acier inoxydable, aluminium Unité d'emballage: 1 pièce Convient pour: Rainure en C	BEF-KHZ-RC1-130	2077686
	Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 12 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C Matériau: Plastique, aluminium Détails: Plastique, aluminium Unité d'emballage: 1 pièce Convient pour: Rainure en C	BEF-KHZ-RC-12	2077673
	Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 1 mm à 25 mm, température ambiante de -30 °C à 80 °C Matériau: Acier inoxydable, aluminium Détails: Acier inoxydable, aluminium Unité d'emballage: 1 pièce Convient pour: Rainure en C	BEF-KHZ-RC1-25	2077685
	Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 16 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C Matériau: Plastique, aluminium Détails: Plastique, aluminium Unité d'emballage: 1 pièce Convient pour: Rainure en C	BEF-KHZ-RC-16	2077672
	Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 20 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C Matériau: Plastique, aluminium Détails: Plastique, aluminium Unité d'emballage: 1 pièce Convient pour: Rainure en C	BEF-KHZ-RC-20	2077671
	Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 25 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C Matériau: Plastique, aluminium Détails: Plastique, aluminium Unité d'emballage: 1 pièce Convient pour: Rainure en C	BEF-KHZ-RC-25	2077670
	Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 32 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C Matériau: Plastique, aluminium Détails: Plastique, aluminium Unité d'emballage: 1 pièce Convient pour: Rainure en C	BEF-KHZ-RC-32	2077669
	Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 40 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C Matériau: Plastique, aluminium Détails: Plastique, aluminium Unité d'emballage: 1 pièce Convient pour: Rainure en C	BEF-KHZ-RC-40	2077668
	Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 50 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C Matériau: Plastique, aluminium Détails: Plastique, aluminium Unité d'emballage: 1 pièce Convient pour: Rainure en C	BEF-KHZ-RC-50	2077667
	Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 63 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C Matériau: Plastique, aluminium Détails: Plastique, aluminium Unité d'emballage: 1 pièce Convient pour: Rainure en C	BEF-KHZ-RC-63	2077666

	description succincte	type	référence
connecteurs et câbles			
	• Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit, Codage A • Description: Non blindé • Raccordement: Borniers à vis • Section du conducteur admissible: 0,14 mm² ... 0,5 mm²	DOS-0804-G	6009974
	• Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, coudé, Codage A • Description: Non blindé • Raccordement: Raccordement soudé • Section du conducteur admissible: ≤ 0,25 mm²	DOS-0804-W	6009975
	• Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M8, 4 pôles, droit, Codage A • Description: Non blindé • Raccordement: Borniers à vis • Section du conducteur admissible: 0,14 mm² ... 0,5 mm²	STE-0804-G	6037323
	• Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit, Codage A • Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte • Type de signal: Câble capteur / actionneur • Câble: 0,6 m, 4 fils, PVC • Description: Câble capteur / actionneur, non blindé • Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique, zones non sollicitées	YF8U14-C60VA3XLEAX	2145852
	• Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit, Codage A • Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte • Type de signal: Câble capteur / actionneur • Câble: 1 m, 4 fils, PVC • Description: Câble capteur / actionneur, non blindé • Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique, zones non sollicitées	YF8U14-010VA3X-LEAX	2145853
	• Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, coudé, Codage A • Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte • Type de signal: Câble capteur / actionneur • Câble: 0,6 m, 4 fils, PVC • Description: Câble capteur / actionneur, non blindé • Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique, zones non sollicitées	YG8U14-C60VA3XLEAX	2145854
	• Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, coudé, Codage A • Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte • Type de signal: Câble capteur / actionneur • Câble: 3 m, 4 fils, PVC • Description: Câble capteur / actionneur, non blindé • Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique, zones non sollicitées	YG8U14-030VA3X-LEAX	2145857
	• Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, coudé, Codage A • Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte • Type de signal: Câble capteur / actionneur • Câble: 1 m, 4 fils, PVC • Description: Câble capteur / actionneur, non blindé • Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique, zones non sollicitées	YG8U14-010VA3X-LEAX	2145855

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com