



IMS18-08BPOVU2S

IMS


DÉTECTEURS DE PROXIMITÉ INDUCTIFS

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

| type | référence |
|-----------------|-----------|
| IMS18-08BPOVU2S | 1097650 |

compris dans la livraison: BEF-MU-M18 (1)Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/IMS

caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Forme | Métrique |
| Forme du boîtier | Type standard |
| Filetage | M18 x 1 |
| Diamètre | Ø 18 mm |
| Distance de commutation S_n | 8 mm |
| Portée sécurisée S_a | 6,48 mm |
| Montage dans métal | Quasi noyable ¹⁾ |
| Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
| Mode de raccordement | Câble, 3 fils, 2 m |
| Sortie de commutation | PNP |
| Détail sortie de commutation | PNP |
| Fonction de sortie | Contact NF |
| Version électrique | CC 3 fils |
| Indice de protection | IP68 ²⁾ IP69K ³⁾ |
| Caractéristiques spécifiques | Résistant aux réfrigérants et aux lubrifiants, résistance aux températures élevées |
| Applications spéciales | Engins mobiles, Zone de réfrigérants et de lubrifiants, Conditions d'utilisation difficiles |
| Contenu de la livraison | Écrou de fixation, laiton, nickelé (2 x) |

¹⁾ Pour un montage dans des matériaux conducteurs, les capteurs doivent dépasser de la distance E (E = 2 mm).²⁾ Selon EN 60529.³⁾ Selon ISO 20653:2013-03.

Mécanique/électronique

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 7,2 V DC ... 60 V DC |
| Ondulation résiduelle | ≤ 10 % |
| Chute de tension | ≤ 2,5 V ¹⁾ |
| Durée d'initialisation | 100 ms |
| Hystérésis | 3 % ... 20 % |
| Reproductibilité | ≤ 2 % ²⁾ |
| Dérive de température (de S_r) | ± 10 % |
| CEM | Perturbations rayonnées et immunité aux interférences selon la directive automobile ECE-R10 rév. 5 : réception E1 Immunité aux interférences selon DIN ISO 11452-2 : 100 V/m AM vertical 20 MHz - 800 MHz ; AM horizontal 200 MHz - 800 MHz ; PM vertical/horizontal 800 MHz - 2,7 GHz Perturbations conduites selon ISO 7637-2 (impulsion/degre d'intensité/critère de défaillance 12 V/critère de défaillance 24 V): 1/IV/C/C, 2a/IV/A/A, 2b/IV/C/C, 3a/IV/A/A, 3b/IV/A/A, 4/IV/C/A, 5a/IV/B/B, 5b/IV/B/B EN 61000-4-2 ESD : 4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 HF rayonnées : 10 V/m EN 61000-4-4 burst : 2 kV EN 61000-4-5 surge : 0,5 kV L-to-L, R _i : 2 Ohm EN 61000-4-6 HF liaison par câble : 10 V |
| Évaluation environnementale | Variation rapide de température EN 60068-2-14, Na : TA = -25 °C, TB = 75 °C, t1 = 40 min, t2 = < 10 s, 300 cycles, delta S _r ≤ 10 % |
| Test de corrosion | Test au brouillard salin EN 60068-2-52 : degré d'intensité 5, 4 cycles |
| Courant permanent I_a | ≤ 200 mA ³⁾ |
| Courant à vide | ≤ 10 mA |
| Matériau du câble | PUR |
| Section du conducteur | 0,5 mm ² |
| Diamètre de câble | Ø 5 mm |
| Protection contre les courts-circuits | ✓ |
| Suppression d'impulsion à la mise sous tension | ✓ |
| Immunité aux chocs et aux vibrations | Immunité aux vibrations EN 60068-2-6 Fc : 25 g peak (10 Hz à 2.000 Hz) / -20 °C à +50 °C Immunité aux chocs EN 60068-2-27 Ea : 100 g 11 ms; 3 chocs chaque direction des 3 axes de coordonnées / -40 °C à +85 °C Immunité aux chocs permanents EN 60068-2-29 Eb : 40 g 3 ms rise, 7 ms fall / 5.000 chocs dans chaque direction des 3 axes de coordonnées / -20 °C à +50 °C Brouillage bande large EN 60068-2-64 : 15 g rms (5 Hz à 2.000 Hz) / 8 heures dans chaque direction des 3 axes de coordonnées / -40 °C à +85 °C |
| Température de fonctionnement | -40 °C ... +100 °C |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable V2A, DIN 1.4305 / AISI 303 |
| Matériau, surface active | Plastique, LCP |
| Longueur du boîtier | 60 mm |
| Longueur de filetage utile | 54,5 mm |
| Couple de serrage max. | Typ. 60 Nm |
| Classe de protection | III |

¹⁾ Pour I_a max.

²⁾ Tension d'alimentation U_B et température ambiante Ta constantes.

³⁾ Voir courbe caractéristique « Courant permanent I_a par rapport à la température ».

| | |
|--|--|
| Fichier UL n° | E181493 |
| <small>1) Pour I_a max. 2) Tension d'alimentation U_B et température ambiante T_a constantes. 3) Voir courbe caractéristique « Courant permanent I_a par rapport à la température ».</small> | |
| Grandeur caractéristiques relatives à la sécurité | |
| | |
| MTTF_D | 1.196 années |
| DC_{avg} | 0 % |
| Facteurs de réduction | |
| | |
| Remarque | Les valeurs sont valables comme valeurs indicatives pouvant varier |
| Acier inoxydable (V2A) | Env. 0,55 |
| Aluminium (Al) | Env. 0,24 |
| Cuivre (Cu) | Env. 0,19 |
| Laiton (Ms) | Env. 0,24 |
| Consigne de montage | |
| | |
| Remarque | Pour le schéma correspondant, voir « Consignes de montage » |
| A | 9 mm |
| B | 18 mm |
| C | 18 mm |
| D | 24 mm |
| E | 2 mm |
| F | 64 mm |
| Certifications | |
| | |
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| CCC certificate | ✓ |
| cULus certificate | ✓ |
| ECE test certificate | ✓ |
| Classifications | |
| | |
| ECLASS 5.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 6.0 | 27270101 |
| ECLASS 6.2 | 27270101 |
| ECLASS 7.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |

| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |

Consigne de montage Montage quasi noyable








Schéma de raccordement Cd-003




Abaissement de la température



Courbe de réponse



Plan coté IMS18, V2A, noyable



Dimensions en mm (inch)

- ① Raccordement
- ② LED
- ③ Écrou de fixation (2 x) ; SW 24, laiton nickelé

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/IMS

| | description succincte | type | référence |
|---|--|--------------|------------------|
| technique de fixation | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Description: Plaque N06N pour support de serrage universel • Matériau: Acier inoxydable, acier inoxydable • Détails: Acier inoxydable 1.4571 (plaque), acier inoxydable 1.4408 (support de serrage) • Contenu de la livraison: Support de serrage universel (5322627), matériel de fixation • Convient pour: MH15, MH15V, V180-2, V18V, W15, GR18, V18, V18 Laser, V12-2, SimpleSense, Capteurs circulaires M18 | BEF-KHS-N06N | 2051622 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Description: Équerre de fixation pour capteurs M18 • Matériau: Acier • Détails: Acier galvanisé • Contenu de la livraison: Sans matériel de fixation • Convient pour: GR18, V180-2, V18, W15, Z1, Z2 | BEF-WN-M18 | 5308446 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Description: Équerre de fixation pour capteurs M18 • Matériau: Acier inoxydable • Détails: Acier inoxydable • Contenu de la livraison: Sans matériel de fixation | BEF-WN-M18N | 5320947 |

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com