

**TMM22E-PKZ045S04**

TMS/TMM22

**CAPTEURS D'INCLINAISON**

**SICK**  
Sensor Intelligence.

illustration non contractuelle

## informations de commande

type	référence
TMM22E-PKZ045S04	1117509

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/TMS\\_TMM22](http://www.sick.com/TMS_TMM22)

## caractéristiques techniques détaillées

## Caractéristiques

Produit spécial	✓
Particularité	Câble, 2 m Extrémité de câble ouverte
Appareil de référence standard	TMM22E-PKG045

## Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

MTTF <sub>D</sub> (temps moyen avant défaillance dangereuse)	961 années (EN ISO 13849-1) <sup>1)</sup>
--	---

<sup>1)</sup> Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température moyenne de 40 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a. Toutes les défaillances électroniques sont considérées comme des défaillances dangereuses. Pour plus d'informations, voir le document n° 8015532.

## Performance

Nombre d'axes	2
Plage de mesure	± 45°
Résolution	≤ 0,015°
Précision de mesure statique	Typ. 0,25°, max. 0,6° <sup>1)</sup>
Répétabilité	30 µA <sup>2)</sup>
Sensibilité croisée compensée (deux axes)	Typ. ± 0,5°, max. ± 0,9°
Coefficient thermique (point zéro)	±0,03°/K
Fréquence limite	2 Hz
Période d'échantillonnage	400 Hz

<sup>1)</sup> Selon la norme DIN ISO 1319-1, position de la limite d'erreur supérieure et inférieure en fonction de la situation de montage, valeur indiquée se réfère à la position symétrique, c.à.d. différences vers le haut et vers le bas ont la même valeur.

<sup>2)</sup> Selon la norme DIN ISO 55350-13 : 68,3 % des valeurs mesurées se situent au sein de la plage indiquée.

## Interfaces

Interface de communication	Analogique / Courant électrique
Sortie courant	4 mA ... 20 mA
Fonction 0-Jeu via matériel broche	✓
Résistance ohmique	200 Ω ... 900 Ω <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> À 24 V CC. La valeur dépend de la tension d'alimentation et peut être consultée dans la notice d'instructions.

<b>Informations d'état</b>	
LED	2x (vert/rouge)
Signal de sortie (erreur)	2...3 mA
<b>Durée d'initialisation</b>	250 ms

<sup>1)</sup> À 24 V CC. La valeur dépend de la tension d'alimentation et peut être consultée dans la notice d'instructions.

## Électrique

<b>Mode de raccordement</b>	Câble, 5 fils, 2 m
<b>Tension d'alimentation</b>	12 V DC ... 30 V DC
<b>Consommation</b>	< 30 mA (+ I <sub>loop</sub> ) @ 24 V
<b>Protection contre l'inversion de polarité</b>	✓
<b>Protection contre les courts-circuits des sorties</b>	✓

## Mécanique

<b>Dimensions</b>	38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm
<b>Poids</b>	Env. 60 g
<b>Matériaux, boîtier</b>	Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre
<b>Matériaux, câble</b>	PUR

## Caractéristiques ambiantes

<b>CEM</b>	EN 61326-1
<b>Indice de protection</b>	IP66 IP67 IP68 IP69K
<b>Plage de température de fonctionnement</b>	-40 °C ... +80 °C
<b>Plage de température de stockage</b>	-40 °C ... +85 °C
<b>Résistance aux chocs</b>	100 g, 6 ms (selon EN 60068-2-27)
<b>Résistance aux vibrations</b>	10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)

## Certifications


<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>ACMA declaration of conformity</b>	✓
<b>Moroccan declaration of conformity</b>	✓
<b>China-RoHS</b>	✓
<b>Certification cULus</b>	✓

## Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27270790
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27270790
<b>ECLASS 6.0</b>	27270790
<b>ECLASS 6.2</b>	27270790
<b>ECLASS 7.0</b>	27270790
<b>ECLASS 8.0</b>	27270790


<b>ECLASS 8.1</b>	27270790
<b>ECLASS 9.0</b>	27270790
<b>ECLASS 10.0</b>	27271101
<b>ECLASS 11.0</b>	27271101
<b>ECLASS 12.0</b>	27271101
<b>ETIM 5.0</b>	EC001852
<b>ETIM 6.0</b>	EC001852
<b>ETIM 7.0</b>	EC001852
<b>ETIM 8.0</b>	EC001852
<b>UNSPSC 16.0901</b>	41111613

### Plan coté



Dimensions en mm (inch)

### Affectation des broches



PIN Fiche M12, 5 pôles	Couleurs des fils (raccordement des câbles)	Signal TMS22E	Signal TMM22E
1	Marron	U <sub>S</sub>	U <sub>S</sub>
2	Blanc	Axe Z	Axe Y
3	Bleu	GND	GND
4	Noir	n.c.	Axe X

<b>PINFiche M12, 5 pôles</b>	<b>Couleurs des fils (raccordement des câbles)</b>	<b>SignalTMS22E</b>	<b>SignalTMM22E</b>
5	Gris	TEACH <sup>1)</sup>	TEACH <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Pour activer le réglage du zéro, connecter TEACH (broche 5) à GND (broche 3) pendant au moins 1 seconde.

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)