



GTB20G-1IRC1160ZZZ

G20

CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES

SICK
Sensor Intelligence.




illustration non contractuelle



informations de commande

type	référence
GTB20G-1IRC1160ZZZ	1119842

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/G20

caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Principe de fonctionnement, détail	Élimination d'arrière-plan
Distance de commutation	
Distance de commutation min.	0,005 m
Distance de commutation max.	3 m
Plage de réglage seuil de commutation pour l'élimination de l'arrière-plan	0,1 m ... 3 m
Objet de référence	Objet avec coefficient de réflexion diffuse de 90 % (correspond au blanc standard selon DIN 5033)
Distance minimale entre la distance de commutation réglée et l'arrière-plan (noir 6 % / blanc 90 %)	200 mm, à une distance de 1000 mm
Faisceau de l'émetteur	
Source d'émission	LED
Type de lumière	Lumière rouge visible
Forme du spot lumineux	Rectangulaire
Taille du spot lumineux (distance)	Ø 28 mm (500 mm)
Diffusion maximale du faisceau de transmission autour de l'axe de transmission normalisé (angle de strabisme)	< +/- 1,5° (à T _U = +23 °C)
Caractéristiques LED	
Référence normative	EN 62471:2008-09 CEI 62471:2006, modifié
Identification des groupes à risque par LED	Groupe libre
Longueur d'onde	630 nm

	Durée de vie moyenne	100.000 h à T _U = +25 °C
Réglage	Potentiomètre	Pour le réglage de la distance de commutation, 7 tours
Affichage	LED verte	Afficheur d'état Activé en permanence : mise sous tension
	LED jaune	État réception de lumière Activé en permanence : Objet présent Désactivé en permanence : Objet absent

Électrique

Tension d'alimentation U_e	24 V AC/DC ... 240 V AC/DC ¹⁾
Ondulation résiduelle	< 10 %
Catégorie d'utilisation	DC-13 (selon EN 60947-1) AC-15 (selon EN 60947-1)
Consommation	≤ 10 mA, sans charge. A 230 V AC/CC ≤ 45 mA, sans charge. A 24 V AC/CC
Classe de protection	II
Sortie numérique	Nombre 2 (antivalent)
	Type Relais, SPDT, avec isolation électrique sécurisée ²⁾
	Type de commutation Commutation claire/sombre
	Courant de sortie I _{max} . 4 A@250 V AC, 4 A@24 VDC, 0.11 A@250 V DC UL: 4 A@250 V AC, general use 4 A @ 250 V AC, resistive (NO) 3 A @ 250 V AC, resistive (NC) 4 A @ 24 V DC, NO, general use 3 A @ 24 V DC, NC, general use R300/B300 (NO contacts only)
	Temps de réponse ≤ 15 ms
	Fréquence de commutation 10 Hz ³⁾
Affectation des broches/fils	BN L/(+) BU N/(-) WH Relay COM BK Relay NO Sortie relais, commutation claire, objet présent sortie HIGH GY Relay NC

¹⁾ +/- 10 %.

²⁾ S'applique uniquement aux appareils fabriqués avant le 18 juin 2023, avec un code de la date de 2324 ou antérieur. Prévoir une extinction d'arc appropriée pour une charge inductive ou capacitive. Les contacts de sortie à relais sont isolés de la tension d'alimentation par une isolation de base de 3,2 mm. Selon l'application, une isolation supplémentaire doit être éventuellement effectuée dans le circuit côté utilisateur.

³⁾ Pour un rapport clair/sombre de 1:1.

Mécanique

Forme	Rectangulaire
Dimensions (l x H x P)	23,5 mm x 74,5 mm x 63 mm

Raccordement	Câble, 5 fils, 2 m
Raccordement, détail	
Propriété de congélation	Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C
Section du conducteur	0,32 mm²
Diamètre de câble	Ø 5 mm
Longueur de câble (L)	2 m
Matériau	
Boîtier	Plastique, ABS
Vitre frontale	Plastique, PMMA
Câble	Plastique, PVC
Poids	Env. 155 g

Caractéristiques ambiantes

Indice de protection	IP67 (EN 60529)
Température de fonctionnement	-30 °C ... +60 °C ¹⁾
Température ambiante d'entreposage	-40 °C ... +70 °C
Standard insensibilité à la lumière ambiante	Lumière du soleil: ≤ 20.000 lx
Immunité aux chocs	30 g, 11 ms (3 chocs positifs et 3 négatifs le long des axes X, Y, Z, soit 18 chocs au total (EN60068-2-27))
Immunité aux vibrations	10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
Humidité de l'air	35 % ... 95 %, humidité relative (pas de buée)
Compatibilité électromagnétique (CEM)	EN 60947-5-2, EN 61000-6-3
Fichier UL n°	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

¹⁾ La température ambiante maximale est de 50 °C (UL).

Certifications


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
CCC certificate	✓
cULus certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓

Classifications

ECLASS 5.0	27270904
ECLASS 5.1.4	27270904
ECLASS 6.0	27270904
ECLASS 6.2	27270904
ECLASS 7.0	27270904
ECLASS 8.0	27270904
ECLASS 8.1	27270904


ECLASS 9.0	27270904
ECLASS 10.0	27270904
ECLASS 11.0	27270904
ECLASS 12.0	27270903
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
ETIM 8.0	EC002719
UNSPSC 16.0901	39121528

Éléments d'affichage et de réglage



② LED jaune

Éléments d'affichage et de réglage



- ① LED verte
- ② LED jaune
- ③ potentiomètre

Mode de raccordement Câble, 5 fils






Schéma de raccordement Cd-163




Caractéristique

Minimum distance in mm (y) between the set sensing range (x) and white background (90 % remission)



- ① Objet noir, coefficient de réflexion diffuse 6 %
- ② Objet gris, coefficient de réflexion diffuse 18 %
- ③ Objet blanc, coefficient de réflexion diffuse 90 %



Example:
Safe suppression of the background




Black object (6 % remission)
Set sensing range $x = 1.0$ m
Needed minimum distance to white background $y = 200$ mm

Taille du spot lumineux

Dimensions in mm (inch)



Graphique de la portée



1	Objet noir, coefficient de réflexion diffuse 6 %
2	Objet gris, coefficient de réflexion diffuse 18 %
3	Objet blanc, coefficient de réflexion diffuse 90 %
A	Distance de commutation min. en m
B	Distance de commutation max. en m
C	Plage de vision
D	Plage de réglage seuil de commutation pour l'élimination de l'arrière-plan

Technical drawing of the SICK S3000 sensor, showing front and side views with dimensions in mm and inches.

Front View Dimensions:

- Overall width: 41.2 (1.62)
- Overall height: 74.5 (2.93)
- Mounting hole diameter: $\varnothing 4.3$ (0.17)
- Mounting hole spacing: 63.9 (2.52)
- Bottom flange thickness: 5.3 (0.21)
- Bottom flange width: 4.8 (0.19)
- Bottom flange outer width: 44.3 (1.74)
- Bottom flange outer height: 5.34 (0.21)
- Bottom flange angle: 45°
- Bottom flange hole diameter: $\varnothing 5$ (0.21)
- Bottom flange hole offset: L

Side View Dimensions:

- Overall width: 23.5 (0.93)
- Overall height: 5 (0.2)
- Mounting hole diameter: $\varnothing 4.3$ (0.17)
- Mounting hole spacing: 63.9 (2.52)
- Bottom flange thickness: 5.3 (0.21)
- Bottom flange width: 4.8 (0.19)
- Bottom flange outer width: 44.3 (1.74)
- Bottom flange outer height: 5.34 (0.21)
- Bottom flange angle: 45°
- Bottom flange hole diameter: $\varnothing 5$ (0.21)
- Bottom flange hole offset: L

Other Dimensions:

- Overall width: 52.5 (2.07)
- Overall height: 1.65 (0.06)
- Mounting hole diameter: $\varnothing 4.3$ (0.17)
- Mounting hole spacing: 63.9 (2.52)
- Bottom flange thickness: 5.3 (0.21)
- Bottom flange width: 4.8 (0.19)
- Bottom flange outer width: 44.3 (1.74)
- Bottom flange outer height: 5.34 (0.21)
- Bottom flange angle: 45°
- Bottom flange hole diameter: $\varnothing 5$ (0.21)
- Bottom flange hole offset: L

⑥ Éléments d'affichage et de réglage

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/G20

	description succincte	type	référence
technique de fixation			
	• Description: Équerre de fixation • Matériau: Acier inoxydable • Détails: Acier inoxydable V2A (1.4301) • Contenu de la livraison: 2 vis, 2 écrous, 2 bagues de retenue, 2 rondelles pour la fixation du capteur • Convient pour: W280-2, G20	BEF-W280	5313885
connecteurs et câbles			
	• Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • Description: Non blindé • Raccordement: Borniers à vis • Section du conducteur admissible: ≤ 0,75 mm² • Remarque: Pour technologie de bus de terrain	STE-1205-G	6022083

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com