



WFE-180120B337

WFE

CAPTEURS À FOURCHE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### informations de commande

type	référence
WFE-180120B337	1106558

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/WFE](http://www.sick.com/WFE)

illustration non contractuelle



### caractéristiques techniques détaillées

#### Caractéristiques

<b>Dimensions (l x H x P)</b>	10 mm x 209,3 mm x 143 mm
<b>Écartement de fourche</b>	180 mm
<b>Profondeur de fourche</b>	120 mm
<b>Source d'émission</b>	LED, lumière rouge visible
<b>Plus petit objet détectable (MDO)</b>	0,5 mm
<b>Affichage</b>	LED d'état verte : afficheur d'état LED d'état jaune : état sortie de commutation Q
<b>Réglage</b>	Potentiomètre, interrupteur lumière/obscurité
<b>Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité</b>	
	MTTF <sub>D</sub> 1.217 années
	DC <sub>avg</sub> 0 %
	T <sub>M</sub> (durée d'utilisation) 20 années

#### Électrique

<b>Tension d'alimentation</b>	10 V DC ... 30 V DC
<b>Ondulation résiduelle</b>	< 10 %
<b>Consommation</b>	< 30 mA <sup>1)</sup>
<b>Durée d'initialisation</b>	100 ms
<b>Fréquence de commutation</b>	5 kHz
<b>Temps de réponse</b>	≤ 100 μs
<b>Stabilité du temps de réponse</b>	± 20 μs
<b>Sortie de commutation</b>	Push-pull : PNP/NPN

<sup>1)</sup> Sans charge.

<b>Sortie de commutation (tension)</b>	Push-Pull : PNP/NPN High = $U_V - < 2 V$ / Low : $\leq 2 V$
<b>Type de commutation</b>	Commutation claire/sombre
<b>Sortie de commutation hystérésis</b>	< 0,2 mm
<b>Courant de sortie <math>I_{max}</math>.</b>	100 mA
<b>Classe de protection</b>	III
<b>Protection électriques</b>	Raccordements $U_V$ protégés contre l'inversion de polarité Sortie Q protégée contre les courts-circuits Suppression des impulsions parasites
<b>Mode de raccordement</b>	Connecteur mâle M8, 3 pôles
<b>Affectation des broches</b>	BN 1 + (L+) BU 3 - (M) BK 4 Q

<sup>1)</sup> Sans charge.

## Mécanique

<b>Matériau du boîtier</b>	ABS Acier au carbone revêtu (cadre)
<b>Poids</b>	Env. 245 g

## Caractéristiques ambiantes

<b>Température de fonctionnement</b>	-20 °C ... +60 °C
<b>Température ambiante d'entreposage</b>	-40 °C ... +75 °C
<b>Insensibilité à la lumière ambiante</b>	$\leq 10.000$ lx
<b>Résistance aux chocs</b>	Selon DIN EN 60068-2-27 (30 g / 11 ms)
<b>Indice de protection</b>	IP67
<b>Fichier UL n°</b>	NRKH.E348498 & NRKH7.E348498

## Certifications


<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>ACMA declaration of conformity</b>	✓
<b>Moroccan declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓
<b>cULus certificate</b>	✓
<b>Photobiological safety (IEC EN 62471)</b>	✓

## Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27270909
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27270909
<b>ECLASS 6.0</b>	27270909
<b>ECLASS 6.2</b>	27270909
<b>ECLASS 7.0</b>	27270909
<b>ECLASS 8.0</b>	27270909




Affectation des broches, voir tableau des caractéristiques techniques : électrique



connecteur mâle M8, 3 pôles

Possibilités de réglage WFE-xxxxxxx7



- ① LED d'état jaune : état sortie de commutation
- ② LED d'état verte : tension d'alimentation active
- ③ potentiomètre pour le réglage de la sensibilité
- ④ commutateur rotatif clair/sombre : L= commutation claire, D = commutation sombre

### accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/WFE](http://www.sick.com/WFE)

	description succincte	type	référence
connecteurs et câbles			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Description:</b> Non blindé</li> <li>• <b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur femelle, M8, 3 pôles, droit, Codage A</li> <li>• <b>Raccordement:</b> Borniers à vis</li> <li>• <b>Section du conducteur admissible:</b> 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>	DOS-0803-G	7902077
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Description:</b> Non blindé</li> <li>• <b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur mâle, M8, 3 pôles, droit, Codage A</li> <li>• <b>Raccordement:</b> Borniers à vis</li> <li>• <b>Section du conducteur admissible:</b> 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>	STE-0803-G	6037322
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Description:</b> Câble capteur / actionneur, non blindé</li> <li>• <b>Mode de raccordement tête A:</b> Connecteur femelle, M8, 3 pôles, droit, Codage A</li> <li>• <b>Mode de raccordement tête B:</b> Extrémité de câble ouverte</li> <li>• <b>Type de signal:</b> Câble capteur / actionneur</li> <li>• <b>Câble:</b> 5 m, 3 fils, PVC</li> <li>• <b>Domaine d'utilisation:</b> Zones non sollicitées, Domaine de produit chimique</li> </ul>	YF8U13-050VA1X-LEAX	2095884

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)