



**MAX30N-72V20K10500**

MAX

CODEURS LINÉAIRES MAGNÉTOSTRICTIFS

**SICK**  
Sensor Intelligence.



illustration non contractuelle

## informations de commande

type	référence
MAX30N-72V20K10500	1110393

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/MAX](http://www.sick.com/MAX)



## caractéristiques techniques détaillées

### Caractéristiques

<b>Contenu de la livraison</b>	Accessoires non inclus dans la livraison, à commander séparément.
<b>Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité</b>	
<b>MTTF<sub>D</sub> (temps moyen avant défaillance dangereuse)</b>	69 années (EN ISO 13849-1) <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température ambiante moyenne de l'électronique de 60 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8.760 h/a.  
Une La défaillance d'un composant électrique est considérée comme une défaillance dangereuse.

### Performance

<b>Type</b>	Boîtier à encastrer 30 mm - Montage du vérin IN
<b>Tube de pression/capuchon</b>	7 mm / Plat
<b>Mode de raccordement</b>	Câble de connexion, 3 fils, 300 mm
<b>Sens de raccordement</b>	Radial
<b>Plage de mesure</b>	
Grandeur de mesure	Position
Position (F.S.)	0 mm ... 500 mm <sup>1)</sup>
Zone zéro	21,5 mm
Zone d'amortissement	30 mm
<b>Conditions de fonctionnement</b>	
Température des fluides	-30 °C ... +95 °C <sup>2)</sup>
Humidité de l'air	90 % (condensation inadmissible)
Pression de fonctionnement P <sub>N</sub>	320 bars
Tension d'alimentation	24 V DC (8 ... 32 V CC)
Retard à la mise sous tension	< 250 ms
Intensité de mise en service	5,0 A/ 50 µs
Taux de mesure (interne)	2 ms
Taux de transfert (durée de cycle)	Constante

<sup>1)</sup> F.S. = Full Scale (Pleine échelle, valeur finale de la plage de mesure).

<sup>2)</sup> Due à la température maximale des fluides, à la température admissible du joint torique et à la qualité des signaux de l'aimant de position en fonction de la température.

<sup>3)</sup> Huile hydraulique à la température de fonctionnement.

<b>Précision</b>	
Tolérance des points de positionnement	$\leq \pm 1$ mm
Hystérésis	$\pm 0,1$ mm
Répétabilité	Typ. $\pm 0,2$ mm
Linéarité	Typ. $\pm 0,25$ mm (plage de mesure de 50 à 500 mm) <sup>3)</sup>
	Type $\pm 0,04$ % F.S. (plage de mesure de 500 à 1.500 mm)
<b>Dérive de température</b>	
Phase de préchauffage	Typ. $\leq \pm 0,25$ mm (2 min)
En fonctionnement	Typ. $\pm 0,25$ mm (plage de mesure de 50 à 500 mm) <sup>3)</sup>
	Type $\pm 0,04$ % F.S. (plage de mesure de 500 à 1.500 mm)

<sup>1)</sup> F.S. = Full Scale (Pleine échelle, valeur finale de la plage de mesure).

<sup>2)</sup> Due à la température maximale des fluides, à la température admissible du joint torique et à la qualité des signaux de l'aimant de position en fonction de la température.

<sup>3)</sup> Huile hydraulique à la température de fonctionnement.

## Interfaces

<b>Interface de communication</b>	Analogique
<b>Interface de communication détail</b>	Tension
<b>Sortie de tension</b>	0,25 V DC ... 4,75 V DC

## Électrique

<b>Mode de raccordement</b>	Câble de connexion, 3 fils, 300 mm
<b>Fonctionnement électrique</b>	
Tension d'alimentation	24 V DC (8 ... 32 V CC)
Ondulation résiduelle	< 1% S-S
Puissance absorbée	$\leq 0,75$ W
Consommation	$\leq 30$ mA
Résistance de charge	$RL \geq 10$ k $\Omega$
<b>Protection contre la surtension l'opération d'allumage (60 s)</b>	$\leq 36$ V sur tous les pôles durant la mise en marche (60 s) $\leq 48$ V à la terre pendant l'opération d'allumage (60 s)
<b>Protection contre l'inversion de polarité</b>	$\leq 36$ V (au niveau de tous les pôles) (ISO 16750-2)
<b>Résistance d'isolation</b>	$R_{iso} \geq 10$ M $\Omega$ , 60 s (ISO 16750-2)
<b>Résistance diélectrique</b>	500 V DC, 0 V CC (60 s) contre boîtier ( $R_{iso} \geq 1$ M $\Omega$ ) (ISO 16750-2)
<b>Protection contre les courts-circuits</b>	$V_S - GND$ sur boîtier

## Mécanique

<b>Dimensions</b>	
Boîtier	30 mm, 31f7 pour montage d'un vérin IN - alésage du vérin 31H8
$\varnothing$ tube de pression	7 mm
$\varnothing$ joint torique	24,99 mm x 3,53 mm
$\varnothing$ bague d'appui	31 mm x 25,8 mm x 1,4 mm
Longueur du câble	300 mm
<b>Matériau</b>	
Boîtier	Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303)
Conduite forcée	Acier inoxydable 1.4404, AISI 316L

# MAX30N-72V20K10500 | MAX

## CODEURS LINÉAIRES MAGNÉTOSTRICITIFS

Joint torique	NBR 70
Bague d'appui	PTFE
Gaine de câble	PUR

### Caractéristiques ambiantes

<b>CEM</b>	Directive UE 2014/30 / UE, marquage CE
Normes génériques	EN 61000-6-2/61000-6-3
Machines agricoles et forestières	EN ISO 14982
Impulsions transitoires	ISO 7637-2/ISO 16750-2
ESD (décharge dans l'air et au contact)	ISO 61000-4-2 / ISO 10605
<b>Vibrations</b>	
Sinus	15 g, 24 h/axe, 55 ... 2.000 Hz (CEI 60068-2-6)
Sinus sur bruit	13 g (r.m.s), 36 h/axe, 10 ... 2.000 Hz (CEI 60068-2-80)
Bruit à large bande (points de résonance exclus)	15 g (r.m.s), 48 h/axe, 10 ... 2.000 Hz (CEI 60068-2-64)
<b>Contrainte de pression</b>	
Pression de fonctionnement $P_N$	320 bars
Surpression $P_{max} = P_N \times 1,2$	380 bar
Pression de contrôle $P_{stat} = P_N \times 1,5$	480 bars
<b>Température et humidité de l'air</b>	
Stockage	-20 °C ... +65 °C <sup>1)</sup>
Fonctionnement (électronique)	-40 °C ... +105 °C <sup>2)</sup>
Humidité maximale de l'air	90 % (condensation inadmissible)
<b>Indice de protection</b>	
Boîtier	IP67 (EN 60529)

<sup>1)</sup> R. H. 55%.

<sup>2)</sup> En tenant compte de l'autoréchauffement, produite par le fonctionnement électrique continu avec tension d'alimentation.

### Certifications


<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>ACMA declaration of conformity</b>	✓
<b>Moroccan declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓
<b>Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)</b>	✓

### Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27270705
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27270705
<b>ECLASS 6.0</b>	27270705
<b>ECLASS 6.2</b>	27270705
<b>ECLASS 7.0</b>	27270705
<b>ECLASS 8.0</b>	27270705
<b>ECLASS 8.1</b>	27270705

<b>ECLASS 9.0</b>	27270705
<b>ECLASS 10.0</b>	27270705
<b>ECLASS 11.0</b>	27270705
<b>ECLASS 12.0</b>	27274304
<b>ETIM 5.0</b>	EC002544
<b>ETIM 6.0</b>	EC002544
<b>ETIM 7.0</b>	EC002544
<b>ETIM 8.0</b>	EC002544
<b>UNSPSC 16.0901</b>	41111613


### Installation de l'aimant de position



Dimensions en mm (inch)


- ① Axe ondulé
- ② Aimant de position
- ③ Circlip
- ④ Piston

### Aimant de position




Dimensions en mm (inch)

### Circlip




Dimensions en mm (inch)

### Axe ondulé




Dimensions en mm (inch)  
① Hauteur libre

Plan coté Câble, 3 fils




Couleur de fil	Raccordement
Marron	VDC
Bleu	GND
Noir / blanc	SIG (V)/SIG (mA)

Plan coté MAX30N




## Prescriptions de montage Espace de montage pour tige de piston et tube de pression



Voir les données de la notice d'instruction ( $d: 32 \leq d_1 \leq 40$ ).

- ① Plage de mesure
- ② zone d'amortissement
- ③ Raccord hydraulique

## Affectation des broches



Couleur de fil	Signal	Fonction
Marron	$V_s$	+12 V / +24 V
Bleu	GND	0 V
Noir	SIG (V, PWM)	<b>Interface</b>
Blanc	n.c.	Non affecté
Charge	$R_L$	$R_L \geq 10 \text{ k}\Omega$

Schéma de raccordement




schéma de raccordement

- ① Châssis GND
- ② Blindage du câble (en option)

# MAX30N-72V20K10500 | MAX

## CODEURS LINÉAIRES MAGNÉTOSTRICITIFS

### accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/MAX](http://www.sick.com/MAX)

	<b>description succincte</b>	<b>type</b>	<b>référence</b>
technique de fixation			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Rondelle d'arrêt pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique</li> <li><b>Matériau:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Détails:</b> Acier inoxydable 1.4319</li> <li><b>Unité d'emballage:</b> 1 pièce</li> </ul>	BEF-MK-SR-01	2116437
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Rondelle d'arrêt pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique</li> <li><b>Matériau:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Détails:</b> Acier inoxydable 1.4319</li> <li><b>Unité d'emballage:</b> 5 pièce</li> </ul>	BEF-MK-SR-05	2116438
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Rondelle d'arrêt pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique</li> <li><b>Matériau:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Détails:</b> Acier inoxydable 1.4319</li> <li><b>Unité d'emballage:</b> 10 pièce</li> </ul>	BEF-MK-SR-10	2116439
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Rondelle d'arrêt pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique</li> <li><b>Matériau:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Détails:</b> Acier inoxydable 1.4319</li> <li><b>Unité d'emballage:</b> 50 pièce</li> </ul>	BEF-MK-SR-50	2116440
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Axe ondulé pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique</li> <li><b>Matériau:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Détails:</b> 1.4568 (17-7 PH Condition CH900)</li> <li><b>Unité d'emballage:</b> 1 pièce</li> </ul>	BEF-MK-WF-01	2116431
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Axe ondulé pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique</li> <li><b>Matériau:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Détails:</b> 1.4568 (17-7 PH Condition CH900)</li> <li><b>Unité d'emballage:</b> 5 pièce</li> </ul>	BEF-MK-WF-05	2116432
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Axe ondulé pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique</li> <li><b>Matériau:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Détails:</b> 1.4568 (17-7 PH Condition CH900)</li> <li><b>Unité d'emballage:</b> 10 pièce</li> </ul>	BEF-MK-WF-10	2116433
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Description:</b> Axe ondulé pour l'installation de l'aimant de position dans le piston du vérin hydraulique</li> <li><b>Matériau:</b> Acier inoxydable</li> <li><b>Détails:</b> 1.4568 (17-7 PH Condition CH900)</li> <li><b>Unité d'emballage:</b> 50 pièce</li> </ul>	BEF-MK-WF-50	2116435

	<b>description succincte</b>	<b>type</b>	<b>référence</b>
Aimants			
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Segment de produits:</b> Aimants</li> <li><b>Produit:</b> Aimants de position</li> <li><b>Description:</b> Aimant de position pour codeurs linéaires magnétostriktifs montage : dans vérin hydraulique avec référence SICK n°2116431 Plage de température : -30 °C à +95 °C Dimensions : 17,4x12x10,6 mm Fluides : lubrifiants, huiles hydrauliques, pas de fluides agressifs (par exemple, acides ou alcalis)</li> </ul>	MAG-0-174-01	2112714
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Segment de produits:</b> Aimants</li> <li><b>Produit:</b> Aimants de position</li> <li><b>Description:</b> Aimant de position pour codeurs linéaires magnétostriktifs montage : dans vérin hydraulique avec référence SICK n°2116431 Plage de température : -30 °C à +95 °C Dimensions : 17,4x12x10,6 mm Fluides : lubrifiants, huiles hydrauliques, pas de fluides agressifs (par exemple, acides ou alcalis)</li> </ul>	MAG-0-174-05	2112713
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Segment de produits:</b> Aimants</li> <li><b>Produit:</b> Aimants de position</li> <li><b>Description:</b> Aimant de position pour codeurs linéaires magnétostriktifs montage : dans vérin hydraulique avec référence SICK n°2116431 Plage de température : -30 °C à +95 °C Dimensions : 17,4x12x10,6 mm Fluides : lubrifiants, huiles hydrauliques, pas de fluides agressifs (par exemple, acides ou alcalis)</li> </ul>	MAG-0-174-10	2115045
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Segment de produits:</b> Aimants</li> <li><b>Produit:</b> Aimants de position</li> <li><b>Description:</b> Aimant de position pour codeurs linéaires magnétostriktifs montage : dans vérin hydraulique avec référence SICK n°2116431 Plage de température : -30 °C à +95 °C Dimensions : 17,4x12x10,6 mm Fluides : lubrifiants, huiles hydrauliques, pas de fluides agressifs (par exemple, acides ou alcalis)</li> </ul>	MAG-0-174-50	2112711
connecteurs et câbles			
		BEF-EA-M12-S	2117513

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)