



FICHE TECHNIQUE

# MLG25N-2525E10501

MLG-2  
Rideaux d'automatisme

## RIDEAUX D'AUTOMATISME

# MLG25N-2525E10501

### INFORMATIONS DE COMMANDE

type	référence
MLG25N-2525E10501	1216568

D'autres versions d'appareils et accessoires sont disponibles à l'adresse [www.sick.com/MLG-2](http://www.sick.com/MLG-2)



illustration non contractuelle



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

### CARACTÉRISTIQUES

Version d'appareil	ProNet - Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain						
Principe du capteur	Émetteur / récepteur						
Plus petit objet détectable (MDO)	25 mm <sup>1)</sup> 29 mm <sup>2)</sup> <sup>3)</sup>						
Entraxe des faisceaux	25 mm						
Type de synchronisation	Câble						
Nombre de faisceaux	102						
Hauteur de détection	2.525 mm						
Caractéristiques logicielles (par défaut)	<table border="0"> <tr> <td>Q<sub>1</sub></td> <td>Contrôle de présence</td> </tr> <tr> <td>Adresse</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Vitesse de transmission RS-485</td> <td>—</td> </tr> </table>	Q <sub>1</sub>	Contrôle de présence	Adresse	—	Vitesse de transmission RS-485	—
Q <sub>1</sub>	Contrôle de présence						
Adresse	—						
Vitesse de transmission RS-485	—						
Mode de fonctionnement	<table border="0"> <tr> <td>Standard</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>Transparent</td> <td>✓</td> </tr> </table>	Standard	✓	Transparent	✓		
Standard	✓						
Transparent	✓						

<sup>1)</sup> MDO : taille min. d'objet détectable pour exactitude de mesure élevée.

<sup>2)</sup> MDO : taille min. d'objet détectable pour exactitude de mesure standard.

<sup>3)</sup> En fonction de l'entraxe des faisceaux sans réglage du faisceau croisé.

Résistant à la poussière et à la lumière du soleil		✓
Fonction	Faisceau croisé	✓
	Inhibition des faisceaux	✓
	Balayage haute vitesse	✓
	Grande exactitude de mesure	✓
Applications	Sortie de commutation	Détection d'objets/largeur d'objet Reconnaissance d'objets Classification des hauteurs Détection des trous/taille des trous Dimensions extérieures/intérieures Position de l'objet Position du trou Définition des zones
	Interface de données	Détection d'objets Détection des trous Mesure de la hauteur de l'objet Mesure de la dimension extérieure Mesure de la dimension intérieure Mesure de la position de l'objet Mesure de la position du trou
Compris dans la livraison	1 x émetteur 1 x récepteur 1 x Module de bus de terrain 4/6 x fixations QuickFix (à partir d'une hauteur de détection de 2 m, 6 fixations QuickFix) 1 x notice de démarrage rapide	

<sup>1)</sup> MDO : taille min. d'objet détectable pour exactitude de mesure élevée.

<sup>2)</sup> MDO : taille min. d'objet détectable pour exactitude de mesure standard.

<sup>3)</sup> En fonction de l'entraxe des faisceaux sans réglage du faisceau croisé.

## MÉCANIQUE/ÉLECTRONIQUE

Source d'émission	LED, lumière infrarouge
Longueur d'onde	850 nm
Tension d'alimentation $U_v$	CC 19,2 V ... 28,8 V <sup>1)</sup>
Consommation électrique émetteur	60,1 mA <sup>2)</sup>
Consommation électrique récepteur	140,4 mA <sup>2)</sup>
Puissance absorbée du module de bus de terrain	115 mW
Ondulation résiduelle	< 5 V <sub>ss</sub>
Courant de sortie $I_{max}$	100 mA
Charge de sortie, capacitive	100 nF
Charge de sortie, inductive	1 H
Durée d'initialisation	< 1 s
Sortie de commutation	Push-pull : PNP/NPN
Mode de raccordement	Fiche M12, 5 pôles, 0,22 m Connecteur mâle M12, 12 pôles, 0,21 m
Matériau du boîtier	Aluminium
Affichage	LED
Indice de protection	IP65, IP67 <sup>3)</sup>
Protections électriques	Raccordements $U_v$ protégés contre l'inversion de polarité Sortie Q protégée contre les courts-circuits

<sup>1)</sup> Sans charge.

<sup>2)</sup> Sans charge pour 24 V.

<sup>3)</sup> Fonctionnement à l'extérieur uniquement avec un boîtier de protection externe.

	Suppression des impulsions parasites
Classe de protection	III
Poids	5,349 kg
Vitre frontale	PMMA
Option	Aucune
Fichier UL n°	NRKH.E181493 (capteur)

<sup>1</sup> Sans charge.

<sup>2</sup> Sans charge pour 24 V.

<sup>3</sup> Fonctionnement à l'extérieur uniquement avec un boîtier de protection externe.

## PERFORMANCE

Portée maximale	7 m <sup>1</sup>
Portée minimale	≥ 0 m
Portée de travail	5 m
Temps de réponse	9,2 ms <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sans réserve pour les questions ambiantes et la détérioration de la diode.

<sup>2</sup> Sans high speed.

## INTERFACES

EtherCAT®	✓
Sortie numérique	Q <sub>1</sub>
Nombre	1

## CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

Immunité aux chocs	Chocs continus 10 g, 16 ms, 1.000 chocs Choc unique 15 g, 11 ms, 3 chocs par essieu
Immunité aux vibrations	Vibrations de forme sinusoïdale 10-150 Hz, 5 g
CEM	EN 60947-5-2
Insensibilité à la lumière ambiante	Direct: 150.000 lx <sup>1</sup> Indirect: 200.000 lx <sup>2</sup>
Température de fonctionnement	-30 °C ... +55 °C
Température ambiante d'entreposage	-40 °C ... +70 °C

<sup>1</sup> Mode outdoor.


<sup>2</sup> Résistant à la lumière constante indirecte.

## CERTIFICATIONS

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
Profinet certificate	✓
Photobiological safety (IEC EN 62471)	✓

Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854) ✓

**PLAN COTÉ**



<b>Beam separation 2.5 mm</b>	62.25 (2.45)	17.15 (0.68)
<b>Beam separation 5 mm</b>	63.3 (2.49)	16.1 (0.63)
<b>Beam separation 10 mm</b>	68.3 (2.69)	16.1 (0.63)
<b>Beam separation 20 mm</b>	68.3 (2.69)/78.3 (3.08) <sup>3)</sup>	16.1 (0.63)
<b>Beam separation 25 mm</b>	83.3 (3.28)	16.1 (0.63)
<b>Beam separation 30 mm</b>	88.3 (2.69)	16.1 (0.63)
<b>Beam separation 50 mm</b>	108.3 (4.26)	16.1 (0.63)

<sup>1)</sup> Distance: MLG-2 edge - first beam

<sup>2)</sup> Distance: MLG-2 edge - last beam

<sup>3)</sup> MLG20x-xx40: 68.3 mm  
MLG20x-xx80: 78.3 mm

**Dimensions en mm (inch)**


- ① premier faisceau
- ② dernier faisceau
- ③ hauteur de détection (voir les Caractéristiques techniques)
- ④ entraxe des faisceaux
- ⑤ Axe optique
- ⑥ affichage d'état : LED verte, jaune, rouge
- ⑦ Raccordement
- ⑧ Vis de blocage M4, couple 0,5 Nm
- ⑨ pour boulons filetés M4, couple 0,5 Nm

**MODE ET SCHÉMA DE RACCORDEMENT PROFINET, ETHERCAT®, ETHERNET/IP**



① Connection to fieldbus module

## AFFECTATION DES BROCHES ETHERNET



- ① câble de raccordement émetteur (2096010)
- ② Répartiteur en T
- ③ câble de raccordement (2096240)
- ④ raccordement récepteur « DEVICE »
- ⑤ câble de raccordement « POWER » (2096010)
- ⑥ câble de raccordement Ethernet « BUS IN, BUS OUT »
- ⑦ câble de raccordement Ethernet « CONFIG »

**POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE**



① affichage d'état : LED verte, jaune, rouge

**SCHÉMA DE RACCORDEMENT RÉPARTITEUR EN T**



Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que des accessoires adaptés, des exemples d'application et des téléchargements tels que des modèles dimensionnels CAO, des notices d'instructions et des logiciels sous [www.sick.com/1216568](http://www.sick.com/1216568)



# SICK EN BREF

SICK est une des principales entreprises au monde produisant des solutions de détection intelligentes et des solutions intégrées pour le domaine de l'automatisation industrielle. Nos technologies établissent des normes mondiales et rendent vos processus industriels plus efficaces, plus sûrs et plus durables – dans la logistique ainsi que dans la production.

SICK allie l'intelligence des capteurs à la connaissance du secteur et à des prestations de conseils certifiées. Nous offrons la base idéale pour des solutions d'automatisation évolutives et sur mesure et créons une plus-value tout au long de la chaîne de création de valeur. Nos relations de partenariat intense avec nos clients sont plus qu'une simple promesse : ensemble, nous augmentons la productivité, améliorons la qualité, protégeons la santé et la sécurité et œuvrons pour un avenir durable. Ces relations reposent sur l'empathie et la confiance.

Avec passion et esprit pionnier, SICK développe des technologies innovantes depuis 1946. Grâce à un réseau mondial dans environ 40 pays, SICK est présente dans le monde entier et toujours près de chez vous. Le siège principal de l'entreprise se trouve à Waldkirch près de Fribourg en Allemagne. Nos clients profitent de nos connaissances des exigences locales autant que mondiales que nous transposons vers des solutions sur mesure.