



YG2B25-200IB1XLEAX

Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels

CONNECTEURS ET CÂBLES

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
YG2B25-200IB1XLEAX	2109204

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Câbles_Ethernet_et_de_bus_de_terrain_industriels



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques techniques

Mode de raccordement tête A	Connecteur femelle, M12, 5 pôles, coudé, Codage B
Mode de raccordement tête B	Extrémité de câble ouverte
Verrouillage du connecteur	Raccordement à visser
Matériau, connecteur	TPU
Couleur, connecteur	Noir
Matériau, écrou moleté	Zinc moulé sous pression, nickelé
Couple de serrage	0,4 Nm
Câble	20 m, 5 fils, PUR
Matériau, gaine	PUR
Couleur, gaine	Vert
Diamètre de câble	8 mm
Section du conducteur	3 x 2 x 0,22 mm ²
Blindage	Blindé
Rayon de courbure	
En mouvement	> 15 x diamètre de câble
Mode chaîne porte-câble	> 15 x diamètre de câble
Cycle de pliage	5.000.000
Tension de mesure	
	≤ 60 V AC/DC
Charge électrique	4 mA
Vitesse de déplacement	1,6 m/s
Course	10 m
Accélération	≤ 3 m/s ²
Type de signal	Bus de terrain, interbus
Domaine d'utilisation	Mode chaîne porte-câble
Indice de protection	IP65/ IP67
Température de service	
En mouvement	-30 °C ... +70 °C

	En position fixe	-40 °C ... +80 °C
	Tête	-25 °C ... +90 °C
Niveau d'encrassement		3
Résistance d'isolation		100 MΩ
Catégorie de surtension		II

Classifications

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Certifications

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com