



Câble de connexion

Autres connecteurs mâles et câbles

CONNECTEURS ET CÂBLES

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
Câble de connexion	2094435

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Autres_connecteurs_mâles_et_câbles



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques techniques

Mode de raccordement tête A	Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles, coudé
Mode de raccordement tête B	Connecteur femelle, M12, 12 pôles, droit, Codage A
Câble	5 m
Blindage	Blindé
Remarque	Pour la connexion du module Motion Control FX3-MOC à un codeur


Certifications

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓

Classifications


ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Plan coté




Dimensions en mm (inch)

Affectation des broches



Connecteur femelle, M12, 12 pôles, codage A		Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles	
SSI + codeur Sin/Cos, par ex. AFS/AFM60S Pro		FX3-MOC	
Broche	Désignation	Broche	Désignation
1	-	-	-
2	Data+	1	ENC1_A+
3	Data-	9	ENC1_A-
4	Clock-	11	ENC1_C-
5	Tension d'alimentation 24 V	4	ENC1_24V
6	Cos+	8	ENC2_A+
7	Cos-	15	ENC2_A-
8	Sin+	7	ENC2_B+
9	Sin-	14	ENC2_B-
10	-	-	-
11	Clock+	3	ENC1_C+
12	Tension d'alimentation GND	12	ENC_OV

Affectation des broches



Câble de connexion | Autres connecteurs mâles et câbles

CONNECTEURS ET CÂBLES

Connecteur femelle, M12, 12 pôles, codage A		Connecteur mâle, Micro D-Sub, 15 pôles	
Broche	Désignation	Broche	Désignation
1	-	-	-
2	Data+	1	ENC1_A+
3	Data-	9	ENC1_A-
4	Clock-	11	ENC1_C-
5	Tension d'alimentation 24 V	4	ENC1_24V
6	Cos+	8	ENC2_A+
7	Cos-	15	ENC2_A-
8	Sin+	7	ENC2_B+
9	Sin-	14	ENC2_B-
10	-	-	-
11	Clock+	3	ENC1_C+
12	Tension d'alimentation GND	12	ENC_OV

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com