



HW1991ISR-3USB-5

HW19

LECTEUR DE CODES MANUEL MOBILE

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
HW1991ISR-3USB-5	2123087

compris dans la livraison: Station de base (1), Câble USB (1), HW1991ISR-3 (1)

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/HW19

caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Domaine d'application	Application industrielle
Version	Standard Range
Modèle de lecteur	Variante sans fil
Résolution du capteur	1.280 px x 800 px
Source lumineuse	LED, visible, rouge, 625 nm
Outil d'alignement	Laser, rouge, 655 nm
Distance de lecture	0 mm ... 837 mm
Résolution du code	≥ 0,076 mm ¹⁾ ≥ 0,152 mm ²⁾

¹⁾ Valable pour code 39.

²⁾ Valable pour le code DataMatrix.

Mécanique/électronique

Tension d'alimentation	4 V DC ... 5,5 V DC
Consommation	Chargement (5 V CC): 1 A Veille: 120 mA
Matériau du boîtier	Plastique (UL 94 V-0)
Couleur du boîtier	Orange, gris
Indice de protection	IP65 IP67
Poids	405 g, avec accumulateur
Dimensions (L x l x H)	100 mm x 76 mm x 192 mm

Performance

Structures de code lisibles	Codes 1D, codes 2D, Stacked, Digimarc®
Types de codes-barres	Code 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, GS1-128 / EAN 128, UPC / EAN / JAN (avec extension), MSI/Plessey, UK/Plessey, IATA, Interleaved 2 of 5, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Telepen, GS1 DataBar, Australian Post, China Post, German Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post, Korean Post, Dutch KIX Post
Symbologie 2D	Data-Matrix, QR-code, MicroQR-Code, aztec, MaxiCode, Digimarc, DOT Code, CodaBlock A/F, GS1, Chinese Sensible Code, OCR symbologies

Types de code stacked	PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, codablock F
Alignement de code	Omnidirectionnel
Tolérance de mouvement horizontal	Typ. 450 cm/s
Puissance des accumulateurs	Jusqu'à 50 000 balayages à pleine charge, 14h de fonctionnement continu pour 1 lecture/s
Tampon du code	5.000 codes (EAN, pour scanner en mode batch)

Interfaces

USB	✓
Fonction	Interface écran-clavier, émulation du port COM
Indicateurs optiques	3 LEDs (confirmation de lecture, état de charge des accumulateurs, état de la connexion radio)
Indicateurs sonores	Sonnerie désactivable
Vibrations	Oui
Logiciel de configuration	EZConfig Tool (≥ V.4.5.35)

Caractéristiques ambiantes

Immunité aux chocs	50 tests de chute à 2 m de hauteur sur du béton à -30 °C de 2 m de hauteur sur du béton 20 essais de chute à 25 °C, 55 % d'humidité relative de l'air de 2,4 m de hauteur sur du béton De 3 m de hauteur sur du béton
Température de service	-20 °C ... +50 °C
Température de stockage	-40 °C ... +70 °C
Humidité relative admissible	95 %, sans condensation
Insensibilité à la lumière ambiante	100.000 lx
Contraste d'impression de code-barres (PCS)	≥ 20 %

Remarques générales

Contenu de la livraison	L'accumulateur électrique est compris dans la livraison
--------------------------------	---

Certifications

UN38.3 Test Summary Report	✓
-----------------------------------	---

Classifications

ECLASS 5.0	27280101
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 6.0	27280101
ECLASS 6.2	27280101
ECLASS 7.0	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 8.1	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550

Schéma de raccordement Boucle AUX

Looping-in via AUX




Schéma de raccordement EtherCAT®

EtherCAT®




Schéma de raccordement PROFIBUS DP

PROFIBUS DP





Schéma de raccordement PROFINET IO/RT

PROFINET IO/RT




Guide de sélection



*) For EtherNet/IP third party gateway is required from e.g. Control or HMS (requires local sourcing).

Guide de sélection HW199x



Optional accessories for all scanner versions ^{*)}



^{*)} Extract from product portfolio. Other variants are available.

Optional accessories only for cordless scanner versions



accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/HW19

	description succincte	type	référence
accumulateurs électriques et stations de base			
	Indice de protection: IP51 Description: Chargeur /station de communication pour HW1911 / HW1911, classe Bluetooth 1, 100 m, interfaces hôte : RS-232 / USB / KBW (Honeywell CCB22-100BT-03N) Contenu de la livraison: Accessoires non inclus dans la livraison, à commander séparément.	Station de base	4112984
Blocs d'alimentation secteur et câbles d'alimentation			
	Tension d'entrée: 90 V AC ... 255 V AC Tension de sortie: 5,2 V DC Courant de sortie: 1 A Description: Bloc d'alimentation avec connecteur mâle UK pour chargeur, 1 A, 5,2 V CC, 90 V CA à 255 V CA avec 50 Hz à 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)	Bloc d'alimentation secteur	6064642
	Tension d'entrée: 90 V AC ... 255 V AC Tension de sortie: 5,2 V DC Courant de sortie: 1 A Description: Bloc d'alimentation avec connecteur mâle CE pour chargeur, 1 A, 5,2 V CC, 90 V CA à 255 V CA avec 50 Hz à 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)	Bloc d'alimentation secteur	6064641
	Tension d'entrée: 90 V AC ... 255 V AC Tension de sortie: 5,2 V DC Courant de sortie: 1 A Description: Bloc d'alimentation avec connecteur mâle NA pour chargeur, 1 A, 5,2 V CC, 90 V CA à 255 V CA avec 50 Hz à 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)	Bloc d'alimentation secteur	6052582

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com