



YF2A85-050UB6M2A85

Autres connecteurs mâles et câbles

CONNECTEURS ET CÂBLES

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

| type | référence |
|--------------------|-----------|
| YF2A85-050UB6M2A85 | 2096119 |

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Autres_connecteurs_mâles_et_câbles

caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques techniques


| | |
|------------------------------------|--|
| Mode de raccordement tête A | Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A |
| Mode de raccordement tête B | Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit, Codage A |
| Verrouillage du connecteur | Serrage rapide |
| Matériau, connecteur | TPU |
| Couleur, connecteur | Noir |
| Matériau, écrou moleté | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Câble | 5 m, 5 fils, PUR, sans halogène |
| Matériau, gaine | PUR, sans halogène |
| Couleur, gaine | Noir |
| Diamètre de câble | 5,3 mm |
| Section du conducteur | 5 x 0,34 mm ² |
| Blindage | Blindé |
| Rayon de courbure | |
| En mouvement | > 10 x diamètre de câble |
| En position fixe | > 5 x diamètre de câble |
| Cycle de pliage | ≥ 4.000.000 |
| Tension de mesure | |
| | ≤ 60 V AC/DC |
| Charge électrique | 4 A |
| Vitesse de déplacement | 3 m/s |
| Course | 10 m |
| Accélération | ≤ 10 m/s ² |
| Type de signal | Câble capteur / actionneur |
| Domaine d'utilisation | Zones non sollicitées Domaine de l'huile/des lubrifiants Robots Mode chaîne porte-câble |
| Fichier UL n° | CYJV.E335179 |
| Indice de protection | IP65/ IP67/ IP68 |
| Température de service | |
| En mouvement | -25 °C ... +80 °C |
| En position fixe | -40 °C ... +80 °C |

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| | Tête | -25 °C ... +90 °C |
| Niveau d'encrassement | 3 | |
| Résistance d'isolation | 100 MΩ | |
| Catégorie de surtension | III | |
| Résistance thermique, tuyau | Ignifuge selon UL 1581 VW1 / CSA FT1 / CEI 60332-1, CEI 60332-2-2 | |

Classifications

| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 19030312 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030312 |
| ECLASS 6.0 | 27060304 |
| ECLASS 6.2 | 27060304 |
| ECLASS 7.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.0 | 27060304 |
| ECLASS 8.1 | 27060304 |
| ECLASS 9.0 | 27060304 |
| ECLASS 10.0 | 27060304 |
| ECLASS 11.0 | 27060304 |
| ECLASS 12.0 | 27060304 |
| ETIM 5.0 | EC000830 |
| ETIM 6.0 | EC000830 |
| ETIM 7.0 | EC003249 |
| ETIM 8.0 | EC003249 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |

Plan coté



Dimensions en mm (inch)

- ① brn
- ② wht
- ③ blu
- ④ blk
- ⑤ gra

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com