



YF8U14-C60UA3M2A14

Câbles pour capteurs-actionneurs

CONNECTEURS ET CÂBLES

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
YF8U14-C60UA3M2A14	2096135

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Câbles_pour_capteurs-actionneurs



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques techniques

Mode de raccordement tête A	Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit, Codage A
Mode de raccordement tête B	Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage A
Verrouillage du connecteur	Raccordement à visser
Matériaux, connecteur	TPU
Couleur, connecteur	Noir
Matériaux, écrou moleté	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériaux, joint	FKM
Couple de serrage	0,4 Nm (M8), 0,6 Nm (M12)
Surplat	9 (M8), 13 (M12)
Câble	0,6 m, 4 fils, PUR, sans halogène
Matériaux, gaine	PUR, sans halogène
Couleur, gaine	Noir
Diamètre de câble	4,5 mm
Section du conducteur	0,25 mm ²
Blindage	Non blindé
Rayon de courbure	
En mouvement	> 10 x diamètre de câble
En position fixe	> 5 x diamètre de câble
Mode chaîne porte-câble	> 10 x diamètre de câble
Cycle de pliage	10.000.000
Tension nominale, câble brut	300 V AC
Tension d'essai, câble brut	2.500 V AC
Tension de mesure	
	50 V AC
	60 V DC
Tension assignée	1,5 kV
Charge électrique	4 A
Vitesse de déplacement	3 m/s
Course	10 m
Accélération	≤ 10 m/s ²

Type de signal	Câble capteur / actionneur	
Contrainte de torsion	180° / 1 m	
Cycles de torsion	2.000.000	
Cycles par min.	35	
Domaine d'utilisation	Mode chaîne porte-câble Domaine de l'huile/des lubrifiants Robots	
Fichier UL n°	E335179	
Indice de protection	IP65 / IP66K / IP67	
Température de service	En mouvement En position fixe Mode chaîne porte-câble Tête	-25 °C ... +80 °C
		-40 °C ... +80 °C
		-25 °C ... +80 °C
		-25 °C ... +85 °C
Niveau d'encrassement	3	
Résistance d'isolation	100 MΩ	
Catégorie de surtension	III	
Résistance transversale	30 mΩ	
Résistance thermique, tuyau	Ignifuge selon UL 1581, essai de flamme horizontale/CSA FT2 / CEI 60332-1, CEI 60332-2-2	


Certifications

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

Classifications

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Plan coté



Dimensions en mm (inch)

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Câbles_pour_capteurs-actionneurs

	description succincte	type	référence
technique de fixation			
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Jeu de clés de montage M8 pour SW9 avec couple étalonné à 0,4 Nm Unité d'emballage: 1 pièce Convient pour: M8 standard 	TOOL-TW04M08AF09	5337207
	<ul style="list-style-type: none"> Description: Kit de clés de montage M12 pour SW13 avec couple étalonné à 0,6 Nm Unité d'emballage: 1 pièce Convient pour: M12 standard 	TOOL-TW06M12AF13	5337208

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com