




LL3-DW013000

Câbles à fibres optiques

AMPLIFICATEURS À FIBRES OPTIQUES

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
LL3-DW013000	5344274

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Câbles_à_fibres_optiques

caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Type d'appareil	Câbles à fibres optiques
Principe de fonctionnement	Système de détection
Forme tête de fibres optiques	Embout fileté
Application	Résistant à la chaleur (≥ 100 °C)
Amplificateurs de fibre optique compatibles	GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T)
Distance de commutation max.	Dépend de l'amplificateur de fibres optiques utilisé
Diamètre d'objet minimal	0,02 mm ¹⁾
Tête de fibres optiques	
Angle d'émission	60°
Lentille intégrée	Non
Compatibilité objectifs de conversion	Non
Fibre optique	
Compatibilité avec lumière infrarouge	Oui ²⁾
Embouts adaptateur requis	Non
Compris dans la livraison	Fixation, 2 x écrou à six pans M6, 1 x rondelle

¹⁾ La taille minimale des objets détectables a été déterminée pour une distance de mesure et un réglage parfaits.

²⁾ Distances de commutation réduites possibles lors de l'utilisation d'un amplificateur pour fibres optiques avec lumière infrarouge.

Mécanique

Tête de fibres optiques	
Émission de lumière	Axial
Diamètre filetage (boîtier)	M6
Fibres optiques diamètre effilement	≥ 4 mm
Fibres optiques longueur effilement à partir de 2 mm	≥ 3 mm
Fibre optique	
Longueur du câble à fibres optiques	3.000 mm
Rayon de courbure	25 mm
Flexibilité dynamique (robotique)	Non
Diamètre extérieur, raccordement du câble à fibres optiques	2,2 mm
Matériau	
Tête de fibres optiques	Acier inoxydable

	Gaine de câble	Acier inoxydable
	Fibre	Verre
Poids		15 g

Caractéristiques ambiantes

Température de fonctionnement	-40 °C ... +210 °C
--------------------------------------	--------------------

Distances de commutation avec WLL180T

Mode de fonctionnement 16 µs	20 mm
Mode de fonctionnement 70 µs	50 mm
Mode de fonctionnement 250 µs	95 mm
Mode de fonctionnement 2 ms	150 mm
Mode de fonctionnement 8 ms	400 mm
Remarque	Distances de commutation par rapport aux amplificateurs à fibres optiques avec type de lumière : lumière rouge visible

Distances de commutation avec GLL170

Mode de fonctionnement 250 µs	153 mm
--------------------------------------	--------

Distances de commutation avec GLL170T

Mode de fonctionnement 50 µs	230 mm
Mode de fonctionnement 250 µs	352 mm

Classifications

ECLASS 5.0	27270905
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 6.0	27270905
ECLASS 6.2	27270905
ECLASS 7.0	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 8.1	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27270905
ECLASS 12.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528

Technical drawing of a bolt and nut assembly. The drawing shows a bolt with a hexagonal head and a threaded shank, and a nut with a hexagonal body. The dimensions are given in millimeters (mm) and inches (in).

Bolt Dimensions:

- Head diameter: $\varnothing 14.5$ (0.57)
- Head height: 8 (0.31)
- Head to start of thread: 4 (0.16)
- Thread length: 19 (0.75)
- Thread diameter: $\varnothing 8$ (0.31)
- Thread pitch: 1.4 (0.055)
- Thread end diameter: $\varnothing 5.8$ (0.23)
- Thread end length: 6.7 (0.26)
- Thread end diameter: $\varnothing 4$ (0.16)
- Thread end length: 3 (0.12)

Nut Dimensions:

- Head diameter: $\varnothing 14.5$ (0.57)
- Head height: 8 (0.31)
- Head to start of thread: 4 (0.16)
- Thread length: 19 (0.75)
- Thread diameter: $\varnothing 8$ (0.31)
- Thread pitch: 1.4 (0.055)
- Thread end diameter: $\varnothing 5.8$ (0.23)
- Thread end length: 6.7 (0.26)
- Thread end diameter: $\varnothing 4$ (0.16)
- Thread end length: 3 (0.12)

Assembly Dimensions:

- Total length: 3,000 (118.11)

Dimensions en mm (inch)

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com