

LL3-TV06

Câbles à fibres optiques

AMPLIFICATEURS À FIBRES OPTIQUES

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
LL3-TV06	5322547

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Câbles_à_fibres_optiques

caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Type d'appareil	Câbles à fibres optiques
Principe de fonctionnement	Système émetteur-récepteur, comprenant un émetteur et un récepteur
Forme tête de fibres optiques	Embout fileté, déflecteur 90°
Application	Résistant à la chaleur (≥ 100 °C)
Amplificateurs de fibre optique compatibles	GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T), WLL24 Ex
Distance de commutation max.	3.180 mm (Distance de commutation WLL80 à 8 ms)
Diamètre d'objet minimal	0,4 mm ¹⁾
Tête de fibres optiques	
Angle d'émission	19°
Lentille intégrée	Oui
Compatibilité objectifs de conversion	Non
Fibre optique	
Compatibilité avec lumière infrarouge	Non
Câble à fibres optiques sécable	✓
Embouts adaptateur requis	Non
Compris dans la livraison	Fixation, 2 x écrou à six pans M4, appareil de coupe de fibres optiques FC (5304141)

¹⁾ La taille minimale des objets détectables a été déterminée pour une distance de mesure et un réglage parfaits.


Mécanique

Tête de fibres optiques	
Émission de lumière	Radial
Diamètre filetage (boîtier)	M4
Fibre optique	
Longueur du câble à fibres optiques	2.000 mm
Rayon de courbure	25 mm
Flexibilité dynamique (robotique)	Non
Diamètre extérieur, raccordement du câble à fibres optiques	2,2 mm
Matériau	
Tête de fibres optiques	Polyamid (PA)
Gaine de câble	Polyéthylène (PE)
Fibre	Polyméthacrylate (PMMA)

Poids	30 g
Caractéristiques ambiantes	
Température de fonctionnement	-40 °C ... +105 °C
Sensing ranges with GLL70	
Mode de fonctionnement 50 µs	600 mm
Mode de fonctionnement 250 µs	1.685 mm
Mode de fonctionnement 1 ms	2.185 mm
Mode de fonctionnement 4 ms	3.600 mm
Distances de commutation avec WLL80	
Mode de fonctionnement 16 µs	245 mm
Mode de fonctionnement 70 µs	750 mm
Mode de fonctionnement 250 µs	1.150 mm
Mode de fonctionnement 500 µs	1.385 mm
Mode de fonctionnement 1 ms	1.560 mm
Mode de fonctionnement 2 ms	2.200 mm
Mode de fonctionnement 8 ms	3.180 mm
Remarque	Distances de commutation par rapport aux amplificateurs à fibres optiques avec type de lumière : lumière rouge visible
Distances de commutation avec WLL180T	
Mode de fonctionnement 16 µs	180 mm
Mode de fonctionnement 70 µs	550 mm
Mode de fonctionnement 250 µs	900 mm
Mode de fonctionnement 2 ms	2.100 mm
Mode de fonctionnement 8 ms	3.500 mm
Remarque	Distances de commutation par rapport aux amplificateurs à fibres optiques avec type de lumière : lumière rouge visible
Distances de commutation avec GLL170	
Mode de fonctionnement 250 µs	560 mm
Distances de commutation avec GLL170T	
Mode de fonctionnement 50 µs	460 mm
Mode de fonctionnement 250 µs	680 mm
Classifications	
ECLASS 5.0	27270905
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 6.0	27270905
ECLASS 6.2	27270905
ECLASS 7.0	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 8.1	27270905

ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27270905
ECLASS 12.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528

Plan coté LL3-TV05, LL3-TV06, LL3-TV07



SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com