



# LBV320-XXTND RAMX00480

LBV3xx

CAPTEURS DE NIVEAU

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### informations de commande

type	référence
LBV320-XXTNDRAMX00480	6038421

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/LBV3xx](http://www.sick.com/LBV3xx)

illustration non contractuelle



### caractéristiques techniques détaillées

#### Caractéristiques

<b>Milieu</b>	Produits en vrac
<b>Type de détection</b>	Niveau limite
<b>Type de sonde</b>	Lame vibrante
<b>Longueur de sonde</b>	480 mm
<b>Pression du process</b>	-1 bar ... 6 bar
<b>Température de process</b>	-20 °C ... +80 °C
<b>Densité du matériau de remplissage</b>	≥ 0,008 g/cm <sup>3</sup>
<b>Taille des particules</b>	< 10 mm
<b>Résistance à la traction</b>	≤ 3.000 N

#### Performance

<b>Précision de l'élément de mesure</b>	± 10 mm
<b>Reproductibilité</b>	≤ 5 mm
<b>Temps de réponse</b>	500 ms <sup>1)</sup> 1.000 ms <sup>2)</sup>
<b>MTBF</b>	4,61*10 <sup>6</sup> h

<sup>1)</sup> Lors de la détection.

<sup>2)</sup> Lors de la libération.

#### Électrique

<b>Interface de communication</b>	-
<b>Tension d'alimentation</b>	20 V DC ... 72 V DC 20 V AC ... 253 V AC
<b>Consommation</b>	5 mA ... 30 mA
<b>Durée d'initialisation</b>	< 2 s
<b>Classe de protection VDE 1</b>	✓
<b>Mode de raccordement</b>	M20 x 1,5
<b>Signal de sortie</b>	Double relais (DPDT)
<b>Électronique</b>	Double relais (DPDT)

<b>Hystérésis</b>	10 mm
<b>Courant de sortie</b>	> 10 µA; < 3A AC, 1A DC
<b>Charge inductive</b>	750 VA 54 W
<b>Charge capacitive</b>	750 VA 54 W
<b>Charge contact</b>	50 mW min. / 750 VA, 54 W max.
<b>Indice de protection</b>	IP66 IP67

### Mécanique

<b>Matériaux en contact avec la matière</b>	Acier inoxydable 1.4404/316L
<b>Raccord process</b>	1 ½" NPT PN 6 / acier inoxydable 316L
<b>Matériau du boîtier</b>	Aluminium
<b>Matériau du capteur</b>	Acier inoxydable 1.4404, 14462, PUR

### Caractéristiques ambiantes

<b>Température de fonctionnement</b>	-40 °C ... +80 °C
<b>Température ambiante d'entreposage</b>	-40 °C ... +80 °C

### Certifications

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>ACMA declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓

### Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27273202
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27273202
<b>ECLASS 6.0</b>	27273202
<b>ECLASS 6.2</b>	27273202
<b>ECLASS 7.0</b>	27273202
<b>ECLASS 8.0</b>	27273202
<b>ECLASS 8.1</b>	27273202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273202
<b>ECLASS 10.0</b>	27273202
<b>ECLASS 11.0</b>	27273202
<b>ECLASS 12.0</b>	27273106
<b>ETIM 5.0</b>	EC002654
<b>ETIM 6.0</b>	EC002654
<b>ETIM 7.0</b>	EC002654
<b>ETIM 8.0</b>	EC002654
<b>UNSPSC 16.0901</b>	41111938

Plan coté LBV320 avec câble porteur PUR, version à filetage G 1½ A (DIN ISO 228/1)



Dimensions en mm (inch)

Plan coté Adaptateur haute température



Dimensions en mm (inch)

Schéma de raccordement Schéma de raccordement du double-relais



- ① sortie relais
- ② sortie relais
- ③ alimentation électrique

### Instructions de montage Remplissage au milieu, vidage par le côté




- ① LBV320
- ② ouverture de vidage
- ③ ouverture de remplissage

### Instructions de montage LBV320 remplissage et vidage au milieu



Instructions de montage Orientation de l'écoulement des lames vibrantes



- ① marquage avec version à filetage
- ② sens de l'écoulement

Instructions de montage Montage horizontal




- ① tôle de protection
- ② tôle de protection concave pour les produits en vrac abrasifs

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/LBV3xx](http://www.sick.com/LBV3xx)

	description succincte	type	référence
technique de fixation			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Description:</b> Vis de blocage, pression process 1 bar à 16 bar, raccord process G 2 A, filetage interne G 1/2 A</li> <li>• <b>Matériau:</b> Acier inoxydable</li> <li>• <b>Détails:</b> Acier inoxydable 316L</li> </ul>	BEF-MU-316G20-ALBV	5322462

	description succincte	type	référence
Blocs d'alimentation secteur et câbles d'alimentation			
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Description:</b> Relais doubles (DPDT) : 20 V CC à 72 V CC / 20 à 250 V CA</li></ul>	ECD-RE-LB-VREL-0001	6038666

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)