




## LL3-KD01750

Câbles à fibres optiques

AMPLIFICATEURS À FIBRES OPTIQUES

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### informations de commande

| type        | référence |
|-------------|-----------|
| LL3-KD01750 | 5345835   |

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Câbles\\_à\\_fibres\\_optiques](http://www.sick.com/Câbles_à_fibres_optiques)

### caractéristiques techniques détaillées

#### Caractéristiques

|                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Type d'appareil</b>                             | Câbles à fibres optiques                             |
| <b>Principe de fonctionnement</b>                  | Système de détection                                 |
| <b>Forme tête de fibres optiques</b>               | Embout lisse, Ø 6 mm, longueur 32 mm                 |
| <b>Application</b>                                 | Standard                                             |
| <b>Caractéristiques spécifiques</b>                | Raccordement à LL3-KX01 possible                     |
| <b>Amplificateurs de fibre optique compatibles</b> | GLL70, WLL80, WLL180, GLL170(T)                      |
| <b>Distance de commutation max.</b>                | Dépend de l'amplificateur de fibres optiques utilisé |
| <b>Tête de fibres optiques</b>                     |                                                      |
| Angle d'émission                                   | 60°                                                  |
| Lentille intégrée                                  | Non                                                  |
| Compatibilité objectifs de conversion              | Non                                                  |
| <b>Fibre optique</b>                               |                                                      |
| Compatibilité avec lumière infrarouge              | Non                                                  |
| Embouts adaptateur requis                          | Non                                                  |

#### Mécanique

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tête de fibres optiques</b>      |                                         |
| Émission de lumière                 | Axial                                   |
| Diamètre embout lisse               | 6 mm                                    |
| <b>Fibre optique</b>                |                                         |
| Longueur du câble à fibres optiques | 750 mm                                  |
| Rayon de courbure                   | 25 mm                                   |
| Flexibilité dynamique (robotique)   | Non                                     |
| Disposition des fibres              | Fibre unique                            |
| Structure centrale                  | 2 x Ø 1,0 mm <sup>1)</sup> Fibre unique |
| <b>Matériau</b>                     |                                         |
| Tête de fibres optiques             | Acier inoxydable                        |
| Gaine de câble                      | Polyéthylène (PE)                       |
| Fibre                               | Polyméthylméthacrylate (PMMA)           |
| <b>Poids</b>                        | 30 g                                    |

<sup>1)</sup> C = coaxial, S = émetteur, E = récepteur.



## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)