



i15-MP0123 Lock

i15 Lock

INTERRUPEURS DE SÉCURITÉ À INTERVERROUILLAGE

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
i15-MP0123 Lock	6034026

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/i15_Lock

actionneur non compris dans la livraison



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Principe du capteur	Électromécanique
Principe de verrouillage	Mode hors tension
Contact guidé surveillance du blocage	1
Contact NO surveillance du blocage	0
Contact guidé surveillance de porte	2
Contact NO surveillance de porte	0
Contact NF surveillance de porte	0
Force de verrouillage F_{max}	1.000 N (EN ISO 14119)
Force de verrouillage F_{Zh}	700 N (EN ISO 14119)
Force d'actionnement	$\geq 35 \text{ N}$
Résistance à la traction	$\leq 30 \text{ N}$
Fréquence d'actionnement	$\leq 7.000 /h$
Directions d'approche	4
Vitesse d'approche	$\leq 20 \text{ m/min}$

Grandeur caractéristiques relatives à la sécurité

Valeur B_{10d}	2×10^6 commutations (sous une faible charge)
Type	Type 2 (EN ISO 14119)
Degré de codage de l'actionneur	Degré de codage bas (EN ISO 14119)
Etat sécurisé en cas de défaut	L'interrupteur ne possède pas de détection de défauts interne et ne peut pas se mettre à l'état sûr en cas de défaut. La détection de défaut s'effectue via l'unité logique de sécurité raccordée.

Fonctions

Cascade de capteurs sûre	Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic)
---------------------------------	--

Interfaces

Mode de raccordement	Entrée de câble, 1 x M20
Section du conducteur	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²

Électrique

Niveau d'encrassement	3
Principe de commutation	Élément de commutation à action lente
Catégorie d'utilisation	AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
Courant (tension) de service assigné(e)	4 A (230 V AC) 4 A (24 V DC)
Tension d'isolation U_i	250 V
Impulsions de surtension tolérées U_{imp}	2.500 V
Type de sortie	Contacts électromécaniques
Puissance absorbée	≤ 6 W
Protection contre les courts-circuits	4 A gG
Tension de commutation	≥ 12 V DC
Courant de commutation (tension de commutation)	1 mA (24 V DC)
Tension d'alimentation de l'aimant	(20,4 V DC ... 26,4 V DC)
Retard à la mise sous tension aimant	100 %
Principe de verrouillage	Mode hors tension

Mécanique

Poids	0,45 kg
Matériau du boîtier	Thermoplastique, renforcé fibres de verre
Matériau de la tête d'actionnement	Plastique
Durée de vie mécanique	2 x 10 ⁶ commutations

Caractéristiques ambiantes

Indice de protection	IP67
Température de service	-20 °C ... +55 °C
Température de stockage	-20 °C ... +55 °C

Certifications

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓
EC-Type-Examination approval	✓
Third party certificate	✓

Classifications


ECLASS 5.0	27272603
ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 6.0	27272603
ECLASS 6.2	27272603

i15-MP0123 Lock | i15 Lock

INTERRUPEURS DE SÉCURITÉ À INTERVERROUILLAGE

ECLASS 7.0	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 8.1	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
UNSPSC 16.0901	39122205

Plan coté



Éléments de commutation

Actuator inserted		Actuator removed	
locked	unlocked		
SK UK	SK UK	SK UK	SK UK
Switching element 12	SK UK 	SK UK 	SK UK
Switching element 13	SK UK 	SK UK 	SK UK

↳ Positive action N/C locking monitoring contact

∅ Positive action N/C door monitoring contact

UK: Locking monitoring contacts**SK: Door monitoring contacts****Switching element 12:**

1 positive action N/C contact (Locking monitoring)

2 positive action N/C contacts (Door monitoring)

Switching element 13:

1 positive action N/C contact (Locking monitoring)

1 positive action N/C contact + 1 N/O contact (Door monitoring)

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com