Fiche technique

LFV230-XXSGACPV0130

LFV200

CAPTEURS DE NIVEAU

SICK
Sensor Intelligence.

illustration non contractuelle

informations de commande

type	référence
LFV230-XXSGACPV0130	6044526

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/LFV200

caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Milieu	Liquides
Type de détection	Niveau limite
Type de sonde	Lame vibrante
Longueur de sonde	130 mm
Pression du process	–1 bar ... 64 bar
Température de process	–40 °C ... +100 °C
Densité du matériau de remplissage	0,7 g/cm³ ... 2,5 g/cm³

Performance

Précision de l'élément de mesure	± 2 mm
Reproductibilité	≤ 1 mm
Viscosité	0,1 mPas ... 10.000 mPas
Résolution	≤ 1 mm
Temps de réponse	500 ms
MTBF	1,25*10^7 h

Électrique

Interface de communication	-
Tension d'alimentation	20 V AC/DC ... 253 V AC/DC
Consommation	≤ 4,2 mA
Durée d'initialisation	< 3 s
Mode de raccordement	Connecteur de vanne DIN 43650
Signal de sortie	Commutateur sans contact
Hystérésis	2 mm
Charge inductive	≤ 1 H
Charge capacitive	100 nF
Indice de protection	IP65
Dérive de température	0,03 mm/K

Mécanique

Matériaux en contact avec la matière	Acier inoxydable 1.4404/316L
Raccord process	G 1 A PN 64

Caractéristiques ambiantes

Température de fonctionnement	–40 °C ... +70 °C
Température ambiante d'entreposage	–40 °C ... +80 °C

Certifications

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Classifications

ECLASS 5.0	27273202
ECLASS 5.1.4	27273202
ECLASS 6.0	27273202
ECLASS 6.2	27273202
ECLASS 7.0	27273202
ECLASS 8.0	27273202
ECLASS 8.1	27273202
ECLASS 9.0	27273202
ECLASS 10.0	27273202
ECLASS 11.0	27273202
ECLASS 12.0	27273106
ETIM 5.0	EC002654
ETIM 6.0	EC002654
ETIM 7.0	EC002654
ETIM 8.0	EC002654
UNSPSC 16.0901	41111938

plan coté du boîtier



Dimensions en mm (inch)

plan coté du raccord process



Dimensions en mm (inch)

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/LFV200

	description succincte	type	référence
technique de fixation			
	• **Description:** Bride à souder/raccord à souder, raccord process G 1 • **Matériau:** Acier inoxydable • **Détails:** Acier inoxydable 1.4404	BEF-FL-GEWG10-LFV2	4054605
	• **Description:** Bride à souder/raccord à souder, raccord process G 3/4 • **Matériau:** Acier inoxydable • **Détails:** Acier inoxydable 1.4404	BEF-FL-GEWG34-LFV2	4054604
	• **Description:** Bride à souder/raccord à souder, raccord process Tri-Clamp 1" • **Matériau:** Acier inoxydable • **Détails:** Acier inoxydable 1.4404	BEF-FL-TCLI10-LFV2	5321678
	• **Description:** Bride/raccord à souder, raccord process Tri-Clamp 2" • **Matériau:** Acier inoxydable • **Détails:** Acier inoxydable 1.4404	BEF-FL-TCLI20-LFV2	5321679
	• **Description:** Bride à souder/raccord à souder, raccord process, DIN11851-1, DN25 / PN40 • **Matériau:** Acier inoxydable • **Détails:** Acier inoxydable 1.4404	BEF-FL-851D25-LFV2	5321527
	• **Description:** Bride à souder/raccord à souder, raccord process DIN11851-1, DN40 / PN40 • **Matériau:** Acier inoxydable • **Détails:** Acier inoxydable 1.4404	BEF-FL-851D40-LFV2	5321459
	• **Description:** Bride à souder/raccord à souder, raccord process DIN11851-1, DN50 / PN25 • **Matériau:** Acier inoxydable • **Détails:** Acier inoxydable 1.4404	BEF-FL-851D50-LFV2	5321528

Fiche technique en ligne

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com