



OD1-B035H15U25

OD Mini

CAPTEURS DE DÉPLACEMENT

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

| type | référence |
|----------------|-----------|
| OD1-B035H15U25 | 6050506 |

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/OD_Mini



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Plage de mesure | 20 mm ... 50 mm |
| Précision de répétition | 6 μm ¹⁾ ²⁾ |
| Linéarité | $\pm 30 \mu\text{m}$ ³⁾ |
| Temps de réponse | $\geq 2 \text{ ms}$ ⁴⁾ |
| Fréquence de mesure | $\leq 2 \text{ kHz}$ |
| Durée de sortie | $\geq 0,5 \text{ ms}$ |
| Faisceau de l'émetteur | |
| Source d'émission | Laser, rouge |
| Taille typ. du spot lumineux (distance) | 800 μm x 450 μm (35 mm) |
| Caractéristiques du laser | |
| Référence normative | IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014 |
| Classe laser | 1 ⁵⁾ |
| Fonction auxiliaire | |
| | Réglage de la valeur moyenne 1 à 512x |
| | Adaptation automatique ou manuelle de la sensibilité |
| | Sorties analogiques réglables par apprentissage |
| | Sorties de commutation réglables par apprentissage |
| | Sortie numérique inversible |
| | Mode de commutation : fenêtre (Wnd) |
| | Mode de commutation : distance à l'objet (DtO) |
| | Mode de commutation : objet entre capteur et arrière-plan (ObSB) |
| | Entrée multifonction : laser désactivé / apprentissage externe / déclenchement |
| Remarques générales | |

¹⁾ Réglage de la moyenne : 512.

²⁾ Conditions constantes.

³⁾ Mesure pour une réémission de 90 % (céramique, blanc).

⁴⁾ Pour un réglage de sensibilité fixe et un réglage de la valeur moyenne = 1. pour une sensibilité automatique et un débit de mesure de 500 μs : temps de réponse 2 ... 7,5 ms / débit de mesure 1.000 μs : temps de réponse 4 ... 15 ms.

⁵⁾ Longueur d'onde : 655 nm, puissance max. : 390 μW (classe laser 1) / < 1 mW (classe laser 2).

| | | | |
|--|------------|----------|--|
| | | Remarque | No exempt de substances pouvant nuire à la dispersion de la laque. |
| Grandeur caractéristiques relatives à la sécurité | | | |
| MTTF _D | 101 années | | |
| DC _{avg} | 0 % | | |

1) Réglage de la moyenne : 512.
 2) Conditions constantes.
 3) Mesure pour une réémission de 90 % (céramique, blanc).
 4) Pour un réglage de sensibilité fixe et un réglage de la valeur moyenne = 1. pour une sensibilité automatique et un débit de mesure de 500 µs : temps de réponse 2 ... 7,5 ms / débit de mesure 1.000 µs : temps de réponse 4 ... 15 ms.
 5) Longueur d'onde : 655 nm, puissance max. : 390 µW (classe laser 1) / < 1 mW (classe laser 2).

Interfaces

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------------------|
| Sortie numérique | Nombre | 1 |
| | Type | PNP/NPN, au choix |
| Sortie analogique | Nombre | 1 |
| | Type | Sortie de tension |
| | Tension | 0 V ... 10 V, > 10.000 Ω |
| | Résolution | 13,4 bit |
| Entrée multifonction (MF) | | 1 x ¹⁾ |

1) MF utilisable en tant que laser désactivé, déclenchement, apprentissage externe ou désactivé.

Électrique

| | |
|---|--|
| Tension d'alimentation U_B | CC 12 V (-5 %) ... CC 24 V (+10 %) |
| Puissance absorbée | ≤ 1,92 W ¹⁾ |
| Temps de préchauffage | ≤ 5 min |
| Affichage | Afficheur à 7 segments à quatre positions (ainsi que 4 LED d'affichage d'état) |
| Indice de protection | IP67 |
| Classe de protection | III |
| Mode de raccordement | Câble avec connecteur mâle, 30 cm |

1) Sans charge, avec sortie analogique de courant.

Mécanique

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Dimensions (I x H x P) | 17,8 mm x 44,4 mm x 31 mm |
| Éléments de commande | 4 touches |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Matériau de la vitre frontale | Plastique (PPSU) |
| Poids | 70 g |

Caractéristiques ambiantes

| | |
|---|-------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -10 °C ... +50 °C |
| Température ambiante d'entreposage | -20 °C ... +60 °C |

| | |
|--|--|
| Humidité relative de l'air min. (pas de condensation) | 35 % |
| Humidité relative de l'air max. (sans condensation) | 95 % |
| Dérive de température | ± 0,08 % FS/K (FS = Full Scale = plage de mesure du capteur) |
| Standard insensibilité à la lumière ambiante | Lumière artificielle: ≤ 3.000 lx Lumière du soleil: ≤ 10.000 lx |
| Immunité aux vibrations | 10 Hz ... 55 Hz (amplitude 1,5 mm, axe x, y, z à chaque fois 2 heures) |
| Immunité aux chocs | 50 G (axe x, y, z à chaque fois 3 fois) |


Certifications

| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |

Classifications

| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27270801 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 6.0 | 27270801 |
| ECLASS 6.2 | 27270801 |
| ECLASS 7.0 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 8.1 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111613 |

Plan coté Boîtier en inox



Dimensions en mm (inch)

- ① variante avec câble de connexion 30 cm à connecteur mâle M12, 5 pôles
- ② Axe optique

Mode de raccordement






schéma de raccordement



- ① Entrée multifonction (MF)


Possibilités de réglages



- ① Affichage d'état de la sortie numérique
- ② Affichage d'état décalage du point zéro
- ③ Affichage d'état mode apprentissage
- ④ Affichage d'état laser


⑤ Signe moins pour affichage de la mesure

Taille du spot lumineux OD Mini Prime 20 mm ... 50 mm



linéarité

Linearity [% FS]



① céramique blanche

② acier inoxydable

③ caoutchouc noir

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/OD_Mini

| | description succincte | type | référence |
|---|--|---------------------|------------------|
| connecteurs et câbles | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M8, 4 pôles Câble: 2 m, PUR Description: Ultra flexible | DSL-2804-G02MB | 6059743 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Codage A Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M8, 4 pôles, droit, Codage A Type de signal: Câble capteur / actionneur Câble: 2 m, 4 fils, PUR, sans halogène Description: Câble capteur / actionneur, non blindé Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l'huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble | YF2A14-020UA3M8U14 | 2096112 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte Type de signal: Câble capteur / actionneur Câble: 2 m, 5 fils, PUR, sans halogène Description: Câble capteur / actionneur, non blindé Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l'huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble | YF2A15-020UB5X-LEAX | 2095617 |
| technique de fixation | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Description: Équerre de fixation, pas de support d'alignement Matériaux: Acier inoxydable Détails: Acier inoxydable | BEF-OD1-B | 5328344 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Description: Équerre de fixation pour l'installation murale, aucun support d'alignement Matériaux: Acier inoxydable Détails: Acier inoxydable | BEF-OD1-A | 5328343 |

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com