



i10-E0354 Lock

i10 Lock

INTERRUPEURS DE SÉCURITÉ À INTERVERROUILLAGE

SICK
Sensor Intelligence.

i10-E0354 Lock | i10 Lock

INTERRUPEURS DE SÉCURITÉ À INTERVERROUILLAGE



informations de commande

type	référence
i10-E0354 Lock	6053788

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/i10_Lock

actionneur non com-
pris dans la livraison



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Principe du capteur	Électromécanique
Principe de verrouillage	Mode sous tension
Contact guidé surveillance du blocage	1
Contact NO surveillance du blocage	0
Contact guidé surveillance de porte	2
Contact NO surveillance de porte	0
Contact NF surveillance de porte	0
Force de verrouillage F_{max}	1.300 N (EN ISO 14119)
Force de verrouillage F_{Zh}	1.000 N (EN ISO 14119)
Force d'actionnement	$\geq 10 \text{ N}$
Résistance à la traction	$\leq 20 \text{ N}$
Fréquence d'actionnement	$\leq 1.200 /h$
Directions d'approche	4
Vitesse d'approche	$\leq 20 \text{ m/min}$
Uniquement pour protection du process	✓

Grandeur caractéristiques relatives à la sécurité

Valeur B_{10d}	3×10^6 commutations (sous une faible charge)
Type	Type 2 (EN ISO 14119)
Degré de codage de l'actionneur	Degré de codage bas (EN ISO 14119)
Etat sécurisé en cas de défaut	L'interrupteur ne possède pas de détection de défauts interne et ne peut pas se mettre à l'état sûr en cas de défaut. La détection de défaut s'effectue via l'unité logique de sécurité raccordée.

Fonctions

Cascade de capteurs sûre	Avec Flexi Loop (avec diagnostic)
---------------------------------	-----------------------------------

Interfaces

Mode de raccordement	Connecteur, M12, 8 pôles
Matériau de l'écrou raccord	Laiton

Électrique

Niveau d'encreassement	3
Principe de commutation	Élément de commutation à action lente
Catégorie d'utilisation	AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
Courant (tension) de service assigné(e)	1 A (24 V AC) 1 A (24 V DC)
Tension d'isolement U_i	30 V
Impulsions de surtension tolérées U_{imp}	1.500 V AC
Type de sortie	Contacts électromécaniques
Puissance absorbée	$\leq 8 \text{ W}$
Protection contre les courts-circuits	1 A gG
Tension de commutation	$\geq 12 \text{ V DC}$
Courant de commutation (tension de commutation)	1 mA (24 V DC)
Tension d'alimentation de l'aimant	(20,4 V DC ... 26,4 V DC)
Retard à la mise sous tension aimant	100 %
Principe de verrouillage	Mode sous tension

Mécanique

Poids	0,5 kg
Matériau du boîtier	Thermoplastique, renforcé fibres de verre
Durée de vie mécanique	1×10^6 commutations

Caractéristiques ambiantes

Indice de protection	IP67 (CEI 60529)
Température de service	-20 °C ... +55 °C
Température de stockage	-20 °C ... +55 °C

Certifications

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

Classifications


ECLASS 5.0	27272603
ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 6.0	27272603
ECLASS 6.2	27272603
ECLASS 7.0	27272603
ECLASS 8.0	27272603

i10-E0354 Lock | i10 Lock

INTERRUPEURS DE SÉCURITÉ À INTERVERROUILLAGE

ECLASS 8.1	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
UNSPSC 16.0901	39122205

capteur



Dimensions en mm (inch)

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com