



YMUSD4-100VG6FUSE4

Autres connecteurs mâles et câbles

CONNECTEURS ET CÂBLES

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
YMUSD4-100VG6FUSE4	6069292

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Autres_connecteurs_mâles_et_câbles



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques techniques


Mode de raccordement tête A	Connecteur mâle, USB-A, 4 pôles, droit
Mode de raccordement tête B	Connecteur femelle, USB-A, 4 pôles, droit
Couleur, connecteur	Argent
Câble	10 m, 4 fils, PVC
Matériau, gaine	PVC
Couleur, gaine	Noir
Diamètre de câble	5 mm
Section du conducteur	2 x 0.09 mm ² + 1 x 0.14 mm ² + 1 x 0.25 mm ²
Blindage	Blindé
Tension nominale, câble brut	30 V AC
Tension d'essai, câble brut	30 V AC
Tension de mesure	30 V AC 30 V DC
Tension assignée	0,8 kV
Charge électrique	1,5 A
Type de signal	USB
Taux de transfert des données	≤ 160 Mbit/s
Remarque	Sert à prolonger l'interface USB de 10 m. En branchant une autre rallonge de 10 m, le câble peut être étendu de 20 m maximum.
Indice de protection	IP67
Température de service	En mouvement -15 °C ... +80 °C En position fixe -40 °C ... +85 °C Tête -25 °C ... +80 °C
Résistance d'isolation	≥ 100 MΩ

Classifications

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304

ECLASS 6.2	27060304												
ECLASS 7.0	27060304												
ECLASS 8.0	27060304												
ECLASS 8.1	27060304												
ECLASS 9.0	27060304												
ECLASS 10.0	27060304												
ECLASS 11.0	27060304 </tr <tr> <td>ECLASS 12.0</td> <td>27060304</td> </tr> <tr> <td>ETIM 5.0</td> <td>EC000830</td> </tr> <tr> <td>ETIM 6.0</td> <td>EC000830</td> </tr> <tr> <td>ETIM 7.0</td> <td>EC003249</td> </tr> <tr> <td>ETIM 8.0</td> <td>EC003249</td> </tr> <tr> <td>UNSPSC 16.0901</td> <td>26121604</td> </tr>	ECLASS 12.0	27060304	ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249	ETIM 8.0	EC003249	UNSPSC 16.0901	26121604
ECLASS 12.0	27060304												
ETIM 5.0	EC000830												
ETIM 6.0	EC000830												
ETIM 7.0	EC003249												
ETIM 8.0	EC003249												
UNSPSC 16.0901	26121604												

Plan coté



SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com