



# IDM140-411S USB Kit

IDM

LECTEUR DE CODES MANUEL MOBILE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## informations de commande

type	référence
IDM140-411S USB Kit	6080730

**compris dans la livraison:** IDM140-411S (1), Câble de connexion (1)

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/IDM](http://www.sick.com/IDM)



## caractéristiques techniques détaillées

### Caractéristiques

<b>Domaine d'application</b>	Application standard
<b>Version</b>	Standard Range
<b>Modèle de lecteur</b>	Variante à câble
<b>Source lumineuse</b>	LED, visible, rouge, 630 nm
<b>Distance de lecture</b>	20 mm ... 850 mm
<b>Fréquence de balayage</b>	≤ 500 Hz
<b>Résolution du code</b>	≥ 0,076 mm

### Mécanique/électronique

<b>Tension d'alimentation</b>	5 V DC, ± 10 %
<b>Consommation</b>	Fonctionnement: 180 mA Veille: 80 mA
<b>Couleur du boîtier</b>	Noir / gris
<b>Indice de protection</b>	IP52
<b>Poids</b>	157 g, sans câble
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	98 mm x 71 mm x 157 mm

### Performance

<b>Structures de code lisibles</b>	Codes 1D, Stacked
<b>Types de codes-barres</b>	Code 128, GS1-128, UPC-A, EAN13, Codabar, Code 39, Code 32, Code 93, Standard and Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, China Postal Code, German Postal Code, IA-TA, Code 11, MSI/Plessey, UK/Plessey, Telepen, GS1 DataBar, UPC-E, EAN-8, Code 39 Trioptic, UCC Coupon Extended Code, Chinese Sensible Code, Australian Post, British Post, Intelligent Mail (USPS 4CB/One Code), Japan Post, Netherlands KIX Post, US Planet, US Postnet
<b>Types de code stacked</b>	PDF417, MicroPDF417, codablock F, Composite

### Interfaces

<b>USB</b>	✓
<b>Fonction</b>	Interface écran-clavier, émulation du port COM
<b>Indicateurs optiques</b>	2 LEDs (état de fonctionnement, confirmation de lecture)

<b>Indicateurs sonores</b>	Sonnerie désactivable
<b>Vibrations</b>	Non
<b>Logiciel de configuration</b>	IDM Setup Tool

#### Caractéristiques ambiantes

<b>Immunité aux chocs</b>	25 tests de chute de 1,8 m de hauteur sur du béton
<b>Température de service</b>	-10 °C ... +50 °C
<b>Température de stockage</b>	-40 °C ... +70 °C
<b>Humidité relative admissible</b>	± 95 %, sans condensation
<b>Insensibilité à la lumière ambiante</b>	100.000 lx

#### Remarques générales

<b>Remarque</b>	No exempt de substances pouvant nuire à la dispersion de la laque.
-----------------	--

#### Certifications


<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>ACMA declaration of conformity</b>	✓
<b>China-RoHS</b>	✓
<b>Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)</b>	✓

#### Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27280101
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27280101
<b>ECLASS 6.0</b>	27280101
<b>ECLASS 6.2</b>	27280101
<b>ECLASS 7.0</b>	27280101
<b>ECLASS 8.0</b>	27280101
<b>ECLASS 8.1</b>	27280101
<b>ECLASS 9.0</b>	27280101
<b>ECLASS 10.0</b>	27280101
<b>ECLASS 11.0</b>	27280101
<b>ECLASS 12.0</b>	27280101
<b>ETIM 5.0</b>	EC002550
<b>ETIM 6.0</b>	EC002550
<b>ETIM 7.0</b>	EC002550
<b>ETIM 8.0</b>	EC002550
<b>UNSPSC 16.0901</b>	43211701


## Schéma de raccordement Boucle AUX

### Looping-in via AUX




## Schéma de raccordement EtherCAT®

EtherCAT®




## Schéma de raccordement PROFIBUS DP

### PROFIBUS DP




## Schéma de raccordement PROFINET IO/RT

### PROFINET IO/RT



## Schéma de raccordement Ethernet TCP/IP

### Ethernet TCP/IP





## Guide de sélection



\*) For EtherNet/IP third party gateway is required from e.g. Comtrol or HMS (requires local sourcing).

## accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/IDM](http://www.sick.com/IDM)

	description succincte	type	référence
technique de fixation			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Description:</b> Support de table</li></ul>	Support de table	6036724
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Description:</b> Socle de bureau</li><li>• <b>Dimensions (l x H x L):</b> Écart entre trous de perçage 58 mm</li></ul>	Socle de bureau	6036723

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)