



IMP05-01BPSVR9S

IMP

DÉTECTEURS DE PROXIMITÉ INDUCTIFS

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

type	référence
IMP05-01BPSVR9S	6071960

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/IMP

illustration non contractuelle



caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Forme	Métrique
Filetage	M5 x 0,5
Diamètre	Ø 5 mm
Résistance à la pression	≤ 500 bar
Distance de commutation S_n	1 mm
Portée sécurisée S_a	0,8 mm
Montage dans métal	Noyable
Fréquence de commutation	1.000 Hz
Mode de raccordement	Câble avec fiche M8, 3 pôles, avec bague moletée, 0,3 m
Sortie de commutation	PNP
Détail sortie de commutation	PNP
Fonction de sortie	Contact NO
Version électrique	CC 3 fils
Indice de protection	IP68 ¹⁾
Caractéristiques spécifiques	Résistant à la haute pression, résistance aux températures élevées
Applications spéciales	Application hydraulique

¹⁾ Surface active.

Mécanique/électronique

Tension d'alimentation	10 V DC ... 30 V DC
Ondulation résiduelle	≤ 20 % ¹⁾

¹⁾ De U_y .

²⁾ Pour $I_a = 200$ mA.

³⁾ Standard 8 %.

⁴⁾ $U_b = 20$ à 30 VCC.

⁵⁾ $T_a = 23$ °C ± 5 °C.

⁶⁾ -25 °C ... +70 °C.

⁷⁾ +70 °C...+100 °C.

⁸⁾ Frontal.

Chute de tension	$\leq 2 \text{ V}^{2)}$
Durée d'initialisation	$\leq 30 \text{ ms}$
Hystérésis	$1 \% \dots 15 \%^{3)}$
Reproductibilité	$\leq 5 \%^{4)}$ $5)$
Dérive de température (de S_r)	$\pm 10 \%^{6)}$ $\pm 15 \%^{7)}$
CEM	Selon EN 60947-5-2
Courant permanent I_a	$\leq 200 \text{ mA}$
Résistance au vide	$10^{-8} \text{ Torr}^{8)}$
Grande bague d'appui	7,5 mm x 4,4 mm x 1 mm
Matériau du câble	PUR
Diamètre de câble	Ø 3,4 mm
Rayon de courbure	En cas de pose fixe > 10 x diamètre de câble À l'état en mouvement > 15 x diamètre de câble
Protection contre les courts-circuits	✓
Immunité aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Température de fonctionnement	-25 °C ... +100 °C
Matériau du boîtier	Phynox, DIN 2.4711
Matériau, surface active	Céramique, ZrO2
Matériau, anneau de support	FPM
Longueur du boîtier	27 mm
Longueur de filetage utile	5 mm
Couple de serrage max.	$\leq 5 \text{ Nm}$

1) De U_y.

2) Pour I_a = 200 mA.

3) Standard 8 %.

4) U_b = 20 à 30 VCC.

5) T_a = 23 °C ± 5 °C.

6) -25 °C ... +70 °C.

7) +70 °C...+100 °C.

8) Frontal.

Facteurs de réduction

Remarque	Les valeurs sont valables comme valeurs indicatives pouvant varier
Acier St37 (Fe)	1
Acier inoxydable (V2A)	0,55 ¹⁾
Aluminium (Al)	0
Cuivre (Cu)	0
Laiton (Ms)	0

1) Épaisseur du matériau/coefficient de réduction : 1 mm/0,55 2 mm/0,55.

Consigne de montage

Remarque	Pour le schéma correspondant, voir « Consignes de montage »
B	5 mm

C	5 mm
D	3 mm
F	8 mm

Certifications

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Classifications

ECLASS 5.0	27270101
ECLASS 5.1.4	27270101
ECLASS 6.0	27270101
ECLASS 6.2	27270101
ECLASS 7.0	27270101
ECLASS 8.0	27270101
ECLASS 8.1	27270101
ECLASS 9.0	27270101
ECLASS 10.0	27270101
ECLASS 11.0	27270101
ECLASS 12.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230

Consigne de montage Montage noyau







Schéma de raccordement Cd-002



Plan coté



Dimensions en mm (inch)

- ① LED
- ② Câble avec fiche M8, avec bague moletée
- ③ surplat 08

accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/IMP

	description succincte	type	référence
technique de fixation			
	• Dimensions (l x H x L): 7,5 mm x 4,4 mm x 1 mm • Convient pour: IMP05	Joint torique IMP05	5327492

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com