



# IDM161-411S RS-232 Kit

IDM

LECTEUR DE CODES MANUEL MOBILE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### informations de commande

type	référence
IDM161-411S RS-232 Kit	6080747

**compris dans la livraison:** Bloc d'alimentation secteur (1), IDM161-411S (1), Station de base (1), Câble de connexion (1), Accumulateur électrique (1)

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/IDM](http://www.sick.com/IDM)



### caractéristiques techniques détaillées

#### Caractéristiques

<b>Domaine d'application</b>	Application industrielle
<b>Version</b>	Standard Range
<b>Modèle de lecteur</b>	Variante sans fil
<b>Source lumineuse</b>	LED, visible, rouge, 630 nm
<b>Distance de lecture</b>	20 mm ... 850 mm
<b>Fréquence de balayage</b>	≤ 500 Hz
<b>Résolution du code</b>	≥ 0,076 mm

#### Mécanique/électronique

<b>Tension d'alimentation</b>	3,7 V DC <sup>1)</sup>
<b>Consommation</b>	Fonctionnement: 180 mA Veille: 80 mA
<b>Couleur du boîtier</b>	Bleu, gris
<b>Indice de protection</b>	IP65
<b>Poids</b>	220 g, avec accumulateur
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	104 mm x 76,3 mm x 176 mm

<sup>1)</sup> Fonctionnement sur accumulateurs.

#### Performance

<b>Structures de code lisibles</b>	Codes 1D, Stacked
<b>Types de codes-barres</b>	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, Standard and Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC / EAN / JAN, UPC / EAN / JAN (avec extension), Telepen, MSI/Plessey, UK/Plessey, Australian Post, China Post, German Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post, Korea Post, Dutch KIX Post, Posi LAPA 4 State Code
<b>Types de code stacked</b>	PDF417, MicroPDF417, Composite Code
<b>Puissance des accumulateurs</b>	Plus de 60 000 balayages à pleine charge

<b>Tampon du code</b>	80 000 codes (EAN)
-----------------------	--------------------

## Interfaces

<b>Ethernet</b>	✓ , TCP/IP
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de connexion externe CDF600-2
<b>PROFINET</b>	✓
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
Fonction	PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port
<b>EtherCAT®</b>	✓
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de bus de terrain externe CDF600
<b>Série</b>	✓ , RS-232 TTL
<b>PROFIBUS DP</b>	✓
Type d'intégration au bus de terrain	En option via un module de bus de terrain externe CDF600-2
<b>Bluetooth</b>	✓
Remarque	Bluetooth™ V4.0, 2,402 ... 2,4830 GHz
Fonction	Rayon d'action des versions sans fil 100 m avec vue dégagée, fonction batch pour augmentation de la portée, jusqu'à sept lecteurs peuvent communiquer avec une station de base
<b>Indicateurs optiques</b>	2 LEDs (confirmation de lecture, état de charge des accumulateurs, état de la connexion radio)
<b>Indicateurs sonores</b>	Sonnerie désactivable
<b>Vibrations</b>	Oui
<b>Logiciel de configuration</b>	IDM Setup Tool

## Caractéristiques ambiantes

<b>Immunité aux chocs</b>	50 tests de chute à 2 m de hauteur sur du béton
<b>Température de service</b>	-20 °C ... +50 °C
<b>Température de stockage</b>	-40 °C ... +70 °C
<b>Humidité relative</b>	± 95 %, sans condensation
<b>Insensibilité à la lumière ambiante</b>	100.000 lx

## Remarques générales

<b>Contenu de la livraison</b>	L'accumulateur électrique est compris dans la livraison
<b>Remarque</b>	No exempt de substances pouvant nuire à la dispersion de la laque.

## Certifications

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>ACMA declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓
<b>Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)</b>	✓

## Classifications

<b>ECLASS 5.0</b>	27280101
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27280101
<b>ECLASS 6.0</b>	27280101
<b>ECLASS 6.2</b>	27280101

<b>ECLASS 7.0</b>	27280101
<b>ECLASS 8.0</b>	27280101
<b>ECLASS 8.1</b>	27280101
<b>ECLASS 9.0</b>	27280101
<b>ECLASS 10.0</b>	27280101
<b>ECLASS 11.0</b>	27280101
<b>ECLASS 12.0</b>	27280101
<b>ETIM 5.0</b>	EC002550
<b>ETIM 6.0</b>	EC002550
<b>ETIM 7.0</b>	EC002550
<b>ETIM 8.0</b>	EC002550
<b>UNSPSC 16.0901</b>	43211701

### Schéma de raccordement PROFINET IO/RT

#### PROFINET IO/RT




Schéma de raccordement PROFIBUS DP

PROFIBUS DP




Schéma de raccordement Ethernet TCP/IP

Ethernet TCP/IP




Schéma de raccordement EtherCAT®

EtherCAT®



Schéma de raccordement Boucle AUX

Looping-in via AUX



Guide de sélection



\*) For EtherNet/IP third party gateway is required from e.g. Comtrol or HMS (requires local sourcing).

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)