



ELG6-1380R523S02

ELG

MODULAIR LICHTSCHERM

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
ELG6-1380R523S02	1026459

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/ELG

Afbeelding kan afwijken



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Speciale uitvoering	Speciaal product
Sensorprincipe	Zender/ontvanger
Kleinst detecteerbaar object (MDO)	35 mm ¹⁾
Straalafstand	60 mm
Aantal stralen	24
Bewakingshoogte	1.380 mm
Analyse stralen	Kruisende straal
Bij levering inbegrepen	MOUNTING KIT (2046551) BEF-2SMKEAKU4 (2019649) YF2A15-100VB5XLEAX (2096241) YF2A15-150VB5XLEAX (2096242)

¹⁾ Kruisende straal.

Mechanisch/Elektrisch

Golflengte	880 nm
Voedingsspanning U_V	DC 15 V ... 30 V ¹⁾
Stroomopname zender	< 100 mA ¹⁾
Stroomopname ontvanger	< 100 mA ¹⁾
Rimpel	< 5 V _{SS}
Uitgangsstroom I_{max}	≤ 100 mA
Outputbelasting, capaciteit	100 nF

¹⁾ Typische waarden.

²⁾ DC 60 V, AC 25 V.

³⁾ N/C = gesloten als min. één straal wordt onderbroken, N/O = gesloten als alle stralen vrij zijn.

⁴⁾ Gebruik buiten uitsluitend met een externe beschermende behuizing.

Outputbelasting, inductief	1 H
Initialisatietijd	1 s
Schakeloutput	Relais ²⁾
Outputmodus	Helderschakelend ³⁾
Afmetingen (B x H x D)	34 mm x 1.456 mm x 29 mm
Aansluittype	Stekker M12, 5-pins
Materiaal behuizing	Aluminium
Indicator (Display)	LED
Synchronisatie	Optisch
Isolatieklasse	IP65 ⁴⁾
Beveiligingsschakelingen	U _V -aansluitingen met ompoolbeveiliging Output Q beveiligd tegen kortsluiting Interferentie-onderdrukking
Beschermingsklasse	III
Gewicht	3.700 g
Pulsfrequentie	250 kHz
Frontlens	PMMA

¹⁾ Typische waarden.

²⁾ DC 60 V, AC 25 V.

³⁾ N/C = gesloten als min. één straal wordt onderbroken, N/O = gesloten als alle stralen vrij zijn.

⁴⁾ Gebruik buiten uitsluitend met een externe beschermende behuizing.

Performance

Maximale reikwijdte	17 m
Minimale reikwijdte	≥ 900 mm
Bedrijfsreikwijdte	12 m
Responstijd	300 ms ¹⁾

¹⁾ Met ohmse last.

Omgevingsgegevens

Schokbestendigheid	10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
Schokbestendigheid	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)
EMC	EN 60947-5-2
Vreemdlichtongevoeligheid	Indirect: ≤ 150.000 lx ¹⁾
Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 °C ... +55 °C
Omgevingstemperatuur magazijn	-40 °C ... +70 °C

¹⁾ Zonlicht.

Classificaties


ECLASS 5.0	27270910
ECLASS 5.1.4	27270910
ECLASS 6.0	27270910
ECLASS 6.2	27270910

ECLASS 7.0	27270910
ECLASS 8.0	27270910
ECLASS 8.1	27270910
ECLASS 9.0	27270910
ECLASS 10.0	27270910
ECLASS 11.0	27270910
ECLASS 12.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	39121528

Certificaten

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓



Maattekening ELG3/ELG6




Afmetingen in mm (inch)

- ① Bewakingshoogte
- ② straalafstand ELG3: 30 mm/ELG6: 60 mm
- ③ statusindicatie (ELGE) / power-on (ELGS)
- ④ Gevoeligheidsinsteller
- ⑤ afstand tot de eerste straal; ELG3: 42,5 mm/ELG6: 72,5 mm
- ⑥ Aansluiting


Aansluittype en -schema



Sender





Receiver



- ① Niet in gebruik
- ② Wisselcontact
- ③ Maakcontact
- ④ verbreekcontact

LED-indicatie ontvanger




- ① Lichtbaan vrij (afstelling OK)
- ② Vervuilmelding

Bijzondere functies


Sensitivity adjustment

1. Remove cap




Remove cap with screw driver.

2. Potentiometer adjustment




Turn left = for a lower range.
Turn right = for a higher range.

Sensitivity adjustment



Optical synchronisation



The light grid communicates via the light beams. A cable is not necessary for the optical synchronisation.

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/ELG

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Bevestigingstechniek			
	• Beschrijving: Bevestigingsset 1, zwenkbaar, Swivel Mount • Materiaal: Kunststof • Details: Kunststof • Verpakkingseenheid: 4 stuks • Geschikt voor: Alle veiligheidsveldhoogtes in kleine behuizing	BEF-2SMKEAKU4	2019649

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
stekkers en kabels			
	• Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, recht, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde • Signaaltype: Sensor-actuatorkabel • Kabel: 5 m, 4-draads, PVC • Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd • Toepassingsbereik: Onbelaste zones, Chemicaliën bereik	YF2A14-050VB3X-LEAX	2096235
	• Aansluittype kop A: Contactdoos, M12, 5-pins, recht, A-gecodeerd • Aansluittype kop B: Open kabeluiteinde • Signaaltype: Sensor-actuatorkabel • Kabel: 5 m, 5-draads, PVC • Beschrijving: Sensor-actuatorkabel, Niet geïsoleerd • Toepassingsbereik: Onbelaste zones, Chemicaliën bereik	YF2A15-050VB5X-LEAX	2096240

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com